

安全上の注意

警告

●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。【火災の原因】

●調光（明るさを調節できる）機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】

●取付け、取外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】

●AC200Vの電源や、直流電源では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】

注意

●器具で指定されたW（ワット数）以下のLED電球をご使用ください。【短寿命の原因】

●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。【破損・ケガの原因】

●点灯中や消灯直後は、LED電球が熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】

●LED電球は、ソケットに確実に取付けてください。【落下の原因】

●酸・硫黄などの腐食性雰囲気のある場所（温泉地など）では、使用しないでください。【破損・発煙の原因】

LED電球

光束タイプ

LDR14D-M-G050

昼光色相当

明るさ
（全光束）

1000lm

■お買い求めの前に
以下のような器具には絶対に使用しないでください。

調光機能のついた電球器具や回路【調光：電球の明るさを調節できる機能】（100%点灯でも使用不可）

●水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具

●リモコン付きの電球器具や回路

●誘導灯・非常用照明器具

●断熱材施工器具【SB、SGI、SG形表示器具】

●白熱電球専用の自動点灯器具

●AC200Vの電源や、直流電源では絶対に使用しないでください。

●このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

■LED電球仕様 LDR14D-M-G050 屋内・屋外用 交流電源 100V 50/60Hz共用

サイズ (mm)	質量 (g)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	設計寿命 (h)	全光束 (lm)	光色	光束 (lm)	光束角 (度)	中心光度 (cd)
全長135 外径122	215	14.0	0.24	40000	1000	昼光色 相当	220	25	2000

●屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は防水・防雨形の光束タイプ専用器具で使用してください。
ソケット部に浸水すると、故障の原因になります。

●表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

●高温となる場所でご使用になられると寿命が短くなる場合があります。（推奨使用周囲温度 0℃～40℃）

●白熱電球とは明るさ、光の広がり方（配光）が異なります。

●光色は、電球光とは異なる昼光色相当です。

●人感スイッチなど自動点滅装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。

●LED素子にはバツキがあるため、同じ型名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

点灯中・消灯直後のLED電球本体は、大変熱くなりますので手を触れないでください。

※仕様及び外形・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不良品があった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

紙

外箱

MADE IN CHINA
SE130930A

4

901087199136

オーダーNo. 1771-3

使用前の必ず「安全上の注意」「取り扱いの注意」を
よくお読みください

ELPA

LDR14D-M-G050

LED電球

光束タイプ

屋内 屋外 兼用

防水設計
IP65

※ 防水・防雨形の光束タイプ専用器具使用時

LEDelpaball

エルパボール

E26
口金

昼光色相当

明るさ
（全光束）

1000lm

ELPA

LDR14D-M-G050

LED電球

光束タイプ

屋内 屋外 兼用

防水設計
IP65

※ 防水・防雨形の光束タイプ専用器具使用時

LEDelpaball

エルパボール

E26
口金

昼光色相当

明るさ
（全光束）

1000lm

ELPA

LDR14D-M-G050

LED電球

光束タイプ

屋内 屋外 兼用

防水設計
IP65

※ 防水・防雨形の光束タイプ専用器具使用時

LEDelpaball

エルパボール

E26
口金

25°
光束角

消費電力 14.0w

調光（明るさが調節できる）機能のついた器具や回路には使用できません。

調光（明るさが調節できる）機能のついた器具や回路には使用できません。

ご使用上の注意

●水洗いや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。

●人感スイッチなど自動点滅装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。

●LED電球の周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。（推奨使用周囲温度は0℃～40℃です）

●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。（雑音が入る場合は、ランプから1m以上離してご使用ください）

●赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。

●安全上、LED電球を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

●周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。

●LED素子にはバツキがあるため、同じ型名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●屋外でご使用の場合は、器具の取り扱い説明書などに記載がある点検期間時にランプに異常がないか合わせて点検してください。

●屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は防水・防雨形の光束タイプ専用器具で使用してください。ソケット部に浸水すると、故障の原因になります。

子供たちの未来を守る、省エネ性能

eco
life
ELPA

LEDelpaball

エルパボール

明るさ
1000
ルーメン

消費電力
14.0w

長寿命
40000
時間

E26
口金

LEDだから「長寿命」

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。
電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。

LEDだから「省エネ」

低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。
CO₂の排出量も削減できます。

すぐに明るい

点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。

屋内 屋外 兼用

防水設計
IP65

屋外でも使える「防水設計」*

店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として
屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
※防水・防雨形の光束タイプ専用器具使用時

■照度特性

2000 lx
φ444mm

500 lx
φ888mm

222 lx
φ1322mm

1m

2m

3m

■LED電球 光束タイプ（本製品）のサイズ

外径122mm

全長135mm

質量 約215g

ELPA

LED電球 光束タイプ

LDR14D-M-G050 1000lm 昼光色相当