

差圧計 testo 512 シリーズ

差 圧

風速演算



赤外線プリンタ対応

シリコンチューブは
別途お求め下さい

	testo 512-1 EA739AJ	testo 512-2 EA739AK	testo 512-3 EA739AL
測定範囲	0~2hPa	0~20hPa	0~200hPa
風速演算	2~17.5m/s	5~55m/s	10~100m/s
本体精度 ±1digit	フルスケールの±0.5%		
分解能	差圧 0.001hPa	0.01hPa	0.1hPa
	風速 0.1m/s		
圧力表示単位	hPa, kPa, psi, inH ₂ O, mmHg, inHG, mmH ₂ O, Pa*		
動作温度	0~+60℃		
バッテリー	9Vブロック型電池(約120時間)		
外形寸法	202×57×42mm		
質量	300g		

*Pa表示はtesto 512-1, 2, 3のみ

微差圧を含めた4レンジ3モデル。風速演算機能付

測定範囲で選べるラインナップ。移動平均値表示(ダンピング表示)機能付で、表示値を安定して読むことができます。

また、ビトー管での風速演算が可能です。

特 長

- ・ 差圧と風速の同時表示
- ・ ダンピング表示機能 ・ 赤外線プリンタで印刷可能

機 能

- ・ バックライト ・ ホールド機能 ・ 最大/最小値表示機能
- ・ プリントアウト機能 ・ 風速演算

製品	型番	
testo 512-1	0560 5126	EA739AJ
testo 512-2	0560 5127	EA739AK
testo 512-3	0560 5128	EA739AL
同梱品:本体、乾電池、出荷検査書		

アクセサリ	型番	
ソフトケース	0516 0210	
TopSafeプロテクタ	0516 0221	
L字型ビトー管(φ7mm×500mm)	0635 2045	
シリコンチューブ(5m)	0554 0440	EA729SX-3