

LED電球 E26口金 ハイビーム電球タイプ

E26口金のハイビーム電球に取り替え可能なLED電球です。

ハイビーム電球のような集光性を実現。

店舗のスポットライト、防犯灯、ビル、看板などの投光照明など広範囲に使用できます。調光器対応タイプも品揃えしています。



特長

1 看板照明、スポットライトなどのハイビーム電球からの置き換えに^{※1}




【光の広がり方（配光）】



明るさが集まる

【ハイビーム電球とのサイズ比較】



LED電球
外径 121mm 長さ 135mm 質量 330g
当社ハイビーム電球
外径 121mm 長さ 135mm 質量 308g

2 75～150形相当^{※2}まで豊富なラインアップ

【ビーム光束（明るさ）の比較】

LED電球 ハイビーム電球タイプ LDR17L-W/W (17.0W)	490 lm
当社ハイビーム電球150形 BF110V120WH/D (120W)	480 lm ^{※3}
LED電球 ハイビーム電球タイプ LDR13L-W/W (13.0W)	330 lm
当社ハイビーム電球100形 BF110V80W/D (80W)	350 lm ^{※3}
LED電球 ハイビーム電球タイプ LDR8L-W/W (8.0W)	220 lm
当社ハイビーム電球75形 BF110V60W/D (60W)	200 lm ^{※3}

3 防雨構造で屋外利用可能^{※4}

調光機能のついた器具には調光器対応のLED電球をお選びください。明るさ（光束）の調節（調光）は100%～約10%の範囲でできます。

※1 使用器具の種類によって寸法、熱的、その他の状況により、使用できない場合があります。断熱材施工器具（SB、SGI、SG形）には使用できません。

※2 当社ハイビーム電球との比較。

※3 定格電圧の90%の電圧で使用した場合（110V用の電球を100Vで使用した場合）、明るさが約30%低下します。

※4 口金部分の防水処理が必要。

LED電球 ハイビーム電球タイプ ■E26口金

種別	品番	E A 品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(h)	消費効率(lm/W)
				外径	長さ													
ハイビーム電球タイプ 8.0W	LDR8L-W/W	EA758XR-311	電球色相当	121	135	330	E26	50/60 共用	100	0.135	8.0	30	220	1400	2700	80	40000	55.0 ◆
ハイビーム電球タイプ 13.0W	LDR13L-W/W	EA758XR-312	電球色相当	121	135	330	E26	50/60 共用	100	0.215	13.0	30	330	2100	2700	80	40000	50.8 ◆
ハイビーム電球タイプ 17.0W	LDR17L-W/W	EA758XR-313	電球色相当	121	135	330	E26	50/60 共用	100	0.285	17.0	30	490	3100	2700	80	40000	57.6 ◆

◆印はグリーン購入法適合商品です。

【パッケージ】




【器具制限】 次のような器具には使用できません。


	調光機能付 (100%調光でも使用不可) 投光器器具を含む	非常用誘導灯器具	水銀灯器具	断熱材施工の ダウンライト S B S G I S G
調光器対応でないタイプ	×	×	×	×
調光器対応タイプ	○	×	×	×

●このほか使用器具の種類によって寸法的に取り付けられない場合があります。

【分光分布】



【配光曲線】



【水平面照度】

