




## Notes

(1) ①と②とは、ハンダで接合する。

(2) 溶断特性は、電気用品安全法・技術基準別表第三に適合する。

| 部番 | 名 称      | 材 質 | 記号  | 寸 法           | 記号  | 寸 法                           |
|----|----------|-----|-----|---------------|-----|-------------------------------|
| ①  | 端子 (つめ)  | 銅板  | a   | $4.2 \pm 0.2$ | l   | $35 \pm 1$                    |
| ②  | 可溶体      | 鉛合金 | b   | $10 \pm 0.3$  | t   | 0.3 以上                        |
|    |          |     | c   | $5 \pm 0.2$   | Fw  | (0.9)                         |
|    |          |     | e   | 5 以上          | Ft  | (0.32)                        |
|    |          |     | r   | $2.1 \pm 0.1$ |     |                               |
| 品名 | 銅つめ付ヒューズ |     | 定 格 | 250V<br>5A    | 型 式 | 甲35                           |
| 記号 | 来 歴      |     | 年月日 | 改訂            | 承認  | 図番 F0502005                   |
|    |          |     |     |               |     | 縮尺 単位                         |
|    |          |     |     |               |     | 1 / 1 mm                      |
|    |          |     |     |               |     | 承認 検図 作図                      |
|    |          |     |     |               |     | 小 峰 犬 木 生 管                   |
|    |          |     |     |               |     | H17.02.10 H17.02.10 H17.02.10 |
|    |          |     |     |               |     | スターヒューズ株式会社                   |