

COOLPIX A900

EA759GA-129N



このズームは、
常時接続

COOLPIX A900

撮るたびに、Bluetoothで
リアルタイム同期



高性能 光学35倍ズーム、小さく軽い本格ポディー

手のひらサイズの光学35倍ズームが登場。チルト式液晶モニターでアングルと構図が自由に。
自分撮りや4K UHD動画も楽しめる気軽な本格派、ニコンクールピクスA900。

有効画素数 2029万画素※	光学ズーム 35倍	手ブレ補正 ハイブリッド※	最高ISO感度 ISO 3200※	動画撮影 4K UHD 30p	液晶モニター 広視野角3型	SnapBridge
Wi-Fi内蔵	Bluetooth内蔵	NFC対応	チルト式※			

※ 有効画素数：画像処理で減少することがあります。

※ ハイブリッド：レンズシフト方式+電子式の略称です。

※ 最高ISO感度：P、S、A、Mモード時に設定可能。

※ チルト式：上下方向に可動のモニターを採用しています。

- SnapBridgeは、BLE (Bluetooth® low energy) テクノロジーと専用アプリで、カメラとスマートフォン/タブレットを常時接続します。
- 会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

主な特長

広角24mm相当から高倍率で迫る光学35倍ズーム

携帯性に優れた小型ポディーに光学35倍ズームで、いつでもどこでも、迫力のある広角撮影や望遠撮影が楽しめる。



狙った瞬間をしっかりと捉える高速レスポンス

携帯性の高いコンパクトポディーながら、すばやい起動時間と高速AFを実現。



自分撮りも楽しめる、便利な3型チルト式液晶モニター

アングルの自由度が高く、自分撮りから、ハイアングル、ローアングルなど、さまざまな目線で撮影が可能。



あなたの映像を、世界につなげるSnapBridge対応

カメラとスマートフォン/タブレットをBLE（Bluetooth® low energy）と専用アプリ「SnapBridge app」で常時接続。カメラで撮影した画像をスマートフォン/タブレットに自動転送。



静止画切り出しも可能な4K UHD/30p動画撮影

フルHDの4倍の高画素で撮れるムービー撮影で、より高精細な表現が可能。



仕様表

型式	
型式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	
有効画素数	2029万画素（画像処理で減少することがあります）
撮像素子	
撮像素子	1/2.3型原色CMOS
総画素数	2114万画素
レンズ	
レンズ	光学35倍ズーム、NIKKORレンズ
焦点距離	4.3-151mm（35mm判換算24-840mm相当の撮影画角）
開放F値	f/3.4-6.9
レンズ構成	11群13枚（EDレンズ4枚）
電子ズーム倍率	
電子ズーム倍率	最大4倍（35mm判換算で約3360mm相当の撮影画角）
ダイナミックファインズーム	
ダイナミックファインズーム	最大2倍（35mm判換算で約1680mm相当の撮影画角）
手ブレ補正	
手ブレ補正機能	レンズシフト方式と電子式の併用（静止画、動画）
補正効果	4.0段（静止画） ※1

記録形式/記録方式	
記録画素数	・ 20M [5184×3888] (初期設定) ・ 10M [3648×2736] ・ 4M [2272×1704] ・ 2M [1600×1200] ・ VGA [640×480] ・ 16 : 9 (15M) [5184×2920] ・ 1 : 1 [3888×3888] ・ 記録画素数は画像サイズ ※2
記録媒体	内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※3 (市販)
ファイル形式	静止画 : JPEG 動画 : MP4 (映像 : H.264/MPEG-4 AVC、音声 : AACステレオ)
シャッター	
シャッター	メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
シャッタースピード	・ 1/2000～1秒 ・ 1/2000～8秒 (S、A、MモードでISO 80、100、200固定時) ・ 1/4000秒 (高速連写時の最高速) ・ 25秒 (シーンモードの「比較明合成」の「星軌跡」)
絞り	
絞り	電磁駆動による3枚羽根虹彩絞り
連写機能	
連写機能	単写、連写H [約7コマ/秒で約7コマ (20M : NORMAL時)]、連写L [約2.2コマ/秒で約15コマ (20M : NORMAL時)]、先取り撮影、高速連写120fps (約120コマ/秒で約50コマ連続撮影)、高速連写60fps (約60コマ/秒で約25コマ連続撮影)

露出制御	
測光モード	・マルチパターン測光 ・中央部重点測光 ・スポット測光（電子ズームが2倍以上のとき）
露出モード／撮影モード	オート撮影モード、シーンモード（ポートレート、風景、タイムラプス動画、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、比較明合成、スーパーラプス動画、ベストフェイス）、おまかせシーンモード、クリエイティブモード、ショートムービーショーモード、P、S、A、M
露出制御	プログラムオート（プログラムシフト可能）、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出
露出補正	露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能
ISO感度	ISO 80～1600、ISO 3200（P、S、A、Mモード時に設定可能） ・ISO感度は、標準出力感度
オートフォーカス	
方式	コントラスト検出方式
撮影距離範囲	・先端レンズ面中央から約50cm～∞（広角側）、約2.0m～∞（望遠側） ・マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm～∞（広角側）
AFエリア	顔認識オート、マニュアル（99点）、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF
フラッシュ	
内蔵フラッシュ	調光範囲（ISO感度設定オート時） 約0.5～6.0m（広角側） 約1.5～3.0m（望遠側）
調光方式	モニター発光によるTTL自動調光

動画機能	
記録画素数/フレームレート (記録レート)	2160/30p (4K UHD) : 3840×2160 (29.97fps) 、1080/30p (初期設定) : 1920×1080 (29.97fps) 、1080/60p : 1920×1080 (59.94fps) 、720/30p : 1280×720 (29.97fps) 、480/30p : 640×480 (29.97fps) 、HS 480/4倍 : 640×480、HS 1080/0.5倍 : 1920×1080 ※4
その他の機能	手ブレ補正、風切り音低減可能
モニター	
モニター	広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット (RGBW) 、輝度調節機能付き (6段階) 、チルト方式
インターフェース	
USB	Hi-Speed USB (標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
ダイレクトプリント	PictBridge対応
入出力端子	Micro-USB端子 (付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください) 、HDMIマイクロ端子 (Type D) (HDMI出力)
HDMI出力	HDMI端子経由で接続可能
Wi-Fi (無線LAN)	
方式/規格	準拠規格 ・IEEE 802.11b/g (無線LAN標準プロトコル) 周波数範囲 (中心周波数) ・2412～2462MHz (1～11ch) 認証方式 ・オープンシステム、WPA2-PSK
電源	
使用電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 (リチウムイオン充電電池 : 付属)
ACアダプター	ACアダプター EH-62F (別売)
充電時間	約2時間20分 (付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間)

電池寿命	
静止画撮影時	約270コマ（EN-EL12使用時） ※5
動画撮影時（実撮影電池寿命）	約50分（1080/30p、EN-EL12使用時） ※5 ※6
寸法・質量	
寸法（幅×高さ×奥行き）	約113×66.5×39.9mm（突起部除く）
質量	約299g（電池、メモリーカード含む）
動作環境	
使用温度	0℃～40℃
使用湿度	85%以下（結露しないこと）
同梱品	
付属品	ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター E H-73P、USBケーブル UC-E21
Bluetooth	
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.4.1

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による温度条件23℃（±3℃）で、フル充電電池使用時のものです。
 - 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 - 会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。
- ※1 CIPA規格準拠。最望遠端で測定。
- ※2 画質をFINE（約1/4圧縮）またはNORMAL（約1/8圧縮）に設定できます。
- ※3 Multi Media Card（MMC）には対応していません。
- ※4 「フレームレート設定」が「25fps（25p/50p）」のときはフレームレートが25fpsまたは50fpsになります。シーンモードのタイムラプス動画、またはスーパーラプス動画のときは、「動画設定」が「1080/30p」に固定されます。
- ※5 電池寿命は、SnapBridgeを使用していないときの値です。また、使用温度、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。
- ※6 動画の連続撮影可能時間（1回の撮影で記録可能な時間）は、メモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。

各部名称

前面



1	ストラップ取り付け部	2	コマンドダイヤル	3	電源スイッチ/電源ランプ
4	シャッターボタン	5	撮影モードダイヤル	6	セルフタイマーランプ/AF補助光
7	フラッシュ	8	レンズ	9	マイク(ステレオ)
10	ズームレバー	11	Nマーク (NFCアンテナ部)	12	端子カバー
13	HDMIマイクロ端子 (Type D)	14	Micro-USB端子		

背面



1	フラッシュポップアップレバー	2	充電ランプ/フラッシュランプ	3	クイックバックズームボタン
4	動画撮影ボタン	5	再生ボタン	6	ロータリーマルチセクター (マルチセクター)
7	決定ボタン	8	削除ボタン	9	メニューボタン
10	電池/メモリーカードカバー	11	ロックレバー	12	パワーコネクターカバー (別売りACアダプター用)
13	三脚ネジ穴	14	スピーカー	15	液晶モニター