

GZ-R470 主な仕様



信号方式		デジタルハイビジョン方式
記録方式	AVCHDモード	AVCHD規格準拠 (映像)MPEG-4 AVC/H.264 (音声)Dolby Digital 2ch
	UXPモード	約24Mbps ^{※1}
AVCHD	XPモード	約17Mbps ^{※1}
	EPモード	約5Mbps ^{※1}
撮像素子画素数		1/5.8型 高感度 表面照射CMOSセンサー 251万画素
有効画素	動画	229万画素～101万画素 ^{※2}
	静止画	229万画素(16:9) 171万画素(4:3)
レンズ		コニカミノルタHDレンズ
F値		F1.8～6.3
焦点距離		f2.9～116.0mm
35mm換算	動画	40.5～2,758mm(ダイナミックズームON時) ^{※3}
		40.5～1,982mm(ダイナミックズームOFF時) ^{※3}
	静止画	40.5～1,620mm(16:9) 49.5～1,980mm(4:3)
ホワイトバランス		●
フォーカス		●
手振れ補正		電子式(パワードアクティブモード搭載)
逆光補正/明るさ補正		●/●
最低被写体照度		3ルクス ^{※4}
シャッタースピード	動画	1/60～1/10,000 オートスローシャッターモード時:1/30～1/10,000
	静止画	1/2～1/10,000 ^{※5}
液晶サイズ		16:9ワイド 3.0型(46万ドット ^{※6}) 広視野角液晶
光学		40倍
ズーム	ダイナミック ^{※7}	60倍(手振れ補正ON/OFF時) 55倍(手振れ補正アクティブモード時)
	デジタル	200倍
静止画最大記録サイズ		3,680×2,760ドット(1,015万画素相当)
記録メディア	内蔵メモリー	32GB
	メモリーカード	SD/SDHC/SDXC
防水/防塵		●/●
耐衝撃/耐低温		●/●
LED/フラッシュ		● ^{※8} /—
Wi-Fi機能		—
AV出力端子		●
外部マイク端子/シュー		—
ヘッドホン端子		—
HDMI端子		●HDMIミニ(CEC対応) ^{※9}
USB2.0端子		●micro
フィルター径 ^{※10}		37mm
消費電力		2.5W ^{※11}
動作環境温度		–10℃～40℃
外形寸法(W/H/D)		60×59.5×128mm ^{※12}
本体質量		約302g ^{※13}

付属品	レンズキャップ、ACアダプター、充電アダプターケーブル、 USBケーブル(Aタイプ-マイクロBタイプ)、HDMIケーブル(HDMIミニ-HDMI)、 フィンガーストラップ、かんたんガイド、基本取扱説明書
-----	---

※1:ビットレート(VBR)は平均値です。
※2:手ブレ補正OFF、ダイナミックズームON時。
※3:ワイド(W)端は“手ブレ補正OFF”、テレ(T)端は“アクティブモードON”で計算。
※4:オートスローシャッターモード、シャッタースピード1/30時。
※5:動画モード時の静止画シャッタースピードは、動画の値に準じます。
※6:液晶画面は、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素が有りますが、0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものがあります。これは故障ではありません。使用する上で問題ありません。
※7:パワーアクティブモード使用時はダイナミックズームは使用できません。
※8:推奨撮影距離1.5m以内。
※9:HDMI CEC対応については、全ての機器との動作を保証するものではありません。
※10:市販のフィルターを取り付ける場合のサイズ。
※11:液晶バックライト標準時。
※12:最大突起部含む。グリップベルト含まず。
※13:グリップベルト含む。

動画記録時間※14

モード		1,920 × 1,080ドット		
		UXPモード 約24Mbps	XPモード 約17Mbps	EPモード 約5Mbps
内蔵メモリー	32GB	約2時間40分	約3時間40分	約13時間30分
SDHCカード(市販)	16GB	約1時間20分	約1時間50分	約7時間
SDXCカード(市販)	64GB	約5時間40分	約8時間10分	約28時間50分

※14: 撮影時間/撮影枚数はおよその目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。ビットレート(VBR)は平均値です(60Pモード除く)。連続撮影時、12時間で一度撮影が止まります。

次のSDカードで動作確認をしています。
[動画]
class4以上のSD/SDHC/SDXCカード(2GB～128GB)
[静止画]
SD/SDHC/SDXCカード(256MB～128GB)。
画質UXPモードでの撮影はclass6以上のカードをお勧めします。
60Pモード撮影時はclass6以上のカードが必要です。
[推奨メーカー]
Panasonic/東芝/SanDisk。
その他のメーカーのカードでは正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。
SDHC/SDXC UHS-Iカードについては、UHSスピードクラスには対応しておりませんが、通常のSDHC/SDXCカードとしてご使用になれます。

静止画記録枚数※14

モード		3,680 × 2,760 10M	1,440 × 1,080 1.5M	640 × 480 0.3M
内蔵メモリー	32GB	約4,900枚	約9,999枚	約9,999枚
SDHCカード(市販)	16GB	約2,500枚	約9,999枚	約9,999枚
SDXCカード(市販)	64GB	約9,999枚	約9,999枚	約9,999枚

バッテリー連続撮影時間※15

バッテリータイプ	内蔵バッテリー
撮影時間 (実撮影時間)	約4時間40分 (約2時間20分)

* 動作確認済みモバイルバッテリー: JVC製 ZM-MB520

※15: ()内は実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です(液晶バックライト標準時)。
付属のACアダプター、または定格基準を満たしたモバイルバッテリーで充電してください。付属のACアダプター、または定格基準を満たしたモバイルバッテリー以外を使用して充電したり、モバイルバッテリー側の不具合に起因するものや、モバイルバッテリー接続時等の取り扱いの不備によって機器に不具合が発生した場合、保証の対象外となります。詳細についてはカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。内蔵バッテリーの交換(有償)については最寄のサービス窓口にお問い合わせください。

ACアダプターでの充電時間

充電時間	約6時間10分
------	---------

* 温度10℃～35℃で充電時

Everio MediaBrowser 4 RX670/R470/F270ソフトウェア対応表※16 (Windows®)

OS	Windows® 7 Home Premium (32ビット版/64ビット版、プリインストール版、SP1) Windows® 8/Windows® 8 Pro (64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ) Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro (64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ) Windows® 10 Home/Windows® 10 Pro (64ビット版、デスクトップモードのみ)
CPU	Intel® Core™ Duo 1.66GHz以上 (Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz以上推奨)
RAM	2GB以上
HDD空き容量	インストール時に約300MB以上必要 (ディスクに書き込みする場合には、作成するディスクの2倍以上の空き容量が必要)
ディスプレイ	1,024 × 768ピクセル以上、ハイカラー16bit以上 ※1,280 × 1,024ピクセル以上、32bitカラー以上、 Intel® G965 (オンボードのディスプレイアダプタ) 以上推奨
端子	標準搭載のUSB2.0端子
ドライブ	書き込み可能なDVDドライブ (標準搭載)
その他	YouTube™やFacebookにアップロードする場合はインターネットにアクセスできること。

- * その他の機種の動作環境についてはJVCホームページをご覧ください。
- * Everio MediaBrowser4には、iTunes®へ転送する機能はありません。
- * Everio MediaBrowserで動画編集する場合は、Intel® Core™ i7 2.53GHz以上の環境を推奨します。
- * Everio MediaBrowser4ではブルーレイディスクは作成できません。

※16：推奨環境はすべての動作を保証するものではありません。Macintoshで楽しみいただくには、アップル社のiMovie'11、iMovie (Version10) (動画)またはiPhoto (静止画)をお使いください。

- 「Everio」と「ムービー」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。
- ドルビー、Dolby、ダブルD記号は、ドルビーラボトラリーズの商標です。
- SDXC、SDHC、microSDHC、SDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標および登録商標です。
- “AVCHD”、“AVCHD Progressive”、“AVCHD 3D/Progressive”およびそのロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- YouTube™、 ロゴはGoogle Inc.の商標および登録商標です。
- “Facebook”、“f”ロゴはFacebook,Inc.の商標および登録商標です。
- Macintosh、iMovie、iPhotoは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- “Intel®”、“Intel® Core™ Duo”、“Intel® Core™ 2 Duo”、“Intel® Core™ i7”は、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
- 歩きながら使用するときは、周囲の状況などに十分にご注意ください。不安定な場所、特に高所では転落に注意し、十分に足場と体勢を確保してご利用ください。
- 水中でのご使用に際しては、水難事故に十分にご注意ください。
- 衝撃については日常使用での耐衝撃を想定しています。投げたり、急激に落下させたり、故意に過激な衝撃を与えたりすると、思わぬ事故につながる場合がありますので十分にご注意ください。
- 本製品はあらゆる環境下での動作を保証するものではありません。許容動作温度 (−10℃～40℃) を超えて使用した場合、自動停止することがあります。(特に夏の車内、トランク内は高温になりますので、放置しないでください。)
- 本製品の防水/耐衝撃/防塵/耐低温機能は、当社試験方法によるもので無破損・無故障を保証するものではありません。また、過激な場所での使用を推奨するものではありません。