

レーザー距離計ライトスピード一覽



EA757ZA-63B



製品名	シモンズベンチャー	トロフィー エース	プライム1300DX	エンゲージ1700	ニトロ1600	フュージョン10	フュージョン12EX
測定可能距離	6~350m	6~770m	5~1189m	5~1500m	5~1600m	10~1600m	
最大表示可能距離	625m	850m	1300m	1700m	1760m		
精度		±1m		±1m	±0.5m(5~181m)、±1m(181~1600m)		±1m
表示単位	0.5m	0.1m(6~181m)、1m(181~770m)		—	0.1m(5~181m)、1m(181~1600m)		1m
測定プロセッサー		デジタルマイクロプロセッサー		デジタルマイクロプロセッサー	E.S.P2 高速ターボプロセッサー		デジタルマイクロプロセッサー
数値表示	クリスタル液晶ブラック表示		クリスタル液晶ブラック表示			オレンジドット表示(マトリクスディスプレイ)	
防水性能	生活防水(IPX4)	防滴	生活防水(IPX4)	生活防水(IPX4)		完全防水	
レンズ仕様	マルチコート(多層膜コーティング)、視度(ピント)調整	フーリーコート(レンズ全面コーティング)	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、EXOバリアプロテクション、視度(ピント)調整	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、EXOバリアプロテクション、視度(ピント)調整	EXOバリアプロテクション		フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、撥水コートレンズ
望遠倍率	6倍	4倍	6倍	6倍		10倍	12倍
1000m先の視界幅	—	131m	—	—		101m	77m
ひとみ径	3.3mm	5mm	4mm	4mm	3.3mm	4.2mm	
アイレリーフ	—	20mm	—	—		18mm	16mm
測定モード	ノーマル		スキャン、角度、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最速優先)、ハンティングARC	スキャン、角度、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最速優先)、ハンティングARC	スキャン、[角度・水平距離]※ハンティングARCモード、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最速優先)、ハンティングARC		
角度	—	—	○(±70°)	○(±70°)	○(±90°/5~700m時のみ)※ハンティングARCモード		○(±90°/10~400m時のみ)※ハンティングARCモード
水平距離	—	—	○(5~900m表示可能)※ハンティングARCモード	○(5~900m表示可能)※ハンティングARCモード	○(5~99m表示可能)※ハンティングARCモード		○(10~300m表示可能)※ハンティングARCモード
ボディ設計		単眼縦型		単眼縦型		双眼横型	
レーザークラス		1クラス(アイセーフ)		1クラス(アイセーフ)			
電源		CR2乾電池1本		CR2乾電池1本		CR123乾電池1本	
重量	133g	152g	169g	169g	165g	880g	930g
サイズ	41×110×79mm	33×102×77mm	37×108×70mm	37×108×70mm	33×107×74mm	135×160×50mm	140×180×60mm
付属品	専用ケース(シモンズベンチャー以外)、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池			専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池			