

パーソナル向けスキャナー **EA759Y-5D**

CanoScan LiDE 400 特長

CanoScan

CanoScan LiDE 400

コンセント不要で、運びやすい軽量ボディ。

文書のスキャンがはかどる高精細CISモデル。



上質なデザインの軽量コンパクトボディ

持ち運びやすく、置き場所を選ばない軽量コンパクト設計です。またヘアラインシボ加工を施した天板のデザインが、高級感を演出します。



コンセント不要、USBケーブルをつなぐだけのワンプラグスキャン

同梱のUSBケーブルでPCにつなぐだけでスキャン可能。モバイル利用に最適なコンパクトモデルです。USB Type-Cに対応し使い勝手も向上しました。



高速スキャン

約8秒※1の高速スキャンを実現し、作業効率アップに貢献します。文字がくっきり見やすい高精細スキャンも魅力です。

※1 A4/Color/300dpi/付属のUSBケーブルをUSB3.0以上に対応したUSBポートに接続した場合。使用環境・方法により異なる場合があります。

原稿判別&補正までかんたん「おまかせスキャン」

原稿をセットして、本体の「AUTO SCAN」ボタンを押すだけで、原稿の種類の判別、その原稿に適した設定でのスキャン、さらにファイルの保存まで自動で実行します。解像度や画像処理の設定など面倒な手順が省略できるので、すばやく快適にスキャニングが行えます。

※ 立て置き時は非対応。

LIDE技術を駆使した4800dpi CISによる高精細スキャン

スキャナーの小型軽量化・省電力化に大きく貢献するキヤノン独自のLIDE（LED Indirect Exposure）技術を搭載したコンタクトイメージセンサーを採用。スリムなボディーにもかかわらず、等倍光学系ならではの高い解像力、感度の向上やノイズの低減を実現しています。

各機能へスムーズにアクセス、かんたん操作の5EZ（イージー）ボタン

「おまかせスキャン」に対応した使用頻度の高い「AUTO SCAN」ボタンを中央に配置。「PDF」ボタンは作成ボタンに加え、終了ボタンを追加し、複数ページのPDF作成・保存がより手際よく行えます。



① PDFボタン

ドキュメントなどを直接PDFファイルに変換。テキスト情報も自動的に付加。

② PDF終了ボタン

複数ページのPDF作成後、ボタンを押すだけで一括保存が可能。

③ AUTO SCANボタン

原稿の種類を自動判別し、適切な設定でスキャン・保存。

④ COPYボタン

取り込んだドキュメントや画像をプリンターに出力するカラーコピー機能。

⑤ SENDボタン

スキャン画像を指定したクラウドサービスに保存。

厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」

原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。



立て置きのままスキャン可能

付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。



PDF ファイルの作成

テキスト付きPDF

スキャン時に読み取ったテキストデータ※1をファイルに添付。単語による検索も可能になります。

<検索可能PDFイメージ>



※1 テキストデータはスキャン時にOCRをかけて識別します。OCRの精度はスキャンする原稿により異なります。

高圧縮 PDF

PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。

入れ替えも可能な複数ページPDF

複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネールを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。

PDFファイルへのセキュリティー設定機能

ファイル閲覧時、印刷・編集時、それぞれの場合に対応したパスワードの設定が可能です。

※ Windowsのみ

スキャンしたドキュメントが美しい「自動文書補正」

高度な分析処理により、文字／画像／背景などの領域を判定。その領域に対して、それぞれ適した補正を行います。文字はよりはっきりと、画像は階調性を保持したまま美しい読み取りを実現。新聞・雑誌・書類などのスキャンに効果を発揮します。

※ Windowsのみ



厚みのある本のスキャンに「とじ部の影補正」


厚手の書籍を見開き状態でスキャンした際に出やすい「とじ部分」の影を検出し、目立たなくするよう自動で補正します。

※ 地色が白い原稿のみ有効。

効果が一覧で確認できる「色調整のパターン表示」

スキャン画像の色合いを調整する際に便利な機能です。プレビュー画像のサムネイルに異なるカラーバランス調整値を与え、同一画面上にパターン化して表示します。サムネイルを見比べながら、好みのカラーバランスが選択できます（基本モードのみ）。

※ Windowsのみ



CanoScan 共通特長

CanoScanに共通した製品の特長を詳しくご紹介します。

- 多彩な画像補正機能
- 簡単スキャニング機能
- 効率的なファイリング機能

パーソナル向けスキャナー

CanoScan LiDE 400 仕様

CanoScan

CanoScan LiDE 400

コンセント不要で、運びやすい軽量ボディ。
文書のスキャンがはかどる高精細CISモデル。



主な仕様

形式			フラットベッド型（原稿固定型）
走査方式			読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
センサータイプ			CIS（コンタクトイメージセンサー）
光源			RGB 3色LED
光学解像度（主走査×副走査）※1			4800×4800dpi
読み取り解像度※2（ソフトウェア補間）			25～19200dpi
階調	カラー	入力	48ビット（RGB各色16ビット）
		出力	Windows：48ビットまたは24ビット（RGB各色16ビットまたは8ビット） Mac：24ビット（RGB各色8ビット）
	グレー	入力	16ビット
		出力	8ビット
プレビュー時間（A4カラー／300dpi） ※ 前処理時間を除く			約7秒
読み取り速度※3	カラー	25.4msec/line（4800dpi） 1.7msec/line（300dpi）	
	グレー／モノクロ	8.2msec/line（4800dpi） 1.7msec/line（300dpi）	
最大原稿サイズ			A4／レター（216×297mm）
スキャナーボタン（EZボタン）			5ボタン（PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND）
電源供給			USBバスからの供給（本体に電源スイッチはありません）※4
電源周波数			-
消費電力			動作時約4.5W（最大）／待機時約0.3W

使用環境	温度	5～35℃
	湿度	10～90% RH（結露なきこと）
寸法（幅×奥行×高さ）		約250×367×42mm
質量		約1.7kg

※1 光学解像度は、ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレートを表しています。
※2 読み取り解像度が高解像度になると読み取り範囲は制限されます。
※3 当読み取り速度はHi-Speed USB時のWindows環境における理論上の最速値です。PCへの転送時間・キャリブレーション時間は含みません。
 実際の速度は、スキャンする原稿やスキャンの設定、ご使用になるPC環境によって異なる場合がございます。
※4 PCのポートごとに500mA（最高速を出すには900mA）の電源が供給されている必要があります。

基本情報

商品コード	2996C001
型番	CANOSCANLIDE400
JANコード	4549292116595
価格	オープン価格※1
同梱物	USB Type-C ケーブル（1.5m） CD-ROM（ソフトウェア） 専用スタンド 「かんたんスタートガイド」（紙）※2

※1 オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合わせください。
※2 マニュアル類は、日本語のみとなります。

動作環境

Windows

インターフェース	Hi-speed USB（USB2.0） Type-C
OS	Windows 10／Windows 8.1／Windows 7 SP1

Mac

インターフェース		Hi-speed USB（USB2.0） Type-C
OS	Mac OS X	10.11.6
	macOS	10.12～

※ サポートOSは日本語のみとなります。接続の場合は、ポートごとに500mA（最高速を出すには900mA）の電源が供給されている必要があります。USBの拡張カードには対応していません。 自作パソコン、ショップブランドパソコンでは動作しないことがあります。

対応ソフト

	Windows	Mac OS
ドライバー（TWAIN）	ScanGear（TWAIN）	（OS標準スキャン）
スキャンアプリ	Scan Utility	Scan Utility Lite※1

※1 ソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。インターネット接続環境がない場合は、ソフトウェア一式を提供することができませんので、あらかじめご了承ください。[ダウンロードページ](#)より最新版をダウンロードください。

環境への取り組み

省エネルギー基準をクリアし「ENERGY STAR」に対応

エネルギー消費を効果的に抑える機能を備えた製品の開発・普及を目的としたプログラムである、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。



地球にやさしい性能を追求し「エコマーク」認定を取得

待機時・使用時のエネルギーが少ない、部品を再使用・再資源化できる、廃棄物が少ないなど、環境保全に役立つと認められた製品に与えられる「エコマーク」の認定を取得しています。



環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」に適合

エネルギーの消費を効率的に抑える製品の開発・普及を目的とした、グリーン購入法（国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律）に適合。



6種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」に対応

電気・電子機器の生産から処分に至る全段階で、鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDEという6種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応しています。



ご注意

改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

CanoScanシリーズの無償修理保証期間はご購入後1年間です。

本製品の保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。なお、同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その際、旧製品でご使用の付属品をご使用できない場合や、使用可能なOSが変更される場合があります。

画面と入出力サンプルは、一部ハメコミ合成です。スキャナーを使用する場合は、次の点に十分ご注意ください。

法律により、次のようなものについては、その複製物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。

国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券など
未使用の郵便切手・郵便ハガキなど

また、その他の公文書や私文書などの偽造目的の複製も禁止されています。

著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的に又は家庭その他、これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合、又はその他著作権法で認められている場合を除き、著作権者に無断で複製することが禁じられています。

人物の写真・絵画などは、その利用方法によって他人の肖像権を侵害する場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

※ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標または商標です。

※ Macは、米国およびその他で登録された、Apple Inc.の商標です。

※ 記載された商品名、社名などは、各社の商標または登録商標です。