

EA758FF-4 (LEDヘッドライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…LED球24灯(白20灯/緑4灯) ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×4本(別売)
- 散光
- ヘッド角度調整可能
- UL913規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
Class 1, Division 1 Groups A-D, T6
Class 1, Division 2 Groups A-D, T6
- 米国防火協会(NFPA)規格適合品(NFPA 1971-2007)
- 耐熱…260℃(30分間)
- 水深6m防水仕様
- ゴム製ヘッドバンド付
- 材質…ナイロン66、ポリカーボネイトレンズカバー
- ケーブル…シリコンコート/テフロン被覆ケーブル
- ヘッドバンド…シリコンバンド(耐熱に優れたナイロンバックル付)

◆各部の名称



◆ヘッド角度調整可能(4段クリック有)



◆点灯/消灯

スイッチボタンを押すとLED球×24灯(白×20灯・緑×4灯)が点灯します。
再度押すと消灯します。
※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆電池の入れ方

- ①バッテリーボックスのキャップを外します。
- ②電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。
- ③キャップををセットし完了です。
(キャップは真っ直ぐ押して、回しながら閉じてください。)



◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ・水や洗剤で拭く場合、バッテリーケースのキャップはしっかり閉めて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。