

使用例

- | | |
|---|--|
| ☒ 偽札・偽IDの発見 | ☒ リビングのホコリチェック |
| ☒ 蓄光素材の蓄光 | ☒ 水回り・油污れのチェック |
| ☒ 鉱物・宝石の鑑定 | ☒ 電子部品・精密部品の検査 |
| ☒ UVネイル・
UV硬化型樹脂の硬化 | ☒ 油漏れテスト |
| ☒ 蛍光剤(洗剤や紙製品に含まれる)
のチェック | ☒ 金属疲労の非破壊検査 |
| ☒ ペットのおしっこチェック | ☒ サソリの発見 |
| ☒ トイレの尿はねチェック | など...多様な用途。 |

KOOL BEAM

KB-43

MADE IN CHINA



4 961366 153815

仕様

ピーク波長: 365nm (ナノメートル)

連続使用時間: 約2~3時間

使用電池: 単3電池×1(テスト用電池付属)

材質: アルミニウム

本体サイズ: 全長90mm×ライト部直径25mm

本体重量: 約50g(電池込)

電池の交換方法



①本体後部のテールキャップ・スイッチを外します。

②単3電池1本を、プラス/マイナスを正しくセットします。

※スプリングの付いている側に⊕が来るようにセットして下さい。

電池のプラス/マイナスを間違えると、ライトが点灯しないだけでなく、故障の原因にもなります。

③テールキャップ・スイッチを付けます。

使用上の注意

- 電池残量が低下すると用途が限られてきます。
光量やパワーが弱まった場合は早めに新しい電池と交換して下さい。
- 紫外線予防メガネや手袋等を着用の上で、御使用下さい。
- 照射中は絶対に光源を直接、間接的に肉眼で見ないで下さい。

UV-LEDについて

本来 紫外線は不可視光線ですが、UV-LED が照射する光にはピーク波長の前後の波長も含まれるため、紫や青の光線として人間の目にも見えるようになっています。

KOOL BEAM CORP.

www.koolbeam.com

E-mail: led@koolbeam.com