

【新商品案内：2024年7月22日発売】

わかりやすいディスプレイとシグナル音 で壁裏の対象物を素早く探知できる デジタル探知機が新登場！

- ▶ 壁裏の金属、非鉄金属、通電線、木材を素早く探知
- ▶ センターマーク、探知インジケーターで対象物の中心位置を一目で確認
- ▶ 3.7Vリチウムイオンバッテリー(別売り)装着可能で、環境にも経済的にも優しい
- ▶ 防塵防水性能IP54採用で現場で安心して使える



デジタル探知機
GMS 120-27

ボッシュ株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、わかりやすいディスプレイで壁裏の対象物を素早く探知できるデジタル探知機「GMS 120-27」(標準小売価格23,000円・税別)を7月22日新発売します。

本製品は、壁の後ろにある金属、非鉄金属、通電中の電線、木製の間柱、プラスチックパイプなどを素早く探知でき、穴あけ施工時に、穴あけ位置の安全確認をするのに大変便利です。

ディスプレイに表示されてるセンターマークと探知インジケーターにより、探知対象物の中心位置が一目で確認できます。またシグナル音の設定もできるので、音による確認も可能です。また、防塵防水性能もIP54を備えており、様々な現場で安心してお使いいただけます。

**BOSCH**

Invented for life

デジタル探知機 GMS 120-27の特徴

1. 壁裏の金属、非鉄金属、通電線、木材を素早く探知
2. センターマーク、探知インジケーターで対象物の中心位置を一目で確認
3. 3.7Vリチウムイオンバッテリー(別売り)装着可能で、環境にも経済的にも優しい
4. 防塵防水性能IP54採用で現場で安心して使える



電源は、デュアル電源により、アルカリ電池または
ボッシュ純正3.7Vリチウムイオンバッテリー(別売り)を使用できます

デジタル探知機
GMS 120-27



BOSCH

Invented for life

デジタル探知機

GMS 120-27の特徴（ディスプレイ表示）



【金属】を探知



【通電線】を探知



【木材】を探知



【非鉄金属】を探知





BOSCH

Invented for life

デジタル探知機 GMS 120-27の使用シーン



**BOSCH**

Invented for life

デジタル探知機「GMS 120-27」の製品概要



製品名	デジタル探知機 GMS 120-27		
標準小売価格	23,000円（税抜）		
最大探知深さ	【金属】100mm ※直径12mmの鉄筋の場合 【非鉄金属】120mm ※直径15mmの銅管の場合 【通電線】50mm 【木材】30mm		
電源	単3形アルカリ乾電池2本 またはボッシュ純正3.7Vリチウムイオンバッテリー		
使用温度範囲	-10℃～+50℃		
保管温度範囲	-20℃～+70℃		
連続使用時間	【アルカリ乾電池】約6時間 【3.7Vリチウムイオンバッテリー】約5時間		
本体サイズ	86mm×186mm×33mm（W×H×D）		
質量	0.29kg(電池含む)		
標準付属品	キャリングバッグ、単3形アルカリ乾電池2本（テスト用）		