

TEPRA

PRO

KING JIM

SR170 基本操作マニュアル




このたびは、ラベルライター「テプラ」PRO SR170をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は「テプラ」PRO SR170の使いかたを説明しています。
ご使用前に必ずお読みください。

本書の文中で **▶SR170 取扱説明書** と記載している箇所、そのほかさらに詳しい操作説明は「SR170 取扱説明書」(PDF形式)に記載されています。当社ホームページからダウンロードしてお読みください。
(<https://www.kingjim.co.jp/download/manual/tepra/>)



同梱品の確認

同梱品がすべて揃っているか、確認してください。



- 「テプラ」PRO SR170 本体
- ACアダプタ (AC0615J)
- 試用 PRO テープカートリッジ
- 保証書
- 基本操作マニュアル (本書)

アフターサービスについて

■保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と裏面の保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機およびご使用中の AC アダプタ・テープカートリッジなど一式と保証書をお買い上げの販売店、または「テプラ」取扱店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能ときは、ご希望により有償で修理いたします。商品をお買い上げの販売店、または「テプラ」取扱店までお持ちください。なお、修理・検査をおこなうと、登録されているファイル・入力した文章のデータや学習内容などは消去されます。また、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室 ☎0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

安全上のご注意 …必ずお守りください！

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
本機をご使用のときは、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

	危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。
	警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
	注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を説明しています。

		表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
		表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

危険	
	電池の取り扱いについて
	電池の液が目に入ったときは、失明など傷害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。

警告	
	ACアダプタについて
	専用ACアダプタ(AC0615J)以外のアダプタは、使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
	ACアダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
	ACアダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせないでください。火災・感電の原因となります。

電池の取り扱いについて	
	電池の⊕と⊖を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
	電池の液をなめた場合には、すぐにうがって医師に相談してください。
	電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。
	新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
	使い切った電池はすぐに本機から取り出してください。使い切った電池を本機に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本機を破損させるおそれがあります。
	長期間本機を使用しない場合には、本機から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液させたり、本機を破損させるおそれがあります。
	電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器故障の原因となるので、電池の外装ラベルやバッテリーの注意書に従って正しく使用してください。
	充電式ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。

その他	
	本機を踏んだり、落したり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	ぬれた手で本機やACアダプタ、プラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。
	本機や基本操作マニュアル(本書)が入っていた袋は、お子様がかぶったり、飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管または破壊してください。窒息のおそれがあります。
	本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切りACアダプタをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

注意	
	オートカッターについて
	印刷中もしくはカッター作動中にテープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。
	その他
	本機の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本機を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
	電源が入っている状態でACアダプタを抜かないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

「テプラ」で得られるラベルについて	
	塩化ビニールのように可塑性入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

テープカートリッジの取り扱いについてのご注意

- テープカートリッジを落としたり、分解しないでください。故障の原因となります。
- テープ出口から出ているテープを引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障の原因となります。
- テープカートリッジは直射日光・高温・多湿・ホコリを避け、冷暗所に保管してください。テープカートリッジ開封後はできるだけ早くにお使いください。

当社では使用済み「テプラ」テープカートリッジの回収をおこなっています。使用済みの「テプラ」テープカートリッジは、当社にてリユース(再利用)をおこないますので、テープカートリッジを分解せず、お近くの「回収BOX」設置店までお持ちください。

その他のご注意

- 本機の使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、その指示に従ってください。
- ACアダプタは、使い終わったら本機から抜き、コンセントからも抜いておきましょう。コードを引っかけるなどの思わぬ事故を防げます。
- 直射日光の当たる場所、車内など熱がこもる場所、暖房器具や熱器具の近くなど温度が異常に高い場所や低い場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめください。
- 人体、生き物、公共の場所や他人の持ち物などにはラベルを貼らないでください。
- ACアダプタ差込み口、テープ出口などに物をつめたり、ふさいだりしないでください。
- 印刷ヘッドには、絶対に手を触れないでください。
- 本機の性能を十分に発揮するため、キングジム純正「テプラ」PROテープカートリッジ(4、6、9、12、18mm幅)をお使いください。キングジム純正テープカートリッジ以外を使用した場合の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 使い終わったテープカートリッジのご使用や、テープカートリッジをセットせずに **印刷** を押すことはおやめください。印刷ヘッドが過熱し故障の原因となります。
- テープ送りは、必ず **送り** + **印刷** (=テープ送り)でおこなってください。無理に手で引っ張ったりすることは、絶対におやめください。テープ出口から出ているテープを引っ張ると、正常に印刷がおこなえず、そのテープカートリッジが使用不能になることがあります。
- テープカートリッジはていねいに扱い、衝撃を与えないでください。
- キーボードの操作はていねいにおこなってください。乱暴な操作は故障の原因となります。また、ペン先などの鋭利なものでのキー操作は絶対におやめください。
- 幅の狭いテープや短いラベルを排出するときに、カットされたラベルが飛び出す場合があります。■テープをハサミで切るときに指をはさまないように注意してください。
- オート・パワーオフ機能に頼らず、ご使用後は必ず電源を切ってください。
- 電源を切るときには終了のメッセージが表示されます。メッセージ表示中は終了処理をしていますので、ACアダプタを抜かないでください。
- 長時間使わないときは、電池、ACアダプタ、テープカートリッジを本機から取りはずしてください。本機、電池、ACアダプタ、テープカートリッジは、直射日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- 長期間電池を入れたままにしておくと、電池から液漏れすることがあります。電池に記載されている使用推奨期限を目安にお取り換えください。
- 寿命となった電池は、定められた条例に従って廃棄してください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- 取扱説明書に記載された内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがあります。
- 本書で使用しているラベル見本はすべてイメージです。本機で印刷したラベルを、説明用に縮小や余白の調整をして使用しています。

お客様登録のお願い

お客様登録をしていただきますと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムが提供するサポート・サービスを受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。
サービスやサポートのご案内・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等
なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから▶ <https://kingjim.jp/user/>

おもな仕様

■入力	入力装置	JIS配列キーボード式(59鍵) 文字ボタン39、機能ボタン20
	入力状態	JIS配列準拠ローマ字入力、かなめくり入力、JIS配列準拠ABC入力、小文字入力、絵文字(記号)入力
	漢字変換方式	学習機能付き最長一致熟語/単漢字変換方式 熟語変換辞書 約63,000語(熟語学習容量 約20語) 単漢字変換辞書 約10,000語(単漢字学習容量 約30語)
■表示	表示装置	ドットマトリクスSTN液晶パネル
	文字表示	102dot×32dot(6chr×2line)
	インジケータ	23個
■記憶	文章メモリー	約90文字
	内蔵ファイル	約90文字/5ファイル
■フォント	内蔵文字数	全5,259文字
	漢字	JIS第1水準2,965文字
	漢字	JIS第2水準(一部)1,121文字
	漢字	その他29文字
	ひらがな・カタカナ	英数字・記号・その他
	ビットマップフォント	3種類 (ゴシック、明朝体、てがき)
■印刷	印刷方式	熱転写PRO印刷方式
	印刷濃度	-3~ふつう~+3(7段階)
	ヘッド構成	サーマルヘッド・96dot、180dpi(最大印刷幅13.5mm)
	テープカートリッジ	「テプラ」PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm幅
	オートカッター	有
■電源、その他	電源	ACアダプタ(専用ACアダプタAC0615Jを使用のこ) アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池(単3形×6本)
	ボタン式	ボタン式
	電源スイッチ	操作終了後、約5分で電源を自動的にオフする
	パワーオフ	約183(W)×219(D)×58(H)mm
	寸法	約580g(電池、テープカートリッジを除く)
	重量	温度:10~35℃
■使用条件	動作環境	湿度:30~80%(非結露)
	保存環境	温度:-10~55℃
		湿度:5~80%(非結露)


各部の名前とはたらき

■本体(表)



- 上カバーつまみ
- テープ確認窓
- ディスプレイ
- ACアダプタ差込み口
- ハンドル


■本体(内部)



- 上カバー
- テープカートリッジセット部
- 固定フック
- テープ通路
- テープ出口

ディスプレイの見かたとはたらき

■テキスト画面



- ① 行頭マーク(123A、あい)

行頭に表示され、何行目かを示します。
1、2は印刷できる行を表し、1、2はその行に文字がまだ入力されていない(確定していない)ことを表しています。
✕は印刷できない行を表しています。
✕が表示されているときは、印刷できません。

- ② 確定文字(例:123A)

入力が確定した文字で、印刷されます。
[変換]で変換された直後は、仮確定の状態になり、続けて[変換]で変換できます(仮確定文字も印刷されます)。仮確定文字は、[確定]を押すか、続く文字を入力すると確定します。仮確定文字は、[変換]で漢字変換できません。

- ③ ネガ文字(例: あい)

入力中の文字で印刷されません。[変換]で漢字に、[変換]でひらがな、カタカナ、ABC(大文字)、abc(小文字)に変換できます。

故障かな?と思ったら

[印刷]を押してもディスプレイに何も表示されない

- ACアダプタはしっかりと接続されていますか?
本機のACアダプタ差込み口とコンセントにしっかりと接続してください。

- 電池は正しくセットされていますか?
電池の向きが⊕⊖逆にセットされていると電源はONになりません。電池ケースの中に刻印されている向きに、すべての電池が正しくセットされているか確認してください。

- 専用ACアダプタ以外のACアダプタを使用していますか?
専用のACアダプタ(AC0615J)以外のACアダプタをご使用になると、本機の回路を損傷したり、過熱するなど大変に危険です。

- 電池が消耗していませんか?
消耗した電池を使用していると、電源が入らないことがあります。新しい電池と交換するか、専用のACアダプタ(AC0615J)を使用してください。

正常な動作をしない

本機は電子機器のため、まれに静電気やその他の原因で不具合を起こすことがあります。不具合によって、表示が乱れたり電源のON/OFFができないなど、正常に動作しなくなったときは、「本機の初期化」をしてください。

▶SR170 取扱説明書 P.75「本機を初期化する」

文字がきちんと印刷されない

印刷ヘッドにゴミ、ホコリなどが付着すると文字の一部がカスレることがあります。別売のヘッド・クリーニングテープ(SR18C)をご使用になるか、綿棒に市販の薬用アルコール(エチルアルコール)を含ませて、印刷ヘッドを掃除してください。



