

長もちで選べば、パナ

くり返し使える回数で選ぶなら
使用回数がより多い、長もちのエネループ。



eneloop®

パナソニック

その

① 充電してくり返し使えるから経済的&エコロジー！

充電時の電気代は
1回あたり約**0.1円/本**※1




充電してくり返し使えるから、電池をよく使う人におすすめです。
充電済みの充電電池を常備しておけば、電池切れの時もすぐに使えて便利です。

■ 性能チャート比較

- スタンダードモデル (BK-3MCC, BK-3MLE)
- お手軽モデル (BK-3LCC, BK-3LLB)
- ハイエンドモデル (BK-3HCC, BK-3HLC)

ポイント

- 容量が多い電池は
→ 1回の使用時間が長い
- 容量が少ない電池は
→ くり返し使用回数が多い



使い方に合わせて3つのラインアップをご用意。用途に合わせると、※2もっとおトクに！

オールラウンドに使える※2
スタンダードモデル



くり返し使用回数を重視。
お手軽モデル



高容量でパワフル。
ハイエンドモデル



※1 BK-3MCCまたはBK-3MLEを充電器BQ-CC11で4本充電したときの1本あたりの電気料金(当社計算値)。充電器の消費電力: 6W。充電時間: 4時間。新電力料金目安単価 22円使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。※2 保存条件やご使用の機器によっては使用できない場合や使用時間が短くなる

くり返し使用回数アップ※¹を実現。

スタンダードモデルは約2,100回※²お手軽モデルは約5,000回※²ハイエンドモデルなら約500回※²のくり返し使用回数を実現。スタンダードモデルとお手軽モデルは、これまで以上に、もっと長く使用できるようになりました※¹

電池の外装は抗菌加工。

外装は抗菌加工で細菌の付着や繁殖を抑制しています。また、くり返し使用時の傷にも強いラベルを採用しています。

抗菌剤の種類:無機抗菌剤
抗菌加工の方法:印刷
試験結果:抗菌活性値2.6以上
抗菌加工部位:外装
試験機関名:(財)日本紡績検査協会
SIAA登録番号:ラベル仕様(単3、単4):JPO122085A0002V



■ ラインアップ性能比較

	スタンダードモデル	お手軽モデル	ハイエンドモデル
電池容量	単3形 min. 1,900mAh 単4形 min. 750mAh	単3形 min. 950mAh 単4形 min. 550mAh	単3形 min. 2,450mAh 単4形 min. 900mAh
くり返し使用回数※ ²	単3形: 約 2,100回 単4形: 約 2,100回	単3形: 約 5,000回 単4形: 約 5,000回	単3形: 約 500回 単4形: 約 500回

スタンダードモデル



eneloop®

抗菌

オールラウンドに使える※³

幅広い機器での使用や、充電電池をよく使う方に!

おすすめ用途(単3形・単4形)



●機器で電池の指定がある場合は、それに従ってください。



EA758YS-4

単3形 12本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MCC/12(1.2V)
(min.1,900mAh)
●約φ14.35×50.4mm
(約27g/1本あたり)
POSコード/4902704 218841



単4形 8本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MCC/8(1.2V)
(min.750mAh)
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 218889

EA758YS-8

※¹ 従来品スタンダードモデルHR-3UTGB、お手軽モデルHR-3UQと比較した場合(当社比)。エネルーブ プロ(BK-3HCC、BK-4HCC)は除く。

※² JIS C8708 2013(7.5.1.3)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なることがあります。

※³ 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。※⁴ 防水タイプ除く。