

アルカリ乾電池



ひとクラス上の長持ちハイパワー「IMPULSE インパルス」*1

幅広い用途においてハイパワーを発揮！

高級イメージ、洗練されたデザイン！



LR20H LR14H LR6H LR03H
単1形 単2形 単3形 単4形

*1: 当社アルカリ1比。

主な仕様

型番	LR20H	LR14H	LR6H	LR03H
公称電圧(V)	1.5	1.5	1.5	1.5
外形寸法 (mm)	直径(幅)	34.2	26.2	14.5
	総高	61.5	50.0	50.5
質量(約g)	131.0	64.0	23.0	11.0

安全に関するご注意

電池の使い方を誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したり、けがや機器類の故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。



危険

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける



警告

- 電池は乳幼児の手の届かないところに置く。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した時は、けがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
- ショート、(+)(-)逆接続、分解、加熱、充電、変形、火に入れるなどしない。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。
- 使い切った電池は、すぐに機器から取り出す。
- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたりしない。
- (+)(-)をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯・保管しない。



注意

- 保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属製のものと接触しないように、テープなどで端子部を絶縁する

- 本ページに記載してある仕様、デザイン等は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。


■このページの内容は平成25年10月現在のものです。

さらに進化した長持ちハイパワー!!


*1: 当社アルカリ比



単3形放電性能*2



単4形放電性能*2



*2: 放電試験データは、IMPULSEの特性値を100としたときの数値表示。上記放電試験は、JIS C 8515 2011に基づく。

さらに進化した信頼性

10年長期保存*3
使いたい時いつでも高性能を発揮！
だから買い置きに安心(防災用等に)

液もれ防止構造
正極缶を改良し、液もれの原因となる耐食性を改善しました

*3: 使用推奨期限(JISに準拠)

ラインアップ

The IMPULSE
インパルス



進化の証

最新技術を駆使して
「長持ちハイパワー」と
「信頼性」を
ハイレベルで追求!

新薄肉缶と薄型ガスケットを採用

*イメージ図

新薄肉缶 #5
正極缶の肉厚を
0.20mm
↓
0.16mm
20%薄型化
内容量の増加により
さらに進化した *1
長持ちハイパワー
を実現!

薄型ガスケット #6
薄型化と形状変更で
正極合剤の高さを
約3%UP

*4: LR6、LR03 *5: LR6

負極材料の反応性を改善

*イメージ図

従来品 **新商品**

亜鉛中の不純物を極限まで低減することで、
ガスの発生を抑え、長期保存を可能に。
反応性の向上により、高出力性能もさらにアップ。

正極缶の耐食性を改善*6

*イメージ図

従来品 **新商品**

ニッケルメッキ層と鉄の間に熱拡散層を設けることで、
鉄の溶出によるガス発生を抑制。
長期に渡る保管時のガス発生量を抑えることで、
10年長期保存を可能に。*4

*6: LR6、LR03

主な仕様

商品名	単1形	単2形	単3形	単4形
商品形名	LR20H	LR14H	LR6H	LR03H
公称電圧(V)	1.5	1.5	1.5	1.5
外形寸法(mm)	直径(幅)	34.2	26.2	14.5
	総高	61.5	50.0	50.5
質量(約g)	131.0	64.0	23.0	11.0

商品型名	EA品番	入数
LR20H 4MP	EA758YT-1A	4本
LR14H 4MP	EA758YT-2A	4本
LR6H 8MP	EA758YT-3A	8本
LR6H 12MP	EA758YT-3B	1 2本
LR03H 8MP	EA758YT-4A	8本
LR03H 12MP	EA758YT-4B	1 2本