

自動車用ハロゲン電球(ヘッドランプ)  
定 格

EA758ZG-1 12V60/55W

EA758ZG-2 24V75/70W

EA758ZG-3 12V60/55W

四輪車ハロゲン前照灯用




仕 様


	EA758ZG-1	EA758ZG-2	EA758ZG-3
形 状	H4		H4U
定 格	12V60/55W	24V75/70W	12V60/55W
口 金	P43t-38		P43t-38改
ガラス球	T16		
光 色	クリア		
用 途	一般車用	ディーゼル車用	ユニバーサル用
サ イ ズ	15 x 86mm		

口金形状

EA758ZG-1,-2



EA758ZG-3



使用上の注意

- ・自動車以外にご使用の場合は、定格(ボルト、ワット)を確認の上使用して下さい。
- ・塗料等を塗らないで下さい。
- ・灯具には必ず指定のヒューズを取付けて下さい。
- ・水滴などがかからないように灯具設計して下さい。
- ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。火災の原因となります。
- ・電球を取替える時は、不点灯による事故防止のために、左右同時に取り替えると安全です。
- ・交換時は、定格・口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて、確実に装着して下さい。  
電球の脱落、過熱の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後は手や肌などにふれないで下さい。火傷の原因となります。
- ・交換時は必ず消灯し、電球を十分冷ましてから交換して下さい。火傷の原因となります。
- ・交換時、電球のガラス部に灯具やコードがふれないことを確認して下さい。火災の原因となります。
- ・汚れた手や手袋で扱わないで下さい。破損や短寿命の原因となります。
- ・使用済の電球は、割らずに破棄して下さい。電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。