EA763A-44C

Voice Trek

充実の録音・再生機能で、講義や語学学習に大活躍。

V-872は、充実した録音・再生機能を搭載するスタンダードなICレコーダーです。自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」といった便利な機能に加えて、「早聞き・遅聞き再生」「シャドーイング」などの語学学習に役立つ機能も充実しています。講義の録音や語学学習で活躍するレコーダーです。

高音質録音

多彩な録音機能を搭載したV-872なら、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。



*製品写真はV-873を使用しております

充実の再生機能

さまざまな音声ファイルを聞きやすく、かつ効率的に再生する機能をふんだんに搭載しました。語学学習に役立つ機能も充実しています。



使いやすさを追求

聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。初めて使う人でも迷わず操作できる「シンプルモード」も利用できます。



語学学習に最適

ヒアリングとスピーキングの練習に役立つ「シャドーイング」機能や、聞き取れなかったフレーズをゆっくり再生する「遅聞き再生」など、効果的な語学学習をサポートする機能を搭載しています。

製品名	ICレコーダー Voice-Trek V-872
JAN	V-872 SLV (シルバー) : 4545350-052836 V-872 WHT (ホワイト) : 4545350-052843
発売日	2019年10月11日
主な同梱品	単4形アルカリ乾電池×2／取扱説明書（保証書付）

お客様が録音したものは、個人として使用する以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
お客様が紛失された同梱品を再度必要とされる場合には、有料でのご購入となりますので、大切に保管してください。

高音質録音

多彩な録音機能を搭載したV-872なら、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。

「トゥルーステレオマイク」により「高臨場録音」を実現

ローノイズ指向性マイク2個を、90度外側に向けて配置することで、臨場感の高いステレオ録音を可能にしました。話者の方向や距離感までリアルにとらえて録音できます。



*製品写真はV-873を使用しております

余計な音は拾わない「ローカットフィルター」

録音時に300Hz以下の音（空調やプロジェクターのファンの音など）を自動的にカットします。余計なノイズ音をカットするため、自然な音で再生することが可能です。屋外で風が強いときにも効果を発揮します。また、機能のON/OFFを選択できるので、録りたい音に合わせて使用できます。



「ボイスチェイサー」で録音レベルを自動調整

空間のサイズや発言者の人数など、状況によって変わる音量を自動で追従し、いつでも、どこでも、ベストな録音レベルでの録音を実現します。「声が小さすぎる」あるいは「音割れして聞き取れない」といった録音の失敗を防ぎます。

設定は、メニューから録音レベル「オート」を選択してください。
シンプルモード時は録音シーンで「会議」を選ぶとボイスチェイサーが働きます。



録音レベルが低い場合は録音レベルを上げる



録音レベルが高い場合は録音レベルを下げる

写真はイメージです。画面ははめ込み合成です。

主な仕様

記録形式

記録形式	MP3形式

サンプリング周波数

128 kbps	44.1 kHz
64 kbps mono	44.1 kHz
8 kbps mono	11.025 kHz

ヘッドホン最大出力

ヘッドホン最大出力	3mW＋3mW（16Ω負荷時）

記録メディア

内蔵型NAND FLASHメモリー	4GB
microSDカード	2GB ～ 32GBに対応

メモリー容量の一部を管理領域として使用しているため、実際に使用できる容量は少なくなります

スピーカー

タイプ	φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵
実用最大出力	250mW（スピーカー8Ω）

ディスプレイ

ディスプレイタイプ	1.5インチ モノクロ液晶（横108×縦84ドット）
バックライト機能	なし

ジャック

マイクジャック	φ3.5mmインピーダンス2ｋΩ
イヤホンジャック	φ3.5mmインピーダンス8Ω以上

電源

規定電圧	3V
電池	単4形アルカリ乾電池2本、またはニッケル水素充電池2本（本体内充電はできません）

外形寸法／質量／使用温度

外形寸法	111.5 mm × 39 mm × 18 mm 最大突起部含まず
質量	77g 電池含む
使用温度	0 ～ 42℃

周波数特性

マイクジャック録音時	128 kbps : 40 Hz ～ 17 kHz 64 kbps mono : 40 Hz ～ 15 kHz 8 kbps mono : 40 Hz ～ 3.5 kHz
内蔵マイク録音時	70Hz ～ 17 kHz 但し、周波数特性の上限値は各録音モードによる
再生時	30Hz ～ 20kHz 但し、周波数特性の上限値・下限値は各録音フォーマットによる

電池持続時間（内蔵マイク録音時）

128 kbps	アルカリ乾電池：約41時間 ニッケル水素充電池：約30時間
64 kbps mono	アルカリ乾電池：約48時間 ニッケル水素充電池：約31時間
8 kbps mono	アルカリ乾電池：約110時間 ニッケル水素充電池：約74時間

電池持続時間は当社試験法によるものです（LED 表示ランプ：OFF）。使用電池、使用条件により大きく変わります（特にノイズキャンセル、ボイスバランサー、速度変更などの機能を使用した場合は電池持続時間に大きく影響します）。

繰り返し使用したニッケル水素充電池では電池持続時間は短くなります。

microSD カードご使用時は電池持続時間は短くなります。

電池持続時間（内蔵スピーカー再生時）

128 kbps	アルカリ電池：約15時間 ニッケル水素充電池：約11時間
64 kbps mono	アルカリ電池：約15時間 ニッケル水素充電池：約11時間
8 kbps mono	アルカリ電池：約24時間 ニッケル水素充電池：約16時間

電池持続時間は当社試験法によるものです（LED 表示ランプ：OFF）。使用電池、使用条件により大きく変わー、速度変更などの機能を使用した場合は電池持続時間に大きく影響します）。
繰り返し使用したニッケル水素充電池では電池持続時間は短くなります。
microSD カードご使用時は電池持続時間は短くなります。

電池持続時間（イヤホン再生時）

128 kbps	アルカリ乾電池：約70時間 ニッケル水素充電池：約49時間
64 kbps mono	アルカリ乾電池：約73時間 ニッケル水素充電池：約53時間
8 kbps mono	アルカリ乾電池：約90時間 ニッケル水素充電池：約64時間

電池持続時間は当社試験法によるものです（LED 表示ランプ：OFF）。使用電池、使用条件により大きく変わります（特にノー、速度変更などの機能を使用した場合は電池持続時間に大きく影響します）。
繰り返し使用したニッケル水素充電池では電池持続時間は短くなります。
microSD カードご使用時は電池持続時間は短くなります。

録音時間

内蔵メモリー（4GB）	128 kbps：約65時間 64 kbps mono：約131時間 8 kbps mono：約1040時間
microSDカード（32GB）	128 kbps：約530時間 64 kbps mono：約1060時間 8 kbps mono：約8480時間
microSDカード（16GB）	128 kbps：約264時間 64 kbps mono：約525時間 8 kbps mono：約4230時間
microSDカード（8GB）	128 kbps：約132時間 64 kbps mono：約264時間 8 kbps mono：約2100時間

小刻みに録音を繰り返したときは、録音可能時間がこれより短くなる場合があります（録音可能時間および録音時間表示はめやすとしてご使用ください）。
ご使用のmicroSD カードにより空き容量に差が出ることがあるため、録音可能時間にも差が発生します。

1ファイルあたりの最長録音時間

128 kbps	約74時間30分
64 kbps mono	約149時間
8 kbps mono	約1193時間

1ファイルあたりの最大容量は約4GB に制限されています。
メモリ残量にかかわらず、1 ファイルあたりの最長録音時間は以下の値に制限されています。