

仕様 EA763AD-50F

型式		EP-LV1000																			
		除湿・加湿 空気清浄機																			
型式		除湿 除湿能力 最大約 6.5L/日 ターボ風量時 加湿 加湿量 最大約 540mL/時 ターボ風量時 ステンレス・グリーン クリエア 日立 除湿・加湿 空気清浄機 EP-LV1000 (床置きタイプ)  ブラウン (T)																			
本体色 *5		●ブラウン (T)																			
主な機能	自動おそうじ	—																			
	ワイドスピード集じん	—																			
	PM2.5センシング	—																			
	ガラスパネル	—																			
	ステンレス・クリーンシステム	○ (ステンレスプレフィルター、ステンレスネット、ステンレスフラップ)																			
	運転モード/コース	空清・花粉・加湿・肌保湿・除湿・衣類乾燥・結露セーブ/脱臭コース (快速・いつも)、eco 節電運転、セルフ乾燥																			
	その他の機能	内部清掃、クリーンモニター、自動フラップ、切タイマー (4・2時間)、湿度モニター、4センサー (湿度、温度、ダスト、ニオイ)																			
フィルター構成		ステンレスプレフィルター (水洗い可)																			
		洗える脱臭フィルター 使用期間の目安：約10年																			
		アレルオフ微細じんHEPAフィルター 使用期間の目安：約10年 HEPAフィルター集じん効率^{注2} 99.97%以上																			
		注2 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター 単体での性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。																			
取れるニオイなど		 ペット臭  タバコ臭  体臭・汗臭  料理臭  トイレ臭  排水口臭  生こみ臭  部屋干し臭																			
抑制できるもの (アレル物質)		 *7 スギ花粉  *7 ブタクサ花粉  *7 カバノキ花粉  *7 ダニのフン  *7 ネコのフケ																			
運転	空清運転						加湿空清運転						除湿空清運転								
	空気清浄適用床面積						～31畳 (51m ²)						～27畳 (45m ²)								
	清浄時間						8畳なら9分						8畳なら11分								
	加湿/除湿適用床面積						—						木造和室 ～8.5畳 (14m ²) プレハブ洋室 ～14畳 (23m ²)								
	モード (50/60Hz)						ターボ	強	中	弱*0	静	ターボ	強	中	弱	静*0	ターボ	強	中	弱*0	静*0
	風量 (m ³ /分)						7.2	4.1	2.8	1.5	1.0	6.7	4.1	2.8	1.5	(1.0) *9	6.7	4.1	2.8	(1.5) *9	(1.0) *9
	消費電力 (W)						60	17	10	5	4	56	17	10	5	(4)*9	550	300	290	(5)*9	(4)*9
	運転音 (dB)						52	39	32	19	14	51	39	32	19	(14) *9	51	39	32	(19) *9	(14) *9

加湿量 *10	最大約540mL/時（ターボ風量時）
除湿能力 *11	最大約6.5L/日（ターボ風量時）
加湿/除湿方式、タンク容量	気化式/ デシカント式、約3.5L *12
本体寸法（mm）	高さ648×幅398×奥行293
質量（kg）	16.0

○加湿適用床面積は日本電機工業会規格（JEM1426）、除湿適用床面積は日本電機工業会規格（JEM1411）に基づいて算出。ただし、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。

*5 色表示記号は色の目安です。

*7 捕集したスギ、ブタクサ、カバノキの花粉、ダニのフン、ネコのフケ等に含まれるアレル物質に対する抑制効果 ●試験機関：ニチニチ製薬株式会社 ●試験方法：ELISA法 ●抑制の方法：抗アレルゲン剤をフィルターに塗布 ●試験結果：スギ花粉96%抑制、ブタクサ花粉96%抑制、カバノキ花粉90%抑制、コナヒョウヒダニのフン93%抑制、ヤケヒョウヒダニのフン91%抑制、ネコのフケ85%抑制。数値は当社算出による。

*8 自動運転のみ。

*9 加湿/除湿は行わず空清運転のみになります。数値は空清運転と同じです。

*10 日本電機工業会規格（JEM1426）による。室温20℃、相対湿度30%を維持して1時間運転した場合の加湿量。

*11 日本電機工業会規格（JEM1411）による。室温20℃、相対湿度60%を維持して24時間運転した場合の除湿量。

*12 除湿時は約3.0Lで自動停止、加湿時の有効加湿量は約3.0L。

【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】 ●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。 ●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。