

機能とスタイルで選べる、サイバースhots ラインアップ

EA759GA-187C

RX100 II



RX100



HX400V

NEW



HX60V

NEW



WX350

NEW



WX220

NEW



TX30

防水



W810

NEW



大型センサーモデル

高倍率ズームモデル

スタイリッシュコンパクト

光学ズーム倍率 /
全画素超解像
ズーム倍率*1ピタッとズーム!
(((3.6倍 / 7.2倍)))ピタッとズーム!
(((3.6倍 / 7.2倍)))新ピタッとズーム!
(((50倍 / 100倍)))新ピタッとズーム!
(((30倍 / 60倍)))新ピタッとズーム!
(((20倍 / 40倍)))新ピタッとズーム!
(((10倍 / 20倍)))

(((5倍 / 10倍)))

(((6倍 / ー)))

光学ズーム倍率 /
全画素超解像
ズーム倍率*1センサー /
有効画素数大型1.0型 高感度
裏面照射型CMOSセンサー
約2020 万画素大型1.0型
CMOSセンサー
約2020 万画素★★高感度
裏面照射型CMOSセンサー
約2040 万画素★★高感度
裏面照射型CMOSセンサー
約2040 万画素★★高感度
裏面照射型CMOSセンサー
約1820 万画素★★高感度
裏面照射型CMOSセンサー
約1820 万画素★★高感度
裏面照射型CMOSセンサー
約1820 万画素CCDセンサー
約2010 万画素センサー /
有効画素数

動画撮影

フルハイビジョン
(1920×1080、 60p)
AVCHD
Progressiveフルハイビジョン
(1920×1080、 60p)
AVCHD
Progressiveフルハイビジョン
(1920×1080、 60p)
AVCHD
Progressiveフルハイビジョン
(1920×1080、 60p)
AVCHD
Progressiveフルハイビジョン
(1920×1080、 60p)
AVCHD
Progressiveフルハイビジョン
(1920×1080、 60p)
AVCHD
Progressiveフルハイビジョン
(1920×1080、 60p)
AVCHDハイビジョン
(1280×720)

動画撮影

静止画オート撮影

プレミアム
おまかせオートプレミアム
おまかせオートプレミアム
おまかせオートプレミアム
おまかせオートプレミアム
おまかせオートプレミアム
おまかせオートプレミアム
おまかせオート

おまかせオート

静止画オート撮影

ワイド端焦点距離*2

＼ 広角28 mm ／

＼ 広角28 mm ／

＼ 広角24 mm ／

＼ 広角24 mm ／

＼ 広角25 mm ／

＼ 広角25 mm ／

＼ 広角26 mm ／

＼ 広角26 mm ／

ワイド端焦点距離*2

光学式手ブレ補正

○

○

○
(2群防振)

○

○

○

○

ー

光学式手ブレ補正

動画手ブレ補正
アクティブモード*3

○

○

○
(インテリジェント対応、回転方向対応)○
(インテリジェント対応、回転方向対応)○
(インテリジェント対応)○
(インテリジェント対応)

○

ー

動画手ブレ補正
アクティブモード*3モニター
()内はドット数3.0型チルト液晶
(約122.9万ドット)
WhiteMagic.3.0型液晶
(約122.9万ドット)
WhiteMagic.3.0型チルト液晶
(約92.1万ドット)3.0型液晶
(約92.1万ドット)3.0型液晶
(約46万ドット)2.7型液晶
(約46万ドット)3.3型ワイド有機EL
(約122.9万ドット相当)
タッチパネル2.7型液晶
(約23万ドット)モニター
()内はドット数マルチインターフェース
シュー

○

ー

○

○

ー

ー

ー

ー

マルチインターフェース
シュー

Wi-Fi®/NFC *4対応

○

ー

○

○

○

○

ー

ー

Wi-Fi®/NFC *4対応

対応メディア*5

MS メモリースティック
デュオ
SD SDメモリーカードMS メモリースティック
デュオ
SD SDメモリーカードMS メモリースティック
デュオ
SD SDメモリーカードMS メモリースティック
デュオ
SD SDメモリーカードMS メモリースティック
デュオ
SD SDメモリーカードMS メモリースティック
デュオ
SD SDメモリーカードM2 メモリースティック
マイクロ
microSD SDメモリーカードMS メモリースティック
デュオ
SD SDメモリーカード

対応メディア*5

P12

P12

P16

P16

P14

P18

P19

P19

*1 光学ズーム含むワイド端からのズーム倍率。DSC-RX100M2・RX100・TX30は静止画撮影時のみ

*2 静止画撮影時(アスペクト比4:3時、DSC-RX100M2・RX100のみアスペクト比

3:2時)の35mmフィルム 換算

の数値です

*3 電子式手ブレ補正併用 *4 NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠

*5 詳しくはP26の「サイバースhotsの主な仕様」でご確認ください

レンズスタイルカメラ



QX100



QX10



P20

すべての思い出を、あなたのそばに
PlayMemories
プレイメモリーズ

P23

WX350

スマホとつながる 光学20倍プレミアムハイズーム



ホワイト(W)

ピンク(P)

ブラック(B)



デジタルスチルカメラ DSC-WX350 オープン価格 **新発売**

有効約1820万画素

高感度ISO12800*1

光学20倍ズーム

フルハイビジョン動画
1080、60p

全画素超解像40倍ズーム

光学式手ブレ補正
(インテリジェントアクティブモード*2)

*1 ISO6400以上では、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています *2 動画撮影時。電子式手ブレ補正併用



ACCESSORIES



カラーコーディネートできるケース

ジャケットケース LCJ-WD
希望小売価格 各3,100円+税

動画撮影やイベントには予備バッテリーを

リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1
希望小売価格 5,600円+税

* 出荷設定(画素サイズ、モード)で連続撮影した場合。ただし、連続撮影できるのは1回あたり[AVCHD]モードで約29分、[MP4]モードで約29分または最大2GBです

高倍率ズームの手ブレにも強い
光学20倍 新ピタッとズーム



小さなボディに、光学20倍ズームを搭載。高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレを、高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで高精度に補正。進化した画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の搭載により、画質がさらに向上しました。また、手ブレ補正はカメラを構えているときは常に有効なので、フレーミングもストレスなくスムーズ。ピント合わせもすばやく、撮りたいシーンを逃さず撮影できます。

60p対応、ブレにさらに強くなった
フルハイビジョン動画撮影



ハンディカムにも搭載されている動画手ブレ補正「インテリジェントアクティブモード」の搭載により、上下・左右方向のブレにも強くなりました。動く被写体を追いかけても、ブレのない、より自然でなめらかな動画が撮影できます。

バッテリーを気にせず撮影できる
電池長持ちスタミナ約470枚*



1回の充電で、約470枚*の撮影が可能。旅行中や長時間のイベントなど、こまめに充電できない環境でも、大切な思い出をたっぷり残せます。

* 測定条件:液晶画面をON、ズームをW側T側それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影

ズームも夜景もブレずにキレイな
プレミアムおまかせオート **BIONZ X**



カメラがシーンを認識し、最適な設定を自動選択。夜景や逆光などの難しいシーンも、シャッターを切るだけで美しく撮影できます。暗いシーンもブレやノイズを抑えて明るく撮影できるほか、進化した画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の搭載により、被写体ブレ低減が強化。動く被写体のブレを強力に抑えます。



Wi-Fi®/NFC対応で
スマートフォンにらくらく写真を転送



美しく撮れた写真は、スマートフォンやタブレットに転送して、その場ですぐにSNSなどで共有。NFCならワンタッチで簡単に接続できます。

* スマートフォンおよびタブレットへの転送には、PlayMemories Mobileのインストールが必要です

撮影するのがさらに楽しくなる
豊富にそろった撮影機能



写真表現が手軽に楽しめる「マイフォスタイル」、アートな効果を加えられる「ピクチャーエフェクト」、自分好みのポートレートに仕上がる「ビューティーエフェクト」など、撮影がさらに楽しくなる機能を搭載しています。

EA/59GA-18/C

[illegible]