

EA759GA-20P

COOLPIX A10 New

主な仕様

仕様表	
型式	
型式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	
有効画素数	1614万画素（画像処理で減少することがあります）
撮像素子	
撮像素子	1/2.3型原色CCD
総画素数	1644万画素
レンズ	
レンズ	光学5倍ズーム、NIKKORレンズ
焦点距離	4.6-23.0mm（35mm判換算26-130mm相当の撮影画角）
開放F値	f/3.2-6.5
レンズ構成	5群6枚
電子ズーム倍率	
電子ズーム倍率	最大4倍（35mm判換算で約520mm相当の撮影画角）
手ブレ補正	
手ブレ補正機能	電子式（動画）
ブレ軽減	
ブレ軽減機能	手ブレ軽減（静止画）
記録形式/記録方式	

記録画素数	・ 16M（高画質） [4608×3456★] ・ 16M [4608×3456] ・ 8M [3264×2448] ・ 4M [2272×1704] ・ 2M [1600×1200] ・ VGA [640×480] ・ 16:9 [4608×2592] ・ 記録画素数は画像モード
記録媒体	内蔵メモリー（約17MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード（128GB以下）
対応規格	DCF、Exif2.3
ファイル形式	静止画：JPEG 動画：AVI（映像：Motion-JPEG準拠、音声：PCMモノラル）
シャッター	
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
シャッタースピード	・ 1/2000～1秒 ・ 4 秒（シーンモードの [打ち上げ花火] ）
絞り	
絞り	電磁駆動によるNDフィルター（-2.7AV）選択方式
制御段数	2（f/3.2、f/8 [広角側] ）
レリーズ機能	
セルフタイマー	約10秒
連写機能	
連写機能	単写、連写 [約1.2コマ/秒で約6コマ（16M）]
露出制御	
測光モード	・ マルチパターン測光 ・ 中央部重点測光（電子ズームが2倍未満のとき） ・ スポット測光（電子ズームが2倍以上のとき）
露出モード／撮影モード	オート撮影モード、シーンモード（ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット）、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード
露出制御	プログラムオート
露出補正	露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能
ISO感度	ISO 80～1600 ・ ISO感度は、標準出力感度
オートフォーカス	
方式	コントラスト検出方式
撮影距離範囲	

	・先端レンズ面中央から約50cm～∞（広角側）、約80cm～∞（望遠側） ・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm（△マークから広角側）～∞
AFエリア	中央、顔認識
フラッシュ	
内蔵フラッシュ	調光範囲（ISO感度設定オート時） 約0.5～3.6m（広角側） 約0.8～1.7m（望遠側）
調光方式	モニター発光によるTTL自動調光
動画機能	
記録画素数/フレームレート（記録レート）	720/30p（SDカード使用時の初期設定※）：1280×720（29.97fps）、480/30p：640×480（29.97fps）、240/30p：320×240（29.97fps） ※内蔵メモリー使用時は、初期設定が「480/30p」または「240/30p」になります。
その他の機能	手ブレ補正可能
モニター	
モニター	2.7型TFT液晶モニター、約23万ドット、輝度調節機能付き（5段階）
視野率	・撮影時：上下左右とも約98%（対実画面） ・再生時：上下左右とも約100%（対実画面）
インターフェース	
USB	Hi-Speed USB（標準装備されたUSBポートへの接続を推奨）
ダイレクトプリント	PictBridge対応
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
表示言語	
表示言語	日本語、英語
電源	
使用電池	・アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本 ・リチャージャブルバッテリー EN-MH2（ニッケル水素充電電池）×2本（別売）
ACアダプター	ACアダプター EH-65A（別売）
電池寿命	
静止画撮影時	・約200コマ（アルカリ電池使用時） ・約730コマ（リチウム電池使用時） ・約500コマ（EN-MH2使用時） ※1
動画撮影時（実撮影電池寿命）	・約1時間25分（アルカリ電池使用時） ・約4時間15分（リチウム電池使用時） ・約2時間40分（EN-MH2使用時） ※1 ※2

三脚ネジ穴	
三脚ネジ穴	1/4（ISO 1222）
寸法・質量	
寸法（幅×高さ×奥行き）	約96.4×59.4×28.9mm（突起部除く）
質量	約160g（電池、SDメモリーカード含む）
動作環境	
使用温度	0℃～40℃
使用湿度	85%以下（結露しないこと）
同梱品	
付属品	ストラップ、アルカリ単3形電池（2本）、USBケーブル UC-E16

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による温度条件23℃（±3℃）で、新品のアルカリ単3形電池使用時のものです。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

※1 電池寿命は、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。付属の電池はお試し用の電池です。リチウム電池の数値は、市販の「エナジャイザーリチウム乾電池（単3形）」使用時の値です。

※2 動画の連続撮影可能時間（1回の撮影で記録可能な時間）は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。

推奨SD/SDHC/SDXCメモリーカード

下記のSD/SDHC/SDXCメモリーカードの動作を確認しています。

- 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のSD/SDHC/SDXCメモリーカードをおすすめします。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。

	SDメモリーカード	SDHCメモリーカード	SDXCメモリーカード
SanDisk	-	4GB、8GB、16GB、32GB	64GB、128GB
TOSHIBA	-	4GB、8GB、16GB、32GB	64GB
Panasonic	2GB	4GB、8GB、16GB、32GB	64GB
Lexar	-	8GB、16GB、32GB	64GB、128GB

- 上記メモリーカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各カードメーカーにお問い合わせください。その他のメーカー製のメモリーカードは、動作の保証をいたしかねます。
- カードリーダーなどをお使いの場合は、お使いのメモリーカードに対応していることをご確認ください。