

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

約10,000時間の長時間ランプを採用。明るく色鮮やかな映像表現と、
縦自動台形補正や4点補正などによる簡単な操作性を両立した多機能モデル。



仕様

EA759PA-36B

機種		LV-WU360	LV-WX370	LV-X350
映像素子、枚数		透過型液晶パネル（LCD）×3枚		
パネル	画素数	2,304,000画素 （1920×1200）×3枚	1,024,000画素 （1280×800）×3枚	786,432画素 （1024×768）×3枚
	解像度	WUXGA（リアル対応） WUXGA（最大入力解像度）	WXGA（リアル対応） WUXGA（最大入力解像度）	XGA（リアル対応） WUXGA（最大入力解像度）
	表示サイズ、アスペクト比	0.64型、16：10	0.59型、16：10	0.63型、4：3
	駆動方式	アクティブマトリックス方式		
レンズ	投写比	1.37-1.65：1	1.48-1.78：1	
光源	タイプ	225W 超高圧水銀ランプ		
	明るさ※1※2	3,600lm	3,700lm	3,500lm
映像	光学方式	3原色液晶シャッター方式		
	コントラスト比 ※1※2※3	15000：1		
	映像サイズ	30-300型 投写距離：0.87～10.74m	30-300型 投写距離：0.94～11.60m	30-300型 投写距離：0.89～10.93m
	デジタルキーストーン 台形補正範囲	上下最大±30°（自動／手動） 左右最大±15°（手動） 4点キーストーン補正対応		

表示可能 解像度	アナログRGB入力時		1,920×1,200	1920×1200 (リサイジング表示) パネル解像度 1280×800	1920×1200 (リサイジング表示) パネル解像度 1024×768
	ビデオ入力時		NTSC／NTSC4.43／PAL／SECAM／PAL-M／PAL-N		
	コンポーネント入力時		1080p／1080i／720p／576p／576i／480p／480i		
	HDMI入力 時	デジタル PC	1,920×1,200		
デジタル ビデオ		1080p／1080i／720p／576p／576i／480p／480i			
接続端子	アナログRGB入力		ミニDsub15ピン×1		
	デジタルRGB入力		HDMI×2		
	アナログRGB出力		ミニDsub15ピン×1		
	ビデオ入力		ミニDsub15ピン×1／HDMI×2／RCA×1		
	音声入力		ステレオミニジャック×1／RCA×1		
	音声出力		ステレオミニジャック×1		
	USB入力		USB type-A（メモリービューワー機能） USB type-B（USBディスプレイ機能／サービスポート）		
	制御入出力／その他		Dsub9ピン（RS-232C制御）／RJ-45（ネットワークディスプレイ機能 対応）		
機構	内蔵スピーカー		10W、モノラル		
	外観寸法 [mm]		W：345mm、H：261mm、D：99mm（突起部含む）		
	質量		約3.3kg	約3.2kg	約3.2kg
	騒音レベル※4		37／30dB		
その他	定格電源電圧		AC100-240V：50／60Hz		
	消費電力※4		320W／224W	310W／217W	
	待機電力		2.0／0.4W		
	使用環境		0℃-40℃		

※1 出荷時における本プロジェクター全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911：2015データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。

※2 ランプモード：ノーマル、イメージモード：プレゼンテーション

※3 アイリス：入

※4 ノーマル／エコ

※ 液晶パネルの有効画素は99.99%以上です。投写中0.01%以下の点灯したままの点や、消灯したままの点が見られる場合がありますが、これは液晶パネルの特性で生じるもので故障ではありません。

※ 長時間・連続使用の際は、光学部品の劣化を早めることがありますのでご注意ください。

※ 本プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。

※ 製品の仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。