

# EA760FE-11(金属探知器)取扱説明書

ver1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## 【仕様】

- ◆ サイズ 420x93x50mm
- ◆ 重量 約400g(電池含まず)
- ◆ 使用温度範囲 -15°C～ 55°C
- ◆ 電源 9V電池x1個(別売)
- ◆ 付属品 ストラップ  
専用ホルスター
- ◆ 目安探知距離 金属ピン…30～60mm  
硬貨サイズの金属…75～100mm  
15cm程のナイフ…160～180mm
- ◆ 機能 感度調整ノブ(MIN～MAX無段階)  
モード切替スイッチ(ブザー⇄OFF⇄サイレントバイブレーション)




## 【使用方法】

- ① スイッチを I か II に入れて下さい(図1) 点灯ランプが緑色に点灯します。  
「スイッチ I」=ブザー音と赤色LEDで金属検知をお知らせ  
「スイッチ II」=振動と赤色LEDで金属検知をお知らせ
- ② 感度調整ノブで感度の無段階調整が可能です(図2)  
(スイッチ I・II 及び調整ノブは使用環境に応じてご選択・調整下さい。)
- ③ 専用ホルスターを使えばベルトに取付け可能です。

## 【電池交換方法】

- ・電池ボックス部をスライドさせて、電池を取り出します。  
新しい電池を+極を内側にし入れてください。




(図1 スイッチ部分)



(ホルスター使用時)



(図2 感度調整ノブ部分)



ボックスをスライド



## 注意

- 空港、施設、工場等での持ち物検査やボディチェックに使用する金属探知機です。  
小さい金属(数mm程度の物)は検知できない可能性があるのをご注意下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 干渉物は遠ざけてください。(最低1m以上)
- 使用後は必ず電源を切ってください。  
また、使用しない場合は電池を外して保管して下さい。
- 充電式ではありません、電池使用のみです。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Nov