

## EA761XG-1 (マグネット付きライト)

白熱球使用

防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐ事ができます。

耐油性の電源コードにより作業現場で広くお使い頂けます。

スタンドはマグネット式で永久磁石も関わらず切替えレバーの操作によって着脱の切替ができます。強力な吸着力により水平面はもちろん、傾斜面、垂直面へも強固に据え付ける事ができます。

柱部はコード保護を兼ねたフレキシブルパイプからなり、照明方向が自在に変えられます。このため点灯の心配を要せずに適切な照明角度がえられます。

吸着力…800N(80kgf)  
マグネット…ON/OFF可  
全高…473mm  
照明定格…AC100V  
上限 100W

重量…1.3kg  
電源コード…1.6m

\* 電球は付属しておりません。

