

LEDハタヤタッチポンライト／タッチカンライト 屋内用 PSE

●意匠・商標登録済

高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在
スイッチタイプは2タイプ、LEDスタンドライトシリーズ

●フロアスタンドタイプ



- 1,050~1,550mmの高さ調整可能
- 高さ調整は簡単なレバーロック方式
- 安定感のある五脚ベース(裏側におもり付)

●デスクスタンドタイプ



- 発熱が少ないため、読書やデスクワークに
- 安定感のある五脚ベース

●マグネットタイプ



- 磁力がON/OFFできる切替式マグネット付
- 水平・垂直面取り付け可能

●クリップタイプ



- バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能
- 有効ツカミ幅最大50mm

型 式	タイプ	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
●タッチポンライト[タッチセンサー式]								
LMT-10	フロアスタンド	5	VCTFK 0.75 × 2	10W 高輝度LED	100V・10W 50/60Hz兼用	3段階 タッチセンサー式 スイッチ付 (100%・50%・25%)	2.6	33,000
LM-10D	デスクスタンド	1.6	耐熱コード 0.75 × 2				1.3	22,770
LM-10M	マグネット						1.7	24,530
LM-10C	クリップ						1.0	22,000
●タッチカンライト[無段階調光ボリューム式]								
LDT-10 *	フロアスタンド	5	VCTFK 0.75 × 2	10W 高輝度LED	100V・10W 50/60Hz兼用	無段階 調光ボリューム式 スイッチ付 (100～10%)	2.6	33,000
LD-10D *	デスクスタンド	1.6	耐熱コード 0.75 × 2				1.3	22,770
LD-10M	マグネット						1.7	24,530
LD-10C	クリップ						1.0	22,000

●*印は受注生産品のため多少納期がかかります。●LEDのみの交換はできません。●電線長は本体収納長を含みます。●電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●マグネットタイプを垂直面に取り付ける場合、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

LEDハタヤタッチポンライト／タッチカンライト ■特長

- 高輝度10WLED
- 用途に合わせて選べる4タイプ
- フレキシブルパイプで照明方向が自由自在

タッチポンライト

ポンとタッチで明るさ調整 (3段階)
タッチセンサー式スイッチ



背面にタッチセンサー式
スイッチ内蔵
(100%・50%・25%)

※タッチセンサーは高感度で微細な変化を感知します。
以下の使用状態ではタッチセンサーが正常に機能しない場合があります。

- ①大きな外部ノイズを発する機器の近くで使用する時
- ②軽く触れたり、ゆっくり触れた時
- ③急激な温度変化のある場所で使用した時
- ④湿度が極端に高い場所で使用した時

タッチカンライト

100%~10%の無段階
調光ボリューム式スイッチ



好みの明るさに無段階で
調光可能(100%~10%)

※工作機械(NC、マシニング)や雑音を
発する機器の周辺で使用する場合は
ボリューム調光式をおすすめします。