


EA761XS-31A



取り付け(電源式)

取付工事不要

トイレ

廊下

✓ 明るさ最大**25%UP!** ※当社従来品と比較

✓ 小型でも広範囲にしっかり明るい！

コンパクトサイズで、天井まで明るいLED小型シーリングライトです。ライトの側面までしっかり照らします。

✓ コンパクトで天井がスッキリ！


コンパクトで場所を取らないので、廊下や階段、トイレなどに最適です。

✓ 電気工事不要

天井配線器具につけるだけなので、取り付けが簡単です。

✓ 約**10年間**取り替え不要！ (1日10時間、365日使用)

⚠️取り付け可能な配線器具



❶注意：配線や端子が露出している配線器具には取付けしないでください。感電の恐れがあります。ご不明な点は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。

EA761XS-31A

昼光色	昼白色	電球色
品番 SCL5D-HL	品番 SCL5N-HL	品番 SCL5L-HL
JAN 4967576337564	JAN 4967576337540	JAN 4967576337557
全光束 550lm	全光束 550lm	全光束 500lm
定格消費電力 4.4W	定格消費電力 4.4W	定格消費電力 4.4W
定格入力電流 0.05A	定格入力電流 0.05A	定格入力電流 0.05A
外形寸法 $\phi 125 \times 40\text{mm}$ ※1	外形寸法 $\phi 125 \times 40\text{mm}$ ※1	外形寸法 $\phi 125 \times 40\text{mm}$ ※1
質量 160g	質量 160g	質量 160g
設計寿命 40,000h ※2	設計寿命 40,000h ※2	設計寿命 40,000h ※2

※1 端子含まず。

※2 表示は設計寿命であり製品の寿命を保証するものではありません。



コンパクトだから家中で大活躍

廊下や玄関、洗面所などさまざまな場所で大活躍！
圧迫感もないので、お部屋が広く見えます。

製品詳細

厚さ
4cm



直径
12.5cm

【明るさ】
電球色：500lm
昼白色：550lm
昼光色：550lm

【消費電力】
4.4W

【重量】
約160g

洗面所に



クローゼットに



昼白色

太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。

小さくても広範囲を明るく！



側面まで
明るい！

ライト全体がキレイに光るので、
光が広範囲に広がり、
お部屋がすっきり広く見えます。

従来品より

明るさ約**25%UP!**※

※従来品SCL4L-EとSCL5L-HLを比較した場合

省エネ

同じ明るさの白熱灯と比べて、消費電力が小さく、**電気代を節約**できます。

1年間で
約**1,713円**※
節約

LED小型シーリングの場合

約**19.6円/月**

白熱灯の場合

約**160.4円/月**

※1日5.5時間で算出。電気代は電気料金目安単位27円/kWhで計算。

※アイリスオーヤマ製小型シーリングライト（消費電力4.4W）と白熱灯40形（消費電力36W）との比較。

長寿命

小型シーリングライトの寿命は**約40,000時間**！※1
白熱灯に比べ、交換にかかる費用と手間が大幅に省けます。

寿命
約40,000※1時間

つまり

**約10年間
交換不要**※2

※1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※2 1日10時間、365日使用した場合。

取り付け簡単

めんどろな電気工事は不要！
天井のローゼットに取り付けるだけで、すぐに使えます。

くるっと回すだけで**取り付け完了**！



重要

取り付けできるローゼット

図の形状のみに取付できます。ご購入前に必ずご確認ください。

角型・丸型引掛シーリング/ローゼット



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



フル引掛ローゼット



丸型フル引掛シーリング

埋込引掛ローゼット



埋込ローゼット(耳なし)



埋込ローゼット(耳つき)

色がより自然に見える

Ra80の優れた演色性で、人の肌や服の色、お料理の色などが美しく自然に見えるので、クローゼットやキッチン、ダイニングにおすすめです。



Ra70以下の場合



Ra80以上の場合

演色性とは？

照明による色の見え方を示す指標で、Ra（平均演色評価数）を使って表します。自然光が当たったときの色に近いほど演色性が高いとされます。一般家庭ではRa80以上の照明器具を使うことが推奨されています。