



製品案内

ポータブル 燃焼排ガス計

testo310

プローブ付タイプでありながら軽量（700g）の携帯型排ガス分析計。
表示画面に測定項目と操作メニューが同時に表示されるので次の
操作が効率よく進められます。

◎同時発売のプローブ差し替えタイプは、testo320となります。
高温対応でプローブ長・径を選択できます。

●使用用途・ 工業用バーナー、ボイラー等の燃焼炉、給湯器、
厨房機器の保守メンテナンス



特徴

一目でわかる測定項目・操作メニューで作業がスムーズ



testo 310 お勧めポイント

片手サイズで持ちやすく軽量（700g）※プローブも含まれます。



バックライト付ディスプレイで暗い現場でも作業がはかどります



赤外線卓上式プリンタを使って測定データがその場で印字できます




◎バッテリーの充電は、AC電源とUSB経由が可能なので
パソコンや移動中の自動車内でも行なえます。

testo 310 お勧めポイント




酸素(O₂)・一酸化炭素
(CO)濃度測定



煙道にプローブを差し込
みドラフト圧を測定



大気一酸化炭素検知
機能付で安全



付属のシリコンホース
を使って差圧計測も可能

testo 310 お勧めポイント



酸素(O₂)・一酸化炭素(CO)濃度測定



煙道にプローブを差込
ドラフト圧を測定



大気一酸化炭素検知
機能付で安全



付属のシリコンホースを
使って差圧計測も可能

テクニカルデータ

	計測範囲	精度	分解能
O ₂	0～21Vol%	±0.2Vol%	0.1Vol%
CO (H ₂ 補償無)	0～4,000ppm	±20ppm (0～400ppm) 計測値の±1.5% (401～2,000ppm) 計測値の±10% (2,001～4,000ppm)	1ppm
大気CO	0～4,000ppm	±20ppm (0～400ppm) 計測値の±1.5% (401～2,000ppm) 計測値の±10% (2,001～4,000ppm)	0.1℃
排ガス温度	0～400℃	±1℃ (0～100.0℃) ±1.5%(>100℃)	0.1℃
大気温度	-20～100℃	±1℃	0.1ppm
ドラフト圧	-20～+20hPa	0.03hPa(-3.00～+500hPa) 計測値の±1.5% (それ以外の範囲)	0.1hPa
差圧	-40～+40hPa	±0.5 h Pa	0.1hPa

ディスプレイ	LCD, 4ライン	質量	約700g
外形寸法	本体：201×83×44mm ホース部分：1.2m プローブ： (180mm,φ6mm,耐熱 400℃まで)	動作温度	-5～45℃
保管温度	-20～+50℃	メモリ	メモリ機能無し
バッテリーの種類	リチウムイオン充電式バッテリー	保証期間	測定器本体&排ガスプローブ：1年 ガス測定センサ：1年 熱電対&充電池：6ヶ月 (消耗品は保証の対象外です。)

お気軽にお問合せください

TEL: 045-476-2288 (平日8:45-18:00)
e-mail: info@testo.co.jp