

グリーンレーザーポインター

グリーンは赤色に比べ視感度ははるかに高く、
広い会場でもご使用いただけます。

<弊社製品の特徴>

- ・独自の技術により安定した出力・鮮明な視認性を実現。
- ・ポイント、サークル、ラインが出るマルチタイプ(KPGⅢ)
- ・エアマウス搭載グリーンレーザーポインター(UC-G1)
- ・安心・安全な製品

*** 弊社のグリーンレーザーポインターは、消費生活用製品安全法の特別特定製品に該当し、認定検査機関の厳しい適合性能検査に合格しておりますので、安心してお使いいただけます。**

エアマウス搭載グリーンレーザーポインター:UC-G1 (EA780XP-14)



ジャイロセンサによるマウスカーソルを遠隔空中操作機能
グリーンレーザーとジャイロが一体化になったのはUC-G1だけ！

グリーンレーザーポインター:SPG I (EA780XP-6B)



すっきり手軽なペンタイプ

【特徴】

- 使用者の意図や対象物の特徴に応じて、サークルやラインも表現 (KPGⅢ)
- 手にしっくりなじみ、手振れの少ない安定形状
- 実用に十分な長時間電池寿命

【仕様】

	EA780XP-6B	EA780XP-14
形式	SPG I	UC-G1
名称	グリーンレーザーポインター	
出力	最大1mW(クラス2)	
波長	532nm	
表示形状	ポイント:直径約10mm (測定距離:10m)	
使用温度域	15～35℃	
使用電池	単4アルカリ乾電池2本	
電池寿命	連続約4時間(平均値)	—
サイズ	直径13.2mm × 157mm	w120mm × D31mm × H19mm
重量(電池含)	約80g	約75g

*本仕様は予告なく変更する事が有りますので、予めご了承下さい。
*本仕様の各数値は、使用環境等によって変わる事が有ります。

【ご使用上の注意】

- レーザー光は眼に入ると危険です。覗き込んだり人に向けたりしないで下さい。
- お子様に使わせしないで下さい。



本製品は、消費生活用製品安全法の特別特定製品に該当し、認定検査機関の適合性能検査に合格しております。