

LANケーブル

カテゴリ6に準拠した、巻取りタイプのツメ折れ防止LANケーブル

ツメ折れ防止巻取りLANケーブル (Cat6準拠)

LD-MCTGT/BKシリーズ

型番	特長	EA品番
LD-MCTGT/BK	1.5m	EA764BN-1.5A
LD-MCTGT/BK2	2.5m	EA764BN-2.5A

10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX



特長

LAN

CABLE

Category 6 準拠

1000BASE-TX / 1000BASE-T /
100BASE-TX / 100BASE-T

ワンブッシュで
自動巻取り!

持ち運びに便利な
巻取り式 × 高速

W構造で ツメが 折れない

1,000回の屈曲検査に合格。(当社検証)

1. ツメ折れ防止カバー
2. やわらか素材

ツメ折れ防止用可動プロテクタと
やわらかい素材のツメを採用。
通常の使用環境では絶対にツメ
が折れません。

1ギガビット対応

ストレート

● ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブル(※)です。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止しますので、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。

※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)

● 安定したネットワーク環境を実現するカテゴリ6に準拠

1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリ6に準拠しています。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。

● コンパクトに持ち運びできる巻取り式

両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。



● 柔らかく取り回しが簡単

十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。

● 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ

隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉あつて接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。

● EU RoHS指令に準拠した環境にやさしい製品



EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の6種類の使用を制限するもので、2006年7月にEUで施行されました。

本製品ではすべての部分においてEU RoHS指令に準拠した素材を使用しています。

仕様

カラー	ブラック
伝送速度	1Gbps
インターフェイス	RJ-45コネクター
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠
規格	Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)
伝送帯域	250MHz
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
シールド	×
十字介材	×
外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線
コネクタ有無	両端コネクター付
スリムコネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
ケーブル巻取り機能	○
パッケージ形態	ブリスター+台紙
ケーブル太さ	4.1*1.1
芯数	8芯
レングスマーク付	×
モールド加工コネクタ	○

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。