

燃焼排ガス計

testo 310

プローブ一体型エントリーモデル



標準搭載センサ

O₂

CO

Pa

℃

コンパクトなプローブ一体型排ガス測定器!

ボイラー・給湯器の省エネツールとしてお役立て頂けます。
最高8時間使用できる長寿命バッテリーを搭載。移動が多い現場でも安心です。

主な特徴

- ・ 標準でO₂/COセンサ搭載!
- ・ 見やすい大型2ラインディスプレイ
- ・ 充実した演算項目

小型で堅牢な設計

プローブ(φ6mm/180mm)と本体を一体化したコンパクトなボディ。筐体は、ラバープロテクターに覆われた堅牢な設計。小型ボイラー、給湯器などのメンテナンスに最適です。



製品仕様

		testo 310
O ₂	測定範囲	0~21Vol.%
	精度/分解能/応答速度(t90)	±0.2Vol%/0.1Vol%/30秒
CO	測定範囲	0~4,000ppm
	精度/分解能/応答速度(t90)	±20ppm (0~400ppm) ±5%rdg (~2,000ppm) ±10%rdg (~4000ppm) / 1ppm/60秒
	排ガス温度	0~400℃ 精度/分解能/応答速度(t90) ±1℃ (0~100℃) ±1.5%rdg (その他範囲) / 0.1℃ / <50秒
ドラフト圧	測定範囲	-20~20hPa
	精度/分解能/応答速度(t90)	±0.03hPa (-3~+3hPa) ±1.5%rdg (その他範囲) / 0.01hPa/-
差圧	測定範囲	-40~40hPa
	精度/分解能/応答速度(t90)	±0.5hPa/0.1hPa/-
演算		CO ₂ 演算、O ₂ 換算CO、O ₂ 0%換算 CO、燃焼効率、空気比、排ガス損失
温度差測定		-
動作温度		-5~+45℃
バッテリー		Li-Ion充電電池 8時間
サイズ・質量		201×83×44mm 700g

簡単メニューで4つのモード

testo 310は、4つのモードがあり1台で排ガス測定、大気CO、ドラフト圧、差圧の測定ができます。メンテナンスに必要な測定がこれ1台でできます。



煙道にプローブを差し込みドラフト圧を測定



付属のシリコンチューブを使って差圧測定も可能