

サンコースカイマスクDH747S

国家検定合格 第TM617号・DH747S型
区分RS2

■製品特徴

- 吸気口の前に【拡散板】を配置。（実用新案出願中:実願2015-2036）フィルター使用効率がさらに向上しました。
- 耐油性に優れた【シリコンゴム】を接顔部に採用しました。
- 下方視野が広がるようにフィルターケースを下付きに設計しました。
- フィルターの汚れがひと目でわかる「透明フィルターケース」を採用。
- 吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました。
- 幅広頭部板採用で装着時の安定性がさらに向上しました。
- 顔の大きさに合わせ、2種類のサイズをご用意しました。（Sサイズ, Mサイズ）

性能

項目	性能		社内基準値
	DH747S		
	Sサイズ	Mサイズ	
EA800MS-51A			
粒子捕集効率 (NaCl)	98.6%	98.7%	95.0%以上
吸気抵抗	58Pa	58Pa	80Pa以下
排気抵抗	27Pa	28Pa	70Pa以下
排気弁の作動気密	30秒以上		15秒以上
二酸化炭素濃度上昇値	0.5%	0.6%	1.0%以下
吸気抵抗上昇値	69Pa	69Pa	150Pa以下
質量	158g	166g	180g以下