



手軽に測定！ポケットサイズのECテスター

HI 98303、HI 98304がリニューアルしさらに便利になりました。

HI 98303Nは0～2000 μ S/cm、HI 98304Nは0.00～20.00mS/cmの範囲で測定できます。

【共通の特徴】

- ・画面にはECと温度を同時に表示
- ・日常防水型
- ・電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
- ・本体一体型の電極(交換不可)
- ・校正は自動で1点
- ・標準液は4回分付属
- ・読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
- ・自動温度補償付き
- ・電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ

【仕様】

EA776BC-10

品番		HI 98303N	HI 98304N
品名		DiSt 3(ディスト3)	DiSt 4(ディスト4)
EC	測定範囲	0～2000 μ S/cm	0.00～20.00mS/cm
	検出単位	1 μ S/cm	0.01mS/cm
	精度(@25℃)	±2%F.S.	±2%F.S.
	校正	自動で1点(1413 μ S/cmを使用)	自動で1点(12.88mS/cmを使用)
温度	測定範囲	0.0～50.0℃	
	検出単位	0.1℃	
	精度(@25℃)	±0.5℃	
温度補償		自動(0～50℃)	
使用外部環境		0～50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型	
電源		CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)	
自動電源オフ		8分後、60分後、OFFから選択	
サイズ、重さ		長さ160×幅40×厚さ17mm 75g	

【セット内容】

本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、
EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他

【別売りアクセサリ】

EC標準液

HI 7030	12.88mS/cm標準液 (HI 98304N用)
HI 7031	1413μS/cm標準液 (HI 98303N用)