

精度 ±1mm/7m

タテ・ヨコ

■ 軽量・コンパクト

■ 簡単操作



標準付属品

キャリングケース

単3形アルカリ乾電池2本

※付属の電池はモニター用です。

※充電電池は使用しないでください。

EA780K-1

品番	ATL-100
光源	635nm 赤色半導体レーザー
光出力	1mW以下
レーザークラス	クラス1M
水平ライン精度	±1mm/7m(出射角110°)
垂直ライン精度	±1mm/7m(出射角110°)
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±3°
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点減
本体回転範囲	360°
作業範囲	屋内：約10m 屋外：約25m(受光器使用時)
電源	単3形アルカリ乾電池2本
電池寿命(全点灯時)	連続約15時間
動作温度範囲	-5℃～+40℃
本体寸法	80mm×150mm
重さ(電池含む)	約0.65kg