






# 最適な1台が選べる豊富なラインアップ

## 作業に合わせて 握り径(グリップの太さ)から選べる

同クラスで最も細い握り径のφ52mmは、長時間作業でも手の負担を軽減します。




## 上下左右に施された複数のラインで 作業時の滑りを抑制



## 作業に合わせて パワー(出力)から選べる

最大出力は 980W から 1,260W までをラインアップ。作業負荷に合わせて最適なモデルを選択できます。




## コンパクトなヘッド

指のかかりが深く、  
シッカリ握れるコン  
パクトなギヤヘッド。



ギヤヘッド高さを従来モデルに比べ 5mm 低くしたことにより今まで研磨作業が  
なかった狭所にも対応。  
(RG1262/RG1264は除く。RG1262/RG1264は従来機より7mm低い62mm)




ギヤケース固定用のビス座が無い円形のギヤヘッドにより、切断時に本体の角度を  
変えても最大切込深さが変わらず安定した作業が可能。



## 優れた防じん性能

ベアリング部には防じんカラー  
とベアリングホルダーでラビリ  
ンス構造を設け、クラストップ  
の優れた耐粉じん性能を実現。

ラビリンス構造とは?  
回転物(モーターやファン)とハウジングの間に  
互いに凹凸を設け、ベアリングへの粉じん(ホコ  
リゴミ)の侵入を防止する構造。



鉄粉によるモーターコイルへの傷を防ぐ  
防じんフィルターを風窓部に取付け。

メッシュフィルターは格子形状をした織物。0.161 mmの目は  
モーターを冷却させる風は十分に通し、コイルを傷つける大  
きさの鉄粉などの侵入は防止。



| 握り径               |                 | φ52mm                     |                           |                           | φ56mm                     |                           |                                      |                                      |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| モデル名              |                 | RG112                     | RG112H<br>低速型             | RG114<br>ハイパワー仕様          | RG1062                    | RG1064<br>ハイパワー仕様         | RG1262<br>低速型                        | RG1264<br>ハイパワー仕様                    |
| 商品画像              |                 |                           |                           |                           |                           |                           |                                      |                                      |
| 砥石径※1             |                 | (外径)100×(内径)15            | (外径)100×(内径)15            | (外径)100×(内径)15            | (外径)100×(内径)15            | (外径)100×(内径)15            | (外径)125×(内径)22                       | (外径)125×(内径)22                       |
| 最大出力              |                 | 980                       | 980                       | 1,100                     | 1,100                     | 1,260                     | 1,100                                | 1,260                                |
| 定格速度              |                 | 12,000                    | 9,500                     | 12,000                    | 12,000                    | 12,000                    | 9,500                                | 11,000                               |
| 電源                |                 | 単相・交流 100 50/60Hz         | 単相・交流 100 50/60Hz         | 単相・交流 100 50/60Hz         | 単相・交流 100 50/60Hz         | 単相・交流 100 50/60Hz         | 単相・交流 100 50/60Hz                    | 単相・交流 100 50/60Hz                    |
| 定格電流              |                 | 7.5                       | 7.5                       | 8.8                       | 8.1                       | 8.8                       | 8.1                                  | 8.8                                  |
| 消費電力              |                 | 730                       | 730                       | 850                       | 790                       | 850                       | 790                                  | 850                                  |
| ギヤヘッド高さ           |                 | 56                        | 56                        | 56                        | 56                        | 56                        | 62                                   | 62                                   |
| 本体寸法※2(長さ※3×幅×高さ) |                 | 287×117×88                | 287×117×88                | 287×117×88                | 271×117×88                | 271×117×88                | 271×139×94                           | 271×139×94                           |
| 質量※2              |                 | 1.5                       | 1.5                       | 1.5                       | 1.6                       | 1.6                       | 1.8                                  | 1.8                                  |
| カーボンブラシ           |                 | 608LR                     | 608LR                     | 608LR                     | 608LR                     | 608LR                     | 608LR                                | 608LR                                |
| 付属品               |                 | ・カニ目スパナ<br>・脱着コード(2.5m)※4 | ・カニ目スパナ<br>・脱着コード(2.5m)※4 | ・カニ目スパナ<br>・脱着コード(2.5m)※4 | ・カニ目スパナ<br>・脱着コード(2.5m)※4 | ・カニ目スパナ<br>・脱着コード(2.5m)※4 | ・カニ目スパナ<br>・補助ハンドル<br>・脱着コード(2.5m)※4 | ・カニ目スパナ<br>・補助ハンドル<br>・脱着コード(2.5m)※4 |
| コードあり             | 希望小売価格          |                           |                           |                           |                           |                           |                                      |                                      |
|                   | 品名コード<br>JANコード | 627452A<br>               | 1<br>627453A<br>          | 627455A<br>               | 623553A<br>               | 623557A<br>               | 623554A<br>                          | 623558A<br>                          |
| コードなし             | 希望小売価格          |                           |                           |                           |                           |                           |                                      |                                      |
|                   | 品名コード<br>JANコード | 627452B<br>               | 627453B<br>               | 627455B<br>               | 623553B<br>               | 623557B<br>               | 623554B<br>                          | 623558B<br>                          |

※1 使用可能な砥石の厚みは 6mm までです。    ※2 脱着コードを取外した時の値です。    ※3 長さ寸法は、脱着コード接続口に取付けるキャップを取外した時の値です。    ※4 コードなしの仕様には付属していません。