


EA780T-2A レーザー墨出し器



仕様

- ライン…垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
- 使用距離…20m(受光器使用で)
- 指示精度…水平・垂直: $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ 、直角: $90^\circ \pm (2\text{mm}/10\text{m})$ 、
鉛直点: $\pm 1\text{mm}/5\text{m}$
- 線幅…約3mm/10m
- 自動補正範囲… $\pm 2^\circ$ (範囲外はレーザーライン消灯)
- 波長…ライン: 635nm、下部ポイント: 650nm
- レーザー出力…2.5mW以下(クラス1M)
- 連続使用時間…輝度モード: 約11時間、通常モード: 約22時間
- 電源…単3電池 × 4本
- サイズ… $\phi 121 \times 196(\text{H})\text{mm}$
- 重量…約1200g
- 付属品…アルミケース、ショルダーベルト
- メーカー従来比2倍の高輝度レーザーです。