



プレゼンター機能

レーザーポインター＋WindowsのPowerPointおよびMacのKeynoteに対応したプレゼンター機能。

PCとレーザーを接続するだけで、ワイヤレスでスライドショーの送り／戻しなどの操作が行えます。PCの半径10mで動作するのでプレゼン時の自由度が上がります。



高視認性のグリーンレーザー

赤色より約8倍明るく見やすいグリーンレーザー！

明るい部屋でも、くっきりと光が見えるのでプレゼンテーションツールに適しています。




緑色レーザーと赤色レーザーの視認性について

比視感度とは、ヒトの目が光の明るさを感じる感度を数値で表したものです。ヒトは明るい所では555nm付近の波長の光を最も強く感じます。

緑色レーザー波長 = 532nm

赤色レーザー波長 = 650nm



※ 緑色レーザーと赤色レーザーの光の波長はそれぞれ異なるため、比視感度も異なります。

※ 異なる波長の光に対する相関的感度を述べるに当たって、異なる色の光を同時に見た時に一方の光を明るいと感じるのは、主観的判断に基づきます。感度が表される数値結果はそれぞれの環境下において違う場合があります。

カウントアップ&カウントダウンタイマー機能

「練習したのに時間が無くて最後まで終わらなかった。」「ついつい話が長引き延長してしまった。」「時間配分を間違い大切な部分を説明できなかった。」などプレゼンを失敗しないために、手元で残り時間／超過時間を確認できます。またカウントアップ機能は、プレゼン前に所要時間をあらかじめ確認する際にも便利です。（最大9時間59分59秒まで）

カウントアップ&カウントダウンタイマー機能

◎プレゼン前の事前練習にてカウントアップ機能を使って全体時間を把握する。



オーバーしている時間を点滅表示

◎プレゼン最中でも残り時間が一目でわかるカウントダウン機能。



・カウントダウン開始

・カウントダウン終了

・カウントアップ開始



X Mark I Presenter について

電卓・タイマー機能や、スライド投影を一時的に消すブラックスクリーン機能などを搭載し、効果的なプレゼンテーションに役立ちます。

基本情報

商品名	X Mark I Presenter
商品コード	8327B001
JANコード	49-60999-97511-5




おもな特長



プレゼンター機能

プレゼンター（レーザーポインター＋WindowsのPowerPointおよびMacのKeynote）機能。PCとレシーバーを接続するだけで、ワイヤレスでスライドショーの送り／戻しなどの操作が行えます。



高視認性のグリーンレーザー

赤色より約8倍明るく見やすいグリーンレーザー！



カウントアップ&カウントダウンタイマー機能



ドライバーのインストール不要

USB ポートに受信機を接続するだけで使い始められます。

付属品

携帯用ポーチ付き

コンパクトなUSB受信機

コンパクトな受信器は本体裏に収納可能です。



ドライバーのインストール不要

ソフトウェアのインストールは不要。USB ポートに受信機を接続するだけで使い始められます。会場のパソコンでもプレゼンが可能です。



Windows／Mac両対応

Windows のPowerPoint、およびMacのKeynoteに対応しています。

対応OS

Windows ® XP（SP2以上）, 7, 8, Windows Vista ®

Mac OS X 10.4 - 10.8

対応ソフトウェア

パワーポイント：Power Point 2003以上（2012年11月時点）

Keynote：全バージョン（2012年11月時点）

その他の便利な機能

ブラックスクリーン機能で聞き手を集中させる。

プレゼン中にブラックスクリーンにすることで、話し手を注目させたり、聞き手を集中させることができます。



会議中いざという時に役立つ電卓機能

営業プレゼン中などちょっとした計算が急に必要となる場合もプレゼンしながら計算ができます。（タイマー稼働時の使用も可能です。）



電池の残量低下お知らせ表示。

突然の電池切れを防ぎます。





レーザーポインター

レーザーポインターX Mark I Presenter 仕様





キヤノンのプレゼンターはビジネスをサポートする。

X Mark I Presenter

基本仕様

品番		X Mark I Presenter HWB
品目コード		8327B001
JAN		4-960999-97511-5
レーザー仕様	発光部	半導体励起固定レーザー
	レーザー波長	532nm（緑発光）
	最大出力	1mW（クラス2）
	パルス幅	連続波
	ビーム径	約18mm（距離8m時）
	到達距離	約200m（夜間使用時）
電卓仕様		8桁
		四則演算
		マークアップ機能
		%機能
		計算状態表示
		オートパワーオフ
		キーロールオーバー
タイマー仕様		カウントアップ・ダウン機能（最大9時間59分59秒まで）
基本仕様	電源	単4形乾電池2本
	電池寿命	レーザーポインター 約3.5時間（5秒間ON5秒間OFFを連続した場合）＜約25℃環境時＞

基本仕様	ディスプレイサイズ	30 × 12 mm
	本体サイズ (奥行×幅×高さ)	143 × 43.5 × 19.5 mm
	本体重量	61.5g (電池を除く)、84.5g (電池を含む)
	USB レシーバーサイズ (奥行×幅×高さ)	21.4 × 14.4 × 6.1 mm
	USB レシーバー重量	1.8g
対応OS		Windows ® XP (SP2以上) ,7,8, Windows Vista
		Mac OS X 10.4 - 10.8
対応ソフトウェア		パワーポイント：Power Point 2003以上 (2012年11月時点)
		Keynote：全バージョン (2012年11月時点)



外観

正面



斜め



背面

