

	粒度
EA809YR-1	#60(粗目)
EA809YR-2	#120(中目)
EA809YR-3	#240(細目)
(砥粒入りカップ型ナイロンブラシ)	

※全て廃番となりました。

- 金属を使わない超軽量の高性能“研削・研磨ブラシ”  
(金属製カップブラシの1/4)
- 新線材・砥粒入りナイロンフィラメントをポリウレタン樹脂に埋め込んだ高性能カップブラシ
  - ・あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
  - ・母材を傷めず研削・研磨が同時にできる。
  - ・作業性、耐久性に優れていて経済効果も抜群。
  - ・黒皮けずりやバリ取りにも驚異的な能力を発揮。
  - ・高速回転で長時間使用しても摩耗に強く溶けない。
  - ・折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
- 焼付きなし。高性能で用途も広い。ステンレス鋼板の研削・研磨。  
黒皮けずりやバリ取りなどに。
- 安全性が高く、経済性も向上。
- 外径 φ70mm
- ネジサイズ M10 ピッチ1.5 メネジ
- 最大回転数 12000rpm

