

**SR40/SR40L
SR45**

中継器対応モデル

**大音量・防水・ロングライフ**

優れた基本性能と使いやすさで現場をサポート

クラス最大*の
音声出力


500mW

優れた
防水・防塵性能

IP57

頼れる
ロングライフ運用

85時間

* 2015年3月当社調べ：国内で販売されている単3形乾電池3本仕様/スピーカ内蔵の特定小電力トランシーバとして

屋内の連絡から屋外の厳しい環境まで

幅広いシーンに対応する優れた基本性能と多彩な機能



SR40

実物大



SR40L

交互
20ch

特定小電力トランシーバ

SR40/SR40L

免許・資格・申請不要

技術基準適合証明取得機種

RoHS

付属品:ベルトクリップ

付属品:ベルトクリップ

SR40/40L
特長

ベーシックな
交互通話モデル

SR40
特長

シーンに合わせて
選べる6colors

* SR40Lのボディカラーはブラックのみ



SR40L
特長

高利得アンテナで広い通話エリア

SR40Lは、高利得ロングアンテナを装備し、より広い通話エリアが必要な場合や遮蔽物などで受信状態が不安定な環境での通話品質の確保が可能です。

通話距離の目安

交互通話 | ◎見通しが良い場所/約1~2km ◎郊外/約500m~2km
◎市街地/約200~300m

※遮蔽物など周囲の環境や使用条件により異なります。



実物大

交互20ch

中継27ch

EA790MG-10

特定小電力トランシーバ

SR45

中継器対応 免許・資格・申請不要
技術基準適合証明取得機種

RoHS

付属品:ベルトクリップ

SR45
特長

通話エリアが広がる
中継器対応モデル

中継用チャンネルにも対応し中継器を経由して通話エリアを拡大したり、電波の届きにくい場所の通話を確保することができます。
※ 選択呼び出し、オートチャンネルセレクト等、一部中継器を介した通話に対応しない機能があります。



中継器を経由して通話エリアを拡大

○送信出力切替え機能(10mW/1mW):1mW時中継用Ch(12-29ch)で連続通話が可能

通話距離の目安

交互通話 | ◎見通しが良い場所/約1~2km
◎郊外/約500m~2km
◎市街地/約200~300m

中継通話 | ○交互通話の約2倍

※遮蔽物など周囲の環境や使用条件により異なります。



SR40/SR40L/SR45 共通特長

優れた基本性能で現場の連絡をサポート

○ 優れた防水・防塵性 IP57^{*1}

水のかかる作業や雨天の利用、粉塵の多い屋外の現場などでも安心して使用できる耐久性を備えています。

*1 IEC(国際電気標準会議)に基づく粉塵や浸水に関する保護等級
防塵性: IP5X (防塵形)
動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に入らない事
防水性: IPX7 (防浸形)
真水/静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事
※ SR40/SR40L/SR45は、水に浮くフローティングタイプではありません。



○ 500mWの大音量、高音質

大口径スピーカーを採用したクラス最高の音声出力500mWの大音量と歪みが少なく、クリアで聞きやすい高音質を実現し、高騒音下でもスムーズな連絡をサポートします。

*2 2015年3月当社調べ:国内で販売されている単3形乾電池3本仕様/スピーカ内蔵の特定小電力トランシーバとして



○ 豊富なグループコード設定

トーン50通り、DCS108通りの合計158通りのグループコード設定が可能です。

○ ロングライフゲン

単3形アルカリ乾電池3本または別売のリチウムイオン電池パック(SBR-18LI)使用時、約85時間のロングライフゲンが可能です。

※ 電池持続時間:送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定



○ 収納できる回転式アンテナ (SR40/SR45)

本体の装着や通話エリアに合わせて調整できる回転式アンテナ。アンテナを収納すればコンパクトな利用、アンテナを立てて通話エリアを広げることができます。

※ SR40LIは固定式アンテナとなります。



○ 大型ディスプレイ & LEDインジケータ


送・受信の状態をすぐ確認でき、各種の設定変更も容易です。



さまざまな用途に対応する多彩な機能

○ 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能

あらかじめ設定したグループのみを呼び出すグループ呼び出しや特定の相手を呼び出す個別呼び出しなど、通信相手を特定する選択呼び出し機能を備え、業務形態や用途に応じて使い分けることで、より効率の良い連絡が可能となります。



○ 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能


相手が通話可能な範囲にいるかどうかを定期的に確認し、状態を電子音とアイコン表示でお知らせします。

※ 中継用チャンネル使用時、選択呼び出しモード、オートチャンネルセレクト機能動作時、受信専用モード設定時、スキヤン中は動作しません。

○ バッテリーインジケータ

電池残量表示に加え、電池の積算使用時間を示すインジケータで電池の交換時期をより分かりやすくお知らせします。

電池残量表示と積算使用時間インジケータ



その他の機能

- イヤホン断線検出機能(外部機器接続時:スピーカマイク/マイク使用時)
- プライバシーを守る秘話モード
- 信号のあるチャンネルを探すスキヤン機能
- 非常時緊急呼び出し(エマージェンシー)機能
- チャンネル/グループコードのディスプレイ非表示機能

○ チャンネル表示回転設定

チャンネル表示が90度回転する機能を備え、装着の向きに対応した見やすい表示を維持することで、腰やハーネス等に横向きで装着しても視認性を損ないません。



○ チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能

グループコードによる通話時に、送信しようとするチャンネルが使用中の場合は予め設定したもう1つのチャンネルに自動的に切替り通話を行うことができます。チャンネルが混み合う場合にもスムーズに通話ができます。






※ 選択呼び出し機能、スキヤン機能、圏内・圏外表示機能設定時はサブチャンネルセレクト機能の選択はできません。

- 送信・受信切り替え時の雑音を取り除くPTTディレイ機能
- 受信専用設定ができモニター機として使用が可能
- 背景ノイズを軽減するコンパンタ機能
- 音声により送信を起動するVOX機能(本体マイク)
- 無線によるトランシーバ間のクローン機能

主な仕様 (SR40 / SR40L / SR45共通) ※SR40/SR40Lは交互通話のみ

送受信周波数(交互通話) (12.5kHzステップ)	01ch-11ch : 422.0500-422.1750MHz 1ch-9ch : 422.2000-422.3000MHz	通信方式 単信および半複信方式 ※SR40/SR40Lは単信のみ
送受信周波数(中継器使用時) (12.5kHzステップ) ※SR45のみ対応	12-29ch : 送信 : 440.0250-440.2375MHz 受信 : 421.5750-421.7875MHz 10-18ch : 送信 : 440.2625-440.3625MHz 受信 : 421.8125-421.9125MHz	送信出力 10mW以下 (電波法施行規則第6条適合) 受信感度 -8dB μ V以下 (@12dB SINAD)
電波型式	F3E/F2D	スピーカー出力 500mW (内部SP @8Ω、10%歪時) 動作温度範囲 -10°C~+50°C 定格電圧 DC 3.6~4.5V 本体寸法 約56.0×90.5×27.6mm (幅×高さ×奥行 アンテナ及び突起物含まず) 本体重量 約173g:SR40/SR45、約182g:SR40L (単3形アルカリ乾電池含む)

オプション

 SSM-59ASA (耳かけ式オープンエアータイプ)  SSM-59BSA (オープンエアータイプ)  SSM-59CSA (耳かけ式大型オープンエアータイプ)  SSM-59DSA (カナル型)	 SEP-41ASA (耳かけ式オープンエアータイプ)  SEP-41BSA (オープンエアータイプ)  SEP-41CSA (耳かけ式大型オープンエアータイプ)  SEP-41DSA (カナル型)	イヤホンの耳かけは着脱可能			
		MH-381A4B 小型タイピンマイク (耳かけイヤホンタイプ)			
 SSM-59ACA (耳かけ式オープンエアータイプ)  SSM-59CCA (耳かけ式大型オープンエアータイプ)  SSM-59ACA (耳かけ式オープンエアータイプ)  SSM-59CCA (耳かけ式大型オープンエアータイプ)	 SEP-41ACA (耳かけ式オープンエアータイプ)  SEP-41CCA (耳かけ式大型オープンエアータイプ)  SEP-41ACA (耳かけ式オープンエアータイプ)  SEP-41CCA (耳かけ式大型オープンエアータイプ)	イヤホンの交換が可能			
		SSM-51A タイピンマイク (高感度タイプ)			
 SSM-64A VOXヘッドセット  SSM-64A ハンズフリー対応 ※VOX感度調整可能	 SSM-62H インターコム型ヘッドセット  マイクとヘッドホン一体型 ※本体との接続にはSCU-11が必要です。	 SSM-60H スポーツ／工事ヘルメット用ヘッドセット  ヘルメット装着タイプ ※本体との接続にはSCU-11が必要です。			
 MH-73A4B 防浸形スピーカーマイク	 MH-57A4B スピーカーマイク コンパクトサイズ ※3.5φのイヤホンジャック付	 SSM-62H/SSM-60H用 PTT(送信ボタン)付ケーブル SCU-11 PTTケーブル	 3.5φミニプラグイヤホン接続用アダプタ SCU-12 イヤホンアダプタ	 SBR-18LI リチウムイオン電池パック(2200mAh) 電池持続時間 約85時間 送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B 使用、LEDはOFF設定	
 SBH-18 充電器(専用ACアダプタ付属)	 SBH-21 連結型充電器 ※最大5連結(10台同時充電)に対応 ※専用ACアダプタSAD-50Aが必要です ※充電時間: 約3時間	 SAD-50A 連結型充電器用ACアダプタ 充電器最大5連結に対応	 SHC-23 キャリングケース ベルトループタイプ	 STANDARD FTR-400 屋内用中継器 連絡可能	 STANDARD FTR-500 屋外用中継器 全天候型

※上記価格に消費税が別途加算されます。

八重洲無線株式会社 国内営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川12-5-8 天王洲パークサイドビル
TEL: 03-6711-4055 (国内営業部直通)

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡
<http://www.yaesu.com/jp/>

 安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。
---	--

製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店または八重洲無線株式会社国内営業部までどうぞ。

- 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。
必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。
- 「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。
- このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。●印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。
- 製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●カタログの記載内容は、2016年2月現在のものです。

2016.02.20 CC(J) YSR0087780

