

JVC

ポータブル電源
総合カタログ
2020 Summer



水と空気の次に
欠かせないもの

※画像はイメージです

いつでもそばに、コンセント。ポータブル電源。

JVC Powered by **Jackery**



欲しい時、欲しい場所に電源があるということ。

JVC Powered by **Jackery**



※画像はイメージです



NEW ポータブル電源
BN-RB10-C
EA812HG-14

ポータブル電源が生む「便利さ」と「安心感」。

『JVC』のポータブル電源、『JVC Powered by Jackery』。

これさえあれば海で、山で、キャンプ場でも、

コンセントがないところで、自由に簡単に便利に電気を使えます。

もちろん、停電など万が一の時や、外出を控えたい時の

お庭やテラスでの“プチアウトドア”でも力を発揮します。

アウトドアのおともに。非常時の備えに。

国内メーカー品質の安心感とともに、

これからは、いつでもどこでも手軽に電源を持ち歩こう。



NEW ポータブルソーラーパネル
BH-SP100-C
EA812HG-20

いつでも、どんな場所でも、電源はあなたのそばにある。

車中泊に最適
シリーズ最大容量モデル

BN-RB10-C **NEW**

高出力1,000W&大容量1,002Wh仕様

連泊のキャンプや車中泊をサポート

小型冷蔵庫、調理家電などのご使用に



					
容量	質量	DC出力口数	AC出力口数	USB出力口数	ソーラーパネル 対応 ^{※1}
1,002Wh	10.9kg	1	3	4	

たっぷり使えて安心
多目的な万能型

BN-RB6-C

出力500W&容量626Wh仕様

お泊りキャンプ、スポーツ観戦などでのご利用に

扇風機を使った熱中症対策にも



					
容量	質量	DC出力口数	AC出力口数	USB出力口数	ソーラーパネル 対応 ^{※1}
626Wh	6.4kg	3	2	3	

手軽に便利に使える
スタンダードタイプ

BN-RB5-C

出力500W&容量518Wh仕様

屋外でのリモートワークに

パソコン、スピーカー、テレビなどのご使用に



					
容量	質量	DC出力口数	AC出力口数	USB出力口数	ソーラーパネル 対応 ^{※1}
518Wh	6.4kg	3	2	3	

ポータブル電源

BN-RBシリーズ

初めての方も使いやすい
コンパクトボディ

BN-RB3-C

片手で持ち運びできる軽量3.6kg

置き場所に困らないコンパクトなサイズ感

万が一の時、スマートフォンなどの充電に

EA812HG-11



 容量 311Wh	 質量 3.6kg	 DC出力口数 1	 AC出力口数 1	 USB出力口数 2	 ソーラーパネル 対応※1
--	--	--	--	---	--

※1:動作確認機種 BH-SP100-C

信頼の国内メーカー品質モデル

ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど、多彩な製品で培った『JVC』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。



JVCならではの安心サポート

商品ご購入後も、国内メーカー『JVC』ならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。

 安全保護	 保証期間	 適合確認済	 テクニカルサポート
過電流、過電圧、 温度、短絡保護	24ヶ月※2	PSE※3 (ACアダプターのみ)	期限なし

※2:ポータブル電源の場合、ソーラーパネルは12ヶ月。※3:経済産業省より、電気用品安全法(PSE)で対象としている蓄電池の出力は、原理上直流に限られており、交流(AC100V)が出力できるポータブル電源は、電気用品安全法(PSE)でいう蓄電池に該当しません。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。*詳しくはJVCのホームページをご確認ください。

電気がない屋外でも、
安心エコロジー充電。

ポータブルソーラーパネル

BH-SP100-C NEW

屋外でポータブル電源を充電可能

簡単に持ち運べる折りたたみ式

USB出力からスマートフォンに直接給電できる



EA812HG-20




日常・非常時の さまざまな シーンで活躍！



季節ごとの行楽に ▶ 小型冷蔵庫 など




キャンプ・グランピングに ▶ LEDライト など



車中泊に ▶ 電気毛布 など



お庭でのDIYに ▶ 電気ドリル など




万が一の時に ▶ スマートフォン など



屋外でのイベントに ▶ 扇風機 など



リモートワークに ▶ ノートPC など



休日の趣味に ▶ ドローン など

さまざまな家電製品&3WAY電源に対応

AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布やミニ冷蔵庫なども安心して使用できる出力1,000W(ピーク2,000W)*1のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。リアルタイムに入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者の方でも安心して使えます。

※1: BN-RB10-Cの場合。*画像はBN-RB10-Cを使用しています。



使い方はカンタン! 3ステップ

設定は不要。買ったその日から、だれでもカンタンに使用できます。



1

あらかじめ
充電しておく

2

使いたい電源の
ボタンを押す

3

コンセントを
挿入

*画像はBN-RB6-Cを使用しています。

家庭用コンセントと 同じ正弦波

AC 100Vコンセントは、家庭用コンセントと同じ“正弦波”。様々な家電製品を安心して使用できます。

*本機はオーディオ用としての音質向上を目的とした設計はされておりません。



給電回数・使用時間の目安※2

	フル充電時間	ソーラーパネル充電時間※3	LEDライト 12W	スマートフォン 15W (充電回数)	扇風機 30W	ドローン 35W (充電回数)	小型冷蔵庫 39W	ノートPC 50W	電気毛布 60W	小型炊飯器 360W (使用回数)	電動工具 400W	芝刈り機 500W	コーヒーメーカー 600W	小型ポット 1,000W (使用回数)	小型IH調理器 1,000W
BN-RB10-C 1,002Wh	約 7.5時間	約 17時間	約 63時間	約 50回	約 25時間	約 21回	約 19時間	約 15時間	約 12時間	約 2回	約 2時間	約 1.5時間	約 1回	約 3回	約 40分
BN-RB6-C 626Wh	約 9時間	約 12時間	約 44時間	約 35回	約 17時間	約 15回	約 13時間	約 10時間	約 8時間	約 1回	1時間以上	約 1時間	—※4	—※4	—※4
BN-RB5-C 518Wh	約 8時間	約 9.5時間	約 36時間	約 29回	約 14時間	約 12回	約 11時間	約 8時間	約 7時間	約 1回	約 1時間	約 50分	—※4	—※4	—※4
BN-RB3-C 311Wh	約 9時間	約 6時間	約 22時間	約 17回	約 8時間	約 7回	約 6時間	約 5時間	約 4時間	—※5	—※5	—※5	—※5	—※5	—※5

※2: 計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。※3: BN-RB10-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-Cは、BN-SP100-Cで安全に充電できることを確認しています。設置環境や機器の組み合わせによって、充電時間が大きく変化します。あくまで標準的な充電時間の目安として参考にしてください。
※4: 定格500W以下の製品をお使いください。※5: 定格200W以下の製品をお使いください。

■主な仕様

EA812HG-14					EA812HG-13					EA812HG-12					EA812HG-11				
ポータブル電源					ポータブル電源					ポータブル電源					ポータブル電源				
品名					品名					品名					品名				
型名					型名					型名					型名				
BN-RB10-C					BN-RB6-C					BN-RB5-C					BN-RB3-C				
POSコード					4975769015755					4975769464591					4975769464607				
シリーズ最大容量モデル					多目的な万能型					スタンダードタイプ					コンパクトボディ				
外観					外観					外観					外観				
充電電池タイプ					リチウムイオン充電電池					リチウムイオン充電電池					リチウムイオン充電電池				
充電電池容量					278,400mAh／1,002Wh					174,000mAh／626Wh					144,000mAh／518Wh				
最大外形寸法(W×H×D)					333mm×244mm×234mm					300mm×192mm×193mm					231mm×168mm×134mm				
質量					10.9kg					6.4kg					3.6kg				
ハンドル					折りたたみ					折りたたみ					折りたたみ				
残量表示／入出力W					5段階／数値表示					5段階／数値表示					5段階／数値表示				
動作温度					-10℃～40℃					-10℃～40℃					-10℃～40℃				
AC数					3口					2口					1口				
AC出力					100V/10A・60Hz 1,000W(瞬間最大2,000W)					100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W)					100V/2A・60Hz 200W(瞬間最大400W)				
USB出力					最大66W [USBタイプC×2]5V DC/3A 9V DC/2A 12V DC/1.5A [USBタイプA]5V DC/2.4A [USBタイプA(Quick Charge 3.0)]5V・6.5V DC/3A 6.5V・9V DC/2A 9V・12V DC/1.5A					最大30W DC5V/2.4A USB タイプA×3					最大24W DC5V/2.4A USB タイプA×2				
DC出力					最大120W DC12V/10A シガーソケット×1					最大120W DC12V/10A シガーソケット×1 DC12V/7A φ6.5mm DC端子×2					最大120W DC12V/10A シガーソケット×1				
BMS管理項目					過電流、過電圧、温度、短絡保護					過電流、過電圧、温度、短絡保護					過電流、過電圧、温度、短絡保護				
充電時間(ACアダプター使用時)					約7.5時間					約9時間					約8時間				
充電時間(シガーアダプター使用時)					約14.5時間					約18時間					約16時間				
その他同梱品					ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ					ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ					ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ				

EA812HG-20	
ポータブルソーラーパネル	
品名	
型名	
BH-SP100-C	
POSコード	
4975769015762	
外観	
外観	
パネルタイプ	
単結晶シリコンパネル	
最大出力	
100W	
交換効率	
23%	
定格電圧	
18V DC	
定格電流	
5.55A	
開放電圧	
21.6V DC	
短絡電流	
6.1A	
出力	
[USBタイプC]5V DC/3A [USBタイプA]5V DC/2.4A	
動作温度	
-10℃～65℃	
収納寸法(W×H×D)	
615mm×540mm×40mm	
最大外形寸法(W×H×D)	
1,225mm×540mm×25mm	
質量	
4.2kg	

●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●このカタログに掲載の液晶画面はハモコ合皮です。●画像／イラストの内容はイメージです。●カタログ掲載製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お買い求めの際は店頭で確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後3年です。●製品ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管してください。●ポータブル電源の保証期間は、お買い上げ日より24ヶ月です。ソーラーパネルの保証期間は、お買い上げ日より12ヶ月です。【ポータブル電源について】●本機を不安定な場所に置かないでください。必ず平坦で安定した場所に置いて使用してください。●本機の通風孔は、安全上絶対にふさがないようにしてください。また、本機の背面から5cm以上スペースを空けてください。●充電または給電中は本機が温かくなります(本機のファンが作動します)ので、周囲には物を置かないでください。●接続機器のケーブルを差すときは、真・すぐな向きに差し込んでください。●接続機器のケーブルを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げると、断線などの原因となります。●充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合には、それらの製品から離れた場所でお使いください。●ソーラーパネルは当社ポータブル電源専用オプション品です。他社商品との動作検証は行っておりません。【ポータブル電源／ソーラーパネル共通】●本機は防塵・防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがからまないように注意してください。また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。降雨時、降雷時、降雷時の使用は、事故や故障の原因となりますので、ご注意ください。●本機を海辺等で長期間使用される場合は、塩害、さび等により著しく機能が劣化する場合がありますので、ご注意ください。●ほこりが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。●給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。●本体が汚れたら柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。●JackeryはJackery Inc.社の商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。●Jackery社との取り決めにより、2020年以降に共同開発する商品については「JVC powered by Jackery」とします。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114

一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休日には休ませていただきます)

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

ご使用中

●電源コードが傷んでいる。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●内部に水や異物が入った。

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。●「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。