

自動遮光溶接面

電池交換式

◆遮光面(レンズ大)が遮光度#3標準なので視界が大きく作業効率が向上



EA800PC-1A

No.7651
(ヘルメット取付型)

602804

製品重量: 約324g



EA800PC-1A

No.7661
(直被じかかぶり型)

602811

製品重量: 約476g



溶接作業に最適!!



通気孔付き
FRP樹脂製ヘルメット
No.214F AB 白
(スチロールライナー入り)

105589

製品重量: 約403g




発火・落下物用 緊急時保護用

外側保護プレート
No.SP-7650

内側保護プレート
No.SP-7655

SHADE (TEST):
遮光度
9から12に向かって
緑に光ります。



電池トレイ
(スライド収納式)

DELAY: 戻り速度
9から12に向かって
赤く光ります。

SENSE: 感度
9から12に向かって
オレンジに光ります。



ミゾ付きヘルメット取付例



ミゾなしヘルメット取付例

◆あらゆるヘルメットに取付けできるように
3種類の取付部品が入っています。

ミゾなしヘルメット用

ミゾ付きヘルメット用

ミゾ付きヘルメット用



ミゾのない
ヘルメット用



幅の広いミゾのある
ヘルメット用



幅の狭いミゾのある
ヘルメット用

特長

- レンズ(大)は衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
- レンズ表面は特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
- ヘッドギアはサイズ調節・上下可動調節機能付です。
- 遮光度・感度・戻り速度調節可能。
- 電池交換可能。(スライド収納式)

形 式	ヘルメット取付型・直被じかかぶり型	電池の寿命	約1,000~2,000時間
遮光速度	約0.0004秒	使用温度範囲	-5℃~+55℃
戻り速度	0.15秒~0.75秒の4段階	保存温度範囲	-20℃~+65℃
感度(光センサー)	7段階(2個)	フィルターサイズ	90mm×110mm×8mm
遮光度	#9・#10・#11・#12の4段階	視 界	52mm×98mm
UV/IR	ANSIとEN規格に合格	遮光面の遮光度	#3(標準)
電源オフ時遮光度	#3~#4	電 源	電源はソーラー電池とリチウム電池(3V:CR2032:1個)
レンズ大寸法	幅約211mm×長さ約220mm		

◆材質

- 遮光面(レンズ大) #3標準
- ポリカーボネート樹脂・約1.5mm厚
- 特殊ハードコーティング(両面) 遮光度#3標準
- 外側フレーム
- ポリプロピレン樹脂
- アーム部品
- ポリアセタール樹脂・ポリアミド樹脂
- 外側保護プレート
- ポリカーボネート・0.8mm厚
- 特殊ハードコーティング(表面)
- くもり止め加工(裏面)
- 内側保護プレート
- セルロース0.5mm厚 くもり止め加工(両面)