

液晶式 3面自動遮光溶接面

アイボーク・ワンエイティー
Eyeborg 180° series



YouTube

新感覚 180° パノラマワイドビュー

- 日本初・3面自動遮光タイプ -

- 最先端技術の結晶 -

“広い視野”
180° パノラマワイドパネル

“鮮明な視界”
EU 規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ

“高い作業効率”
新型ワンタッチヘッドギア

アイボーク・ワンエイティー
Eyeborg 180°

ダイヤル操作の
手軽さを残した

液晶式 3面自動遮光溶接面



アイボーク・ワンエイティー デジタル
Eyeborg 180° digital

デジタル制御が
理想の視界を生み出す

HI-SPEC MODEL



視界領域
中央:115×85
両側:68×35-80



グラインド
モード機能
搭載



ソーラー
電池 +
リチウム電池
2個交換式



遮光速度
1
25,000
sec



遮光度
調整

写真はイメージです。

SUZUKID

アイボーク・ワンエイティー
Eyeborg 180° series

新感覚180°パノラマワイドビュー
液晶式 3面自動遮光溶接面

アイボーク 180° シリーズ
特設ページ




製品スペック



品名	アイボーク・ワンエイティー		アイボーク・ワンエイティー・デジタル
型式	EB-300PW / EB-300PW/R		EB-300PWD / EB-300PWDW
面体色	ブラック / ロゼ		ブラック / MS グリーン
JAN コード	4991945 032934 / 4991945 033610		4991945 033153 / 4991945 034471
用途	TIG/MIG/MAG/ 手棒溶接 / 切断・研磨の目の保護		
モード切替	溶接 (WELD) / グラインド (GRIND)		溶接 (WELD) / 切断 (CUT) / グラインド (GRIND)
遮光度	遮光前 遮光時	#3 中央: #4 ~ #8 #8 ~ #12 (切替スイッチ) 両側: #10	#3 中央: 溶接 (WELD) モード: #8 ~ #14 切断 (CUT) モード: #4 ~ #8 両側: #10
遮光速度	1/25,000 秒		
視界領域	中央: 幅 115mm × 高さ 85mm 両側: 幅 68mm × 高さ 35-80mm		
感度調整	無段階調整 (ダイヤル調整)		8 段階調整 (0 ~ 7)
戻り速度調整	無段階調整 (0.1 秒 ~ 1.0 秒)		10 段階調整 (0 ~ 9/0.06 ~ 1.00 秒の範囲)
電源	ソーラー電池 + リチウム電池 (CR2450) × 2 個		ソーラー電池 + リチウム電池 (CR2032) × 2 個
本体サイズ	幅 250mm × 奥行 270mm × 高さ 340mm		
本体質量	約 660g		約 590g
付属品	・ 外側カバープレート (2 枚) ※別途本体に 1 枚装着済み ・ 内側カバープレート (1 式) ※別途本体に 1 式装着済み ・ リチウム電池 (CR2450 × 2 個) ※動作の為、通常ご使用分は別途ご用意ください。		

消耗品・オプション



外側カバープレート (3 枚入)
EP-001
JAN:4991945 032941



内側カバープレート (1 式)
EP-002
JAN:4991945 032958



使用イメージ

EB-300PW シリーズ用
ヘルメット取付アダプタ

EP-004
JAN:4991945 033917

※EP-004 には自動遮光溶接面、
安全ヘルメットは付属しません



溶接用頭巾

P-526
JAN:4991945 025110



自動遮光溶接面用
ネックガード

ET-004
JAN:4991945 034495

※ET-004、ET-005 には自動遮光溶接面は付属しません



自動遮光溶接面用
バックガード

ET-005
JAN:4991945 034501



取替式マスク

P-581
JAN:4991945 025059

EP-004 ヘルメット適合表

メーカー	ミドリ安全株式会社		株式会社トーヨーセーフティー	
形 状	MP	アメリカン	MP	アメリカン
品 番	SC-M RA KP	SC-11F RA KP	NO.215-WH	NO.280F-OT-WH
メーカー	株式会社谷沢製作所		DICプラスチック株式会社	
形 状	MP	アメリカン	MP	アメリカン
品 番	118-EPZ-W1-J	101-JPZ-W1-J	MP-PME-3W	SYF-SYFE-60Y

防塵マスク適合表

SUZUKID 取替式防塵マスク P-581	興研株式会社 1005R-08 型	株式会社重松製作所 TW01SC、 T2 フィルター	株式会社重松製作所 TW02S、 T2 フィルター
○	○	○	○

※若干の干渉が発生する場合がありますが、使用上の問題はございません。

スター電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.
SUZUKID
www.suzukid.co.jp

本 社 営 業 所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F
茨 城 営 業 所 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1
大 阪 営 業 所 / 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室
福 岡 営 業 所 / 〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1
アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 (石岡事業所内)

●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。CAT0078C
TEL. 0466 (27) 2666 (代) FAX. 0466 (27) 1055
TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885
TEL. 072 (963) 5666 (代) FAX. 072 (963) 5668
TEL. 092 (953) 7011 (代) FAX. 092 (953) 7022
TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885

SUZUKID

Eyeborg 180° series
アイボ-グ・ワンエイティ-



- 従来の見え方 -

写真はイメージです。
見え方には個人差があります。

内側から見た液晶パネル

遮光前

遮光時

3面自動遮光パノラマワイド液晶

従来品よりも遥かに遮光面が広く、ワイドな視野を確保。採光にも優れており、遮光前の視界は装着したままでも作業準備が可能な程に明るい。

【EB-300PW】中央：遮光度調整 (#4~#12) 可能 両側：遮光度 #10
【EB-300PWD】中央：遮光度調整 (#4~#14) 可能 両側：遮光度 #10

「鮮明な視界」を保つ液晶ブルーフィルタ

眩しさを軽減し、“鮮明な視界”を実現。接地面や溶融池の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保。遮光前は裸眼に近い見え方で、色の識別がしやすい。

EU規格最高評価取得の高性能液晶フィルタ



EN379 (液晶式自動遮光溶接用カートリッジ) にて評価 (1/1/1) を取得。EU 規格最高評価高性能液晶が可能にする鮮明で圧倒的に広い視野を実現。




評価内容 (4項目全てレベル1を取得)

1. 歪みの無さ
2. 鮮明さ
3. 暗さに斑のない遮光性
4. 視角変化に左右されない均一な遮光性

新型ワンタッチヘッドギア



アイボ-グ・ワンエイティ-シリーズ専用。ワンタッチで装着位置 (前後) や角度 (上下) を調整。眼鏡を付けたままの装着が可能で、作業中・作業内容にピッタリの設定に。ユーザー様の声を反映させ後頭部のパッドをワイドタイプに改良。ホールド性が向上し、より快適な溶接作業を実現。



- A: 頭部の深さ
A-1: 15段階調整
A-2: 17段階調整
- B: 締め付けの調整 (後頭部)
- C: 眼と面体距離の調整
- D: 締め付けの調整 (額部)
3段階調整
- E: ヘルメット角度の調整
7段階調整



「E: ヘルメット角度の調整」のピン

ダイヤル操作で手軽に設定



遮光度・感度・戻り速度がそれぞれ独立したダイヤルで設定が可能。またモード切替 (溶接 / グラインド) もスイッチを切り替えるだけで変更が可能。

- 1 遮光度切替スイッチ
- 2 遮光度調整ダイヤル
- 3 作業モード切替スイッチ
- 4 感度調整 (SENSITIVITY) ダイヤル
- 5 戻り速度調整 (DELAY) ダイヤル

デジタル操作・制御で微細調整

作業モード (グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整。着用時は、外部グラインドモードボタンでワンタッチ切替可。

オートモード搭載 (遮光度・感度・戻り速度)

オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定。



グラインドモードボタン
装着したまま溶接 / 切断モード→グラ
インドモードをワンタッチ切り替え

Eyeborg 180° series