

Powered by Li-Ion technology
リチウム
イオンバッテリー

Cool Pack
クールパック
バッテリー

BRUSHLESS MOTOR
ECモーター
(ブラッシュレス)

Connect
コネクト機能

EMP
EMP機能

ETP
ETP機能

ELECTRONIC CELL PROTECTION
ECP機能

ELECTRONIC
電子無段変速

正転・逆転機構

12.6 mm

バッテリー容量
6.0Ah
リチウムイオン
〈標準付属〉

〈GDR 18V-200C6型〉

12.6 mm

バッテリー容量
3.0Ah
リチウムイオン
〈標準付属〉

〈GDR 18V-200C3型〉

2in1 ツールホルダー

バッテリー容量
6.0Ah
リチウムイオン
〈標準付属〉

〈GDX 18V-200C6型〉

2in1 ツールホルダー

バッテリー容量
3.0Ah
リチウムイオン
〈標準付属〉

〈GDX 18V-200C3型〉

品 名 (備考)		注 文 番 号
18V リチウムイオンバッテリー(スライド式)	6.0Ah*1 3.0Ah*2	A 1860 LiB GBA18V3.0Ah
充電器*3	14.4V-18V ターボ充電	GAL 1880CV
キャリングケース	※標準付属品のみに専用のインレイト付属	L-BOXX 136

品 名(備考)	容量	注 文 番 号	充電時間 GAL 1880CV
18V リチウムイオン バッテリー(スライド式) 〈ProCORE タイプ〉	12.0Ah	ProCORE18V12	近日発売
	8.0Ah	ProCORE18V8.0	近日発売
	7.0Ah	ProCORE18V7.0	約64 (50) 分*
	4.0Ah	ProCORE18V4.0	近日発売
18V リチウムイオン バッテリー(スライド式)	6.0Ah	A 1860 LIB	約55 (35) 分*
	5.0Ah	A 1850 LIB	約45 (35) 分*
	4.0Ah	A 1840 LIB	約35 (25) 分*
	3.0Ah	GBA18V3.0Ah	約35 (20) 分*
	2.0Ah	A 1820 LIB	約30 (15) 分*

コードレス工具を上手に長くお使いいただくために

本体①バッテリーを2連続で使用した後で高負荷作業後は、本体温度が上昇して一度、冷ましてからご使用ください。

②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。

バッテリー③過放電現象がある。 (パワーが落ち始めることを使って「疲れてください」)

④電池温度をなるべく15℃~40℃で使用する。 (過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げすぎない。)

⑤雨水・水にぬかさない。 (内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。)

⑥充電器を与えない。



ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー・工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。

恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店・ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいましてお願いいたします。



Li-ion

【<http://www.jbrc.com>】

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
0120-345-762
 (土・日・祭日を除く、午前9:00~午後5:30のサービス)



3 165140 925853



3 165140 925884



3 165140 951357



3 165140 925877

仕 様		GDR 18V-200C6(3,H)型	GDX 18V-200C6(3,H)型
能 力：普通ボルト	M6～M14(インバクトドライバー)	M6～M14(インバクトドライバー)	M6～M14(インバクトドライバー)
高力ボルト	M6～M12(インバクトドライバー)	M6～M12(インバクトドライバー)	M6～M12(インバクトドライバー)
能 力：普通ボルト	—	M6～M16(インバクトレンチ)	M6～M16(インバクトレンチ)
高力ボルト	—	M6～M12(インバクトレンチ)	M6～M12(インバクトレンチ)
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)		
回転数	0～1,100/2,300/3,400min ⁻¹ (回転/分)		
打撃数	0～2,300/3,400/4,000min ⁻¹ (回/分)		
最大トルク	200N・m		
質 量(6.0Ahバッテリー含)	1.7kg(バッテリー含)	1.8kg(バッテリー含)	
振動3軸合成値※	ネジ締時:9.0m/s ²		
サイズ ※1	(H)253×(W)126mm	(H)253×(W)143mm	
サイズ ※2	(H)235×(W)126mm	(H)235×(W)143mm	
充電時間 (6.0Ahバッテリー使用時)	約35分(空→75%ターボ充電) 約55分(空→フル充電)		
充電時間 (3.0Ahバッテリー使用時)	約20分(空→75%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)		

※振動3軸合成値はEN60745-21に準拠。
※1：GDR 18V-200C6型、GDX 18V-200C6型 ※2：GDR 18V-200C3型、GDX 18V-200C3型

品 名 (備 考)	注 文 番 号
バッテリー充電器セット(A 1860 LIB + GAL 1880 CV)	A 1860 LIB-SET
充電器 14.4V-18V ターボ充電	GAL 1880 CV
14.4V-18V ターボ充電	AL 1860 CV
コネクティビティチップ Bluetooth®送信機	GCY 30-4

ボッシュ製品のお求めは—————

2018年8月現在)

recycled paper

ボッシュ コードレスインパクトドライバー

GDR 18V-200CH型(本体のみ)

GDX 18V-200CH型(本体のみ)



BOSCH

Invented for life

619M00U2U / 18.08.ID.

強大なパワー200N・mの最大トルク、耐久性抜群のブラシレスモーター！作業スピードが速く、壊れにくいので、仕事が早く終わります。

ボッシュ独自の2 in 1 ツールホルダー《GDX》



6.35mm六角軸ドライバビット



12.7mm角ドライブソケット
(ソケットは付属しておりません)



全長126mmのコンパクトサイズ
(GDXは143mm)



〈画像はGDR 18V-200C6型〉

EMP*機能



過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。

*Electronic Motor Protection

ETP*機能



突然の雨などで水が侵入した場合でも、排水ドレインラインを経由して、ビットホルダー部から排水します。

モーター・スイッチ・制御基盤(シール済)をつなぐケーブルを完全に絶縁することで、配線の短絡を防ぎます。

*Extreme Tool Protection

ECP*機能《特許取得》



過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。

*Electronic Cell Protection

最強クラスの最大トルク

200
Nm

200N・mの強大なパワーを発揮します。

高効率のEC モーター (ブラシレスモーター)



効率がよく、また長時間の使用でもメンテナンスフリーです。同じバッテリーで、作業量・パワーがアップし、耐久性も抜群です。

コネクト機能対応 (Bluetooth®送信機)

GCY30-4コネクティビティチップ (別売) を装着することにより、Toolbox アプリから様々な設定をすることが可能となります。



3段階のパワーコントロール機能

作業内容に応じて、3段階にパワーを切り替えて使用できます。

高容量の6.0Ahバッテリー




ラジエーター形状のハウジング、ハウジング内のヒートコントロールバーなど、独創の熱拡散テクノロジーを採用したクールパック。
(GDR 18V-200C6、GDX 18V-200C6型)

酷暑の現場でもバッテリーの寿命が長く ボッシュ クールパックテクノロジー


ラジエーター形状のバッテリーハウジング



クールパック無し



クールパック




*使用中バッテリーの赤外線カメラ映像。

●独創の熱拡散テクノロジー

作業中に発生する熱をすばやく拡散させ、オーバーヒートの原因を根本から減少させるハウジングを採用。

セルのすき間には、バッテリーパック内の温度を均一化させるさらに進化したヒートコントロールバーを、ハウジング外側には、ヒートコントロールバーやセルからの熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用。

作業中も充電中も、リチウムイオンバッテリーで最も重要な熱対策は、ボッシュなら万全です。



フレキシブルバッテリーパックシステム



同じ電圧であれば、2.0Ah～12.0Ahまで、容量の異なるバッテリーを使用可能。
作業内容によって使い分けすることができます。

コネクト機能 + Toolboxアプリで、スマートインパクト！ 電動工具の新次元の使い方を実現！

コネクト機能でできること。

自分の工具を好みに変更

アプリの中に現れる自分の工具の見え方を変更可能です。

- ▶ 工具の名前を変更可能
- ▶ 好みの画像に変更可能
- ▶ その他の変更が可能など....

工具の使用履歴

自分の工具の現在の状況、どれくらい使用されてきたかのフィードバックが得られます。

- ▶ 実使用时间



工具からのメッセージを受信

どのような機能が作動して工具が停止したのかを知ることができます。

- ▶ ECPが作動したことによる停止
- ▶ EMPが作動したことによる停止
- ▶ 電池切れによる停止

工具の機能・設定の変更

工具の機能を作業に最適に設定することが可能です。

- ▶ LEDライトの明るさ、残照時間の変更

※専用アプリ「BOSCH Toolbox」は、Apple App Store や Google Play Storeから無償でダウンロードすることができます。