

THE NEW VALUE FRONTIER



トリマー

ATRE60V/ATRE55/ATRE40/ATR51

抜群の操作性と切削性能

木材の面取り、溝掘作業に

精度が高く堅牢な
アルミダイキャスト製ベース
(ATRE60V)

正確に素早く切込深さを調節
ネジ式切込深さ微調節機構
(ATRE60V)

Photo:ATRE60V

ひとを考えて、うまれたツール。

負荷をかけても回転数が落ちないフィードバック回路を搭載

**ネジ式切込深さ微調節機構
回転速度変速機能
ソフトスタート機能**



電子トリマー
ATRE60V

1年保証

**片手で握りやすい
細身ボディ
ソフトスタート機能**



電子トリマー
ATRE55

1年保証

回転速度 3,000min⁻¹ でパワフルに切削

**片手で握りやすい
細身ボディ
ソフトスタート機能**



トリマー
ATRE40

1年保証

**スミ線、加工面がよく見える
透明ベースプレート**



トリマー
ATR51

1年保証

商品仕様

モデル	ATRE60V	ATRE55	ATRE40	ATR51
電源	AC100V(50/60Hz)			
定格電流	5.9A	5.5A	3.9A	5.2A
消費電力	550W	500W	370W	500W
無負荷回転数	16,000～30,000min ⁻¹	24,000min ⁻¹	30,000min ⁻¹	30,000min ⁻¹
取付ビット軸径	6mm			
本体寸法(長さ×幅×高さ)	113.5×90×191.4mm	103×90×211mm		103×90×179mm
コード長さ	2.5m			
質量	1.2kg	1.3kg		
絶縁方式	二重絶縁			
付属品	・片ロスバナ(17mm) ・超硬ストレートビット(6mm) ・ストレートガイド式 ・ダブルテールガイド(外径10×内径8mm) ・ダブルテールガイドナット	・片ロスバナ(17mm)・両ロスバナ(9×10mm) ・超硬ストレートビット(6mm) ・ストレートガイド式 ・ダブルテールガイド(外径10×内径8mm) ・ダブルテールガイドナット	・片ロスバナ(17mm) ・両ロスバナ(9×10mm) ・超硬ストレートビット(6mm) ・ストレートガイド式	・片ロスバナ(17mm) ・両ロスバナ(9×10mm) ・超硬ストレートビット(6mm) ・ストレートガイド式

関連商品

集じん機を接続してクリーンな作業

連動タイプ

集じん機

乾湿両用

プラスチックタンク

乾燥 12L

液体 9L

連動コンセント 3P プラグ対応

AVC125W



AVC125WPD



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 ☎468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。

◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。

◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年3月現在のものです。

2020年5月改訂

K20DE