

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立電気ディスクグラインダ

電気用品安全法新基準対応

G 10SH5形 PDA-100J形 G 13SH5形
G 10SL5形 PDH-100J形 G 13S5形

NEW

信頼のアルミダイキャストボディシリーズ

G 10SH5形

100mm

細径
ボディ

最大出力
960
W

G 10SL5形

100mm

低速高トルク形

細径
ボディ

最大出力
960
W

PDA-100J形

100mm

強力形

最大出力
1,160
W

PDH-100J形

100mm

低速高トルク形
強力形

最大出力
1,160
W



ALUMINUM DIECASTING BODY

G 13SH5形

125mm

細径
ボディ

最大出力
960
W



G 13S5形

125mm

強力形

最大出力
1,160
W

未来が変わる。
日本が変える。



日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

電気用品安全法新基準対応

経済産業省令第57号により改正された(平成25年4月1日施行)、電気用品技術基準の
「電気用品の雑音の強さの測定方法」に本シリーズは対応しております。

HITACHI

▶ 製品仕様

形 名		G 10SH5/(E)	G 10SL5/(E)	PDA-100J/(E)	PDH-100J/(E)	G 13SH5/(E)	G 13S5/(E)
トイシ	レジンノイドフレキシブル(外径×厚さ×穴径)	100×3/5×15mm				125×3.1/5×22mm	
	レジンノイド(外径×厚さ×穴径)	100×4/6×15mm				125×6×22mm	
	最高使用周速度	72m/s {4,300m/min}					
モーター		単相直巻整流子モーター					
電源		単相交流50/60Hz					
定格電圧・定格電流		100V・7.4A / 200V・3.7A※1		100V・8.0A / 200V・4.0A※1		100V・7.4A/200V・3.7A※1	100V・8.0A/200V・4.0A※1
消費電力		720W		760W		720W	760W
回転数		12,000min ⁻¹ {回/分}	9,000min ⁻¹ {回/分}	12,000min ⁻¹ {回/分}	9,500min ⁻¹ {回/分}	9,000min ⁻¹ {回/分}	9,500min ⁻¹ {回/分}
機体寸法(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ)		295×60mm		295×60mm		307×71mm	
質量		1.7kg		1.9kg		1.9kg	2.1kg
コード		3心・2.5m[(E)形は3Pポッキングプラグ付]		3心・2.5m[(E)形は3Pポッキングプラグ付]		3心・2.5m[(E)形は3Pポッキングプラグ付]	
標準付属品		レジンノイドフレキシブルトイシ・スパナ		レジンノイドフレキシブルトイシ・スパナ		レジンノイドフレキシブルトイシ/スパナ・サイドハンドル	
本体装備のナット・ワッシャ		●ホイルワッシャ(ゴム付) コードNo.317440 ●ホイルナット(B) コードNo.938062		●ホイルワッシャ(ゴム付) コードNo.317440 ●ホイルナット(B)コードNo.938062 ●ホイルワッシャ(タイヤ用)*2 コードNo.310695		●ホイルワッシャ(ゴム付) コードNo.936786 ●ホイルナット コードNo.937044	

※1 200V仕様はG 10SH5、PDA-100J、G 13SH5、G 13S5のみ。 ※2 PDH-100J/(E)のみ標準付属。

G 10SH5形

100mm



G 10SH5(100V仕様)

G 10SH5(E)3Pポッキングプラグ付

G 10SH5(200V仕様)



G 10SL5形

100mm

低速高トルク形



G 10SL5(100V仕様)

G 10SL5(E)3Pポッキングプラグ付



PDA-100J形

100mm

強力形



PDA-100J(100V仕様)

PDA-100J(E)3Pポッキングプラグ付

PDA-100J(200V仕様)



PDH-100J形

100mm

低速高トルク形

強力形



PDH-100J(100V仕様)

PDH-100J(E)3Pポッキングプラグ付



G 13SH5形

125mm



G 13SH5(100V仕様)

G 13SH5(E)3Pポッキングプラグ付

G 13SH5(200V仕様)



G 13S5形

125mm

強力形



G 13S5(100V仕様)

G 13S5(E)3Pポッキングプラグ付

G 13S5(200V仕様)



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場(株)日立工機マニファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO 9001:2008]を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001]を1996年に取得しました。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/>

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社

【電動工具ホームページ】
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5733-0255・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用できません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用できません。))

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

「日立電動工具総合カタログ」



WEB
カタログに
アクセス

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。