

EA810GS-2 GBH 18V-ECN(5.0Ahバッテリー2個、充電器、ケース[L-BOXX136]付き)



連続作業に強く、メンテナンスフリーのECモーター採用で、仕事の効率がアップ！
高容量5.0Ahバッテリー2個付きで新登場！

パリオロック機構(軽破つりモード)

軽量・コンパクトなボディ

正転・逆転機構

電子無段変速

LEDライト

EMP・ECP機能

製品紹介

GBH 18V-ECN(5.0Ahバッテリー2個、充電器、ケース[L-BOXX136]付き)

連続作業に強く、メンテナンスフリーのECモーター採用で、仕事の効率がアップ！
高容量5.0Ahバッテリー2個付きで新登場！

1. 3モード切替スイッチ

・回転＋打撃モード、回転モード、破つりモードの3モードを切り替え可能。もちろんパリオロック機構付き。

2. EMP機能

・過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。

3. 高効率のECモーター(ブラシレスモーター)

・効率が高く、また長時間の使用でもメンテナンスフリーです。

4. エレクトロニューマチック機構

・強力な打撃力を生み出し、そのうえ振動が少ない理想的な打撃機構を搭載。

仕様

能力	コンクリート: 18mmφ 鉄工: 13mmφ 木工: 20mmφ
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
消費電力	430W
回転数	0~1,400min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,850min ⁻¹ (回/分)
質量	2.6kg(バッテリー含む)
サイズ	(H)218x(W)285mm

機能



電子無段変速



安全クラッチ機構



回転停止機構



SDS プラスシャンク



回転/回転+打撃



正転・逆転機構



コードレス工具



18V バッテリー