

充電ドリルドライバー



ご注意

モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

- ロックしそうな時は、手をひねったりする可能性が高くなります。本体を確実に保持してください。
- 本体や電池パックが故障、発煙、発火のおそれがあります。

注) 上記写真の先端工具（ホールソー）は市販品、補助ハンドルは別売です。

作業に合わせてスピード切替

高速 作業が早い「高速」、高いトルクの「低速」に切り替えられます。

作業に合わせてトルク設定

18段クラッチ きめ細かくトルク設定でき、ネジの締め過ぎを防ぎます。

手締め確認 OK

手締め機能 スイッチ OFF で駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。

過負荷作業からモーターを保護

● 「OPS (Overheat Protection System)」を搭載。過負荷作業でモーター付近が高温になると自動的にモーターを停止、本体の高温お知らせランプが点灯してお知らせ。

(電池の高温検知時は高温お知らせランプが点滅)
(EZ74A3・EZ74A2・EZ74A1・EZ7443・EZ7441)



● 過負荷作業でモーターに大電流が流れるとモーターへの給電を停止、本体の操作パネル部が点灯・点滅してお知らせ。(EZ74A3・EZ74A2)

High (高速) ⇄ Low (低速) を自動変速 (EZ7443)

自動変速 (Auto) 作業中にスイッチを切り替える手間がなく、High モードの無理使いで工具に負担をかけずに済みます。

基本機能

■ 電子スピードコントロール

回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。EZ74A3・EZ74A2は、穴あけの中心を狙ったリネジの締め始めに操作しやすい「なめらかスタート」。

■ 正転・逆転

回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

■ ブレーキ

スイッチ OFF ですぐストップする、安全性に配慮した機能。



注: 掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

* 本体寸法 / 質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

1台で両方使える! **Dual** 14.4V/18V

充電ドリルドライバー

EZ74A3

■ 穴あけ作業が速く、快適

「Smart BL」搭載で 穴あけが粘り強い!速い!


トルク約5%アップ (当社EZ74A2比)



高い負荷がかかっても、もたつかず、粘り強く穴あけ。

穴あけスピード約10%アップ (当社EZ74A2比、φ15木工ドリル米松作業時)

回転数とトルクを自動変速し、軽負荷作業をスピードアップ。



「Smart BL」についてはP.1をご覧ください。

「タップ」モード新搭載で タップ立てがスムーズ



タップ立ての途中、正転・逆転の切り替えにスイッチ操作が不要。

タップ立て能力

鉄 (厚さ10mmの時): M4 ~ M8

アルミ (厚さ10mmの時): M4 ~ M10

長期使用による 先端工具のすべりを抑制

チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。

選べる回転数

(EZ74A3・EZ74A2・EZ79A2・EZ79A3に搭載)



回転数「1」Low モードの例
ステンレス穴あけの仕上がりがキレイ
金工ホールソーの刃先の消耗も軽減
回転数「3」High モードの例
樹脂などへの繊細なネジ締めが速く
クラッチにより締め過ぎも防止

表示	Low	High
3	約300 回転/分	約1,000 回転/分
2	約200 回転/分	約670 回転/分
1	約150 回転/分	約500 回転/分

● 金工ホールソーには、口径と相手材の材質に合った「適正回転数」が決められています。
詳しくは金工ホールソーメーカーのホームページなどで確かめください。

使いやすさを向上



本体底部の内側に65mm
ビット2本を収納可能。



補助ハンドル (別売) が
装着でき作業がラク。



ケースの使い勝手を向上。
(P.95をご覧ください)

サイディング
~φ65
(High)
~φ80
(Low)
18V時のみ

金工ホールソー
~φ33
(Low)

金工
~φ13
(Low)

木工
~φ21
(High)
~φ33
(Low)

木工
~φ21
(High)
~φ33
(Low)

木工
~φ21
(High)
~φ33
(Low)

木工
~φ4.2
(High)
~φ8
(Low)

テクス
~φ6
(Low)

小ネジ
~M5
(Low)

高速
低速
18段
クラッチ
手締め
機能
タップ
モード
ブレーキ
付
LED
ライト
Smart BL IP56

充電ドリルドライバー EZ74A1

パワフルで作業量たっぷり。

18V 電池セット品



5.0Ah(電池2個付) 60分
充電

EZ74A3LJ2G-B(黒)

POS 4549980 378441

EZ74A3LJ2G-R(赤)

POS 4549980 378458

3.0Ah(電池2個付) 55分
充電

EZ74A3PN2G-B(黒)

POS 4549980 378465

EZ74A3PN2G-R(赤)

POS 4549980 378472

〈W375×D122〉
×H350

5.0Ah

3.0Ah

14.4V 電池セット品



お手持ちの
18V電池も使えます。

IP56

高速
低速
18段
クラッチ
手締め
機能
ブレーキ
付
LED
ライト
54分
充電

〈W375×D107×H350〉

サイディング
~φ65
(High)
~φ80
(Low)
18V時のみ

金工ホールソー
~φ33
(Low)

金工
~φ13
(Low)

木工
~φ21
(High)
~φ35
(Low)

木工
~φ4.2
(High)
~φ6.8
(Low)

テクス
~φ6
(Low)

小ネジ
~M5
(Low)

14.4V 電池セット品



5.0Ah(電池2個付) 60分
充電

EZ74A3LJ2F-B(黒)

POS 4549980 378427

EZ74A3LJ2F-R(赤)

POS 4549980 378434

〈W375×D122〉
×H350

4.2Ah(電池2個付)

EZ74A1LS2F-H(グレー)

POS 4549077 102591

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売



EZ74A3X-B(黒)

POS 4549980 378489

EZ74A3X-R(赤)

POS 4549980 378496

本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)

EZ74A1X-H(グレー)

POS 4549077 102607

チャック
最大締付トルク
(弾性体締付トルク)
回転数
クラッチ作動トルク
本体寸法/質量*

キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)
〔18V〕高速:12N・m、低速:32N・m
〔14.4V〕高速:10N・m、低速:28N・m
〔弾性体締付トルクの場合〕〔18V〕低速:50N・m 〔14.4V〕低速:40N・m
〔18V〕高速:70~1,800回転/分、低速:20~530回転/分
〔14.4V〕高速:70~1,450回転/分、低速:20~430回転/分
18段切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)
〔18V 5.0Ah〕全長189×全高254×幅68mm/2.0kg
〔18V 3.0Ah〕全長189×全高238×幅68mm/1.75kg
〔14.4V 5.0Ah〕全長189×全高246×幅68mm/1.85kg

能力
(目安・フル充電で)
〔 〕内は
18V 4.2Ah電池
使用時。

	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
穴あけ			
《Highモード》ホルソー SPC(φ21×1.6mm)	約45穴	約25穴	約35穴
《Highモード》木工・米松(φ15×120mm)	約240穴	約140穴	約160穴
《Highモード》木工・米松(φ21×120mm)	約150穴	約90穴	約100穴
《Highモード》ウッドリングコアドリル (φ65×素業系サイディング材16mm+合板12mm)	約45穴	約30穴	—
《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)	約1,550本	約950本	約1,600本
《Highモード》コーチネジ・米松(M6×80mm)	約300本	約180本	—

キイレスチャック(φ1.5~φ13mm)

高速:10N・m、低速:28N・m

高速:130~1,400回転/分、
低速:50~480回転/分

18段切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)

全長203×全高232×幅59mm/1.85kg

穴あけ	《Highモード》金工ホールソー SPC(φ21×1.6mm)	約30穴(約40穴)
	《Lowモード》金工ホールソー SPC(φ25×1.6mm)	約65穴(約75穴)
	《Lowモード》金工ホールソー SPC(φ33×1.6mm)	約45穴(約60穴)
	《Highモード》木工・米松(φ18×120mm)	約100穴(約120穴)
	《Highモード》木工・米松(φ21×120mm)	約90穴(約120穴)
	《Lowモード》木工・米松(φ30×40mm)	約180穴(約220穴)
	《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)	約1,300本(約1,300本)
	《Lowモード》木ネジ・米松(φ8×80mm)	約270本(約340本)
ネジ締め	《Highモード》テクスネジ SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)	約850本(約1,050本)

付属・別売品

●:標準付属
○:別売でご利用
注:電池パックの価格は
1個の価格です

品名	品番	EZ74A3 LJ2G PN2G LJ2F X
プラスチックケース	EZ9672	● ● ● ●
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	● ● ● ●
電池パック18V	5.0Ah EZ9L54	● ● ● ●
	4.2Ah EZ9L51	● ● ● ●
	3.0Ah EZ9L53	● ● ● ●
電池パック14.4V	5.0Ah EZ9L48	● ● ● ●
	4.2Ah EZ9L45	● ● ● ●
	3.0Ah EZ9L46	● ● ● ●
	2.0Ah EZ9L47	● ● ● ●
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	○ ○ ○ ○
カラビナ対応フック	EZ9X015	○ ○ ○ ○
補助ハンドル	EZ6470K3217	○ ○ ○ ○

品名	品番	EZ74A1 LS2F X
プラスチックケース	EZ9646	● ● ● ●
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	● ● ● ●
電池パック18V	5.0Ah EZ9L54	○ ○ ○ ○
	4.2Ah EZ9L51	○ ○ ○ ○
	3.0Ah EZ9L53	○ ○ ○ ○
電池パック14.4V	5.0Ah EZ9L48	○ ○ ○ ○
	4.2Ah EZ9L45	● ● ● ●
	3.0Ah EZ9L46	○ ○ ○ ○
ドライバービット #2φ65mm	EZ9BP221	○ ○ ○ ○
カラビナ対応フック	EZ9X015	○ ○ ○ ○

色の品番は補修用部品です。色の品番は生産終了商品です。

インパクト
インパクト
マルチ
ドリル
振動ドリル
ハンマー
マルチツール
バンドソー
全ネジ
切断工具
ケール圧着
ダクトラッパ
真鍮ボス
ライト
クリ
ラジオ
スピー
扇風機
電池
充電器
先
ケース