

エンジンスターター EA812HF-1~3



(用途)

- ★電源のない場所での建設機械、農機、車輛等のエンジン始動
- ★直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に
- ★家庭用電源につなげば、車等のバッテリー充電器に
- ★電源のない場所での照明用に

(特長)

- ◇逆接防止付き
- ◇本体バッテリー充電、誤操作ブザー付き
- ◇過放電防止装置付き(投光器のみ)
- ◇本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計
- ◇家庭用電源で充電OK!! (過充電防止装置付き)

(付属品)

- ・電源コード×1
- ・ワニ口コード×1
- ・バッテリー充電用コード×1
- ・予備ヒューズ×2

	品番	スタート能力	適合バッテリー	適合車輛	25Wランプ投光時間	サイズ(W×D×H)mm	重量
廃番 廃番	EA812HF-1	12/24V 350A	120Ah×2個	0.4m ³ シャベル、4tトラック	12時間	162×410×205	16kg
	EA812HF-2	12/24V 400A	170Ah×2個	0.7m ³ シャベル、10tトラック	18時間	162×485×255	20kg
	EA812HF-3	12/24V 600A	200Ah×2個	大型建機	20時間	162×585×255	25kg

●内蔵バッテリーの充電方式…

AC100V充電(過充電防止機能付き、車のバッテリーからの充電は不可)

起動回数の実機テスト結果(テストはバッテリーを外した状態)

※EA812HF-2の場合

起動対象機種	起動回数
大型ブルドーザー 常時使用車	8回起動
0.7m ³ パワーシャベル 4ヶ月放置車	8回起動

1