

[飛散防止型]作業灯
EA815LB-6、-9



万一電球が割れても破片が飛び散らないハンドランプ。カバーが保護するので運送途中や作業中に何か当たっても球が割れにくい



割れても破片はカバー内に

- 防滴仕様 ●二重絶縁
- 電源…AC100V
- 電球…27Wトルネード蛍光灯
- 電線仕様…VCT0.75mm²×2心×5m
- 材質…透明カバー:ポリカーボネート
本体:PP樹脂

品番	仕様
EA815LB-6	本体
EA815LB-9	替球(1本)

※口金サイズ:E26