

## EA815LC アース付作業灯



- 手元スイッチ
- 接地付コンセント
- リフレクター付き

◇替球:EA815LC-9

感電防止の接地タイプで、100W耐震電球付です。  
 グリップは絶縁性・耐熱性にすぐれた樹脂製で便利な手元ボタン式スイッチ、  
 コンセントも2P接地型ですからアース付工具の延長コードとしてもご使用になれます。

形式	電線仕様		照明装置	定格	コンセント仕様		重量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm <sup>2</sup> ) ・心数(C)			形状	個数	
EA815LC	10	VCT1.25×3	AS型100W 耐震電球付	100V・100V	12A・125V	1	1.99