


充電式インパクトドライバー DID1806L5

EA813RV-3A



取扱説明書

保証書付

+	_	ı	"
-		ι	

■安全上のご注意
1 ~ 8
■各部の名称
9
■仕様・付属品・用途
10
■1充電あたりの作業量(目安)
11
■電池パック・充電器について
······ 12 ~ 15
■操作方法
······ 16 ~ 21
■別販売品について
····· 22 ~ 23
■保守と点検
····· 24 ~ 25
■保証書
26



リチウムイオン電池は リサイクルへ

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、 本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるよう お願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- ●火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用 してください。ご使用上の注意事項は「⚠危険」と「⚠警告」と「⚠注意」に区分してい ますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠危険: 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。

☆警告: 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意: 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

「△危険」・「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する 重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ●他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

危険

安全作業のために:

- 1. 指定の充電式電池パック以外は使用しないでください。
 - ・ 改造した電池パック(分解してセルなどの内蔵部品を交換した電池パックを含む) も使用しないでください。充電工具本体の性能や安全性なども損なうおそれがあり、 けがや故障、発煙、発火などの原因になります。
- 2. 電池パックは、火への投入、加熱をしないでください。
- 3. 電池パックに釘を刺したり、衝撃を与えたり、上に物を置いたり、分解・ 改造をしないでください。
- 4. 電池パックの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・電池パックを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。
 - ・電池パックを充電工具または充電器から取外して保管する場合は、金属物の接触による短絡を防ぐため、ビニール袋に入れてください。電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

危険

- 5. 電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - 発熱・発火・破裂のおそれがあります。
- 6. 電池パックは指定以外の充電器で充電しないでください。
 - ・電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 7. 電池パックを水のような導電体に浸さないでください。また、電池パックの内部に水のような導電体を浸入させないでください。
 - 発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- 8. 電池パックを電源コンセントや、車のシガーソケットなどに直接接続しないでください。
 - ・ 高い電圧が加えられることによって、感電したり、過大な電流が流れ、電池が漏液、 発熱、破裂、発火する原因になります。
- 9. 電池パックは指定以外の充電工具で使用しないでください。
 - ・指定の充電工具以外の用途に使いますと、充電工具によっては異常な電流が流れ たりして、電池パックが発熱、破裂、発火する原因になります。

⚠警告

- 1. 正しく充電してください。
 - ・この充電器は定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発 電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災のおそれがあります。
 - ・周囲の温度が0℃以下、または周囲の温度が40℃以上では電池パックを充電しないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - ・電池パックは、換気の良い場所で充電してください。電池パックや充電器を充電中、 布などで覆わないでください。 破裂や火災のおそれがあります。
 - ・使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。 感電や火災 のおそれがあります。
- 2. 感電に注意してください。
 - ・ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
- 3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 充電工具、充電器、電池パックは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電の原因になります。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業はけがのおそれがあります。
 - ・可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。爆発や火災のおそれがあります。

▲ 警告

- 4. 保護めがねを使用してください。
 - ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- 5. 防音保護具を着用してください。
 - ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い (イヤマフ) などの防音保護具を着用して ください。
- 6. 加工するものをしっかりと固定してください。
 - ・加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で 保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。
- 7. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、本体から電池パックを取外してください。
 - ・使用しない、または修理する場合。
 - ・刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - ・その他危険が予想される場合。
- 8. 不意な始動は避けてください。
 - ・スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - ・電池パックをさし込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
- 9. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - この取扱説明書および当社総合カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
- 10. 電池パックの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。
 - ・失明のおそれがあります。
- 11. 使用時間が極端に短くなった電池パックは使用しないでください。
- 12. ご使用済みの電池パックは一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。
 - ・棄てられた電池パックがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙 の原因になるおそれがあります。
- 13. 電池パックを電子レンジに入れないでください。
 - ・急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、破裂、発火する原因になります。
- 14. 電池パックの使用、充電、保管時に異臭を発したり発熱をしたり、変色、変形、 その他、今までと異なることに気がついたときは充電工具あるいは充電器 より取外し、使用しないでください。
 - ・そのまま使用すると、電池パックが発熱、破裂、発火する原因になります。
- 15. 電池が漏液したり、異臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
 - ・漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

注意

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- 2. 子供を近づけないでください。
 - ・作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
 - ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所または鍵のかかる所に保管してく ださい。
 - ・充電工具や電池パックを、温度が45℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱 や夏の車内など)に保管しないでください。
- 4. 無理して使用しないでください。
 - ・安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。
 - ・モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
- 5. 作業に合った充電工具を使用してください。
 - ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行なう作業には使用しないでください。
 - ・指定された用途以外に使用しないでください。
- 6. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれるおそれがある ので着用しないでください。
 - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 7. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。
 - ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる 状態を保ってください。
 - ・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に 修理を依頼してください。
 - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないように してください。
- 8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
 - ・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - ・コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがない ように充電する場所に注意してください。

企注意

- 9. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 10. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
 - ・スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。
- 11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ・屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 12. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
 - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意し、 常識を働かせて慎重に作業してください。
 - ・疲れている場合は、使用しないでください。
- 13. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・使用前に、保護力バーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に 影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充 電器は使用しないでください。
 - ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・スイッチで始動および停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。
- 14. 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
 - 皮膚がかぶれたりするおそれがあります。
- 15. 電池パックは出荷前に若干量の充電をしてありますので、充電工具の動作確認にお使いください。動作確認ができない場合や、長時間の使用の場合には、指定の充電器で充電してからお使いください。
- 16. 電池パックの端子が汚れたら乾いた布で拭き、端子をきれいにしてから使用してください。
 - ・充電工具との接触が悪くなり電源が切れたり、充電されなくなることがあります。
- 17. 電池パックには危険を防止するための保護装置が組み込まれています。保護装置にダメージを与えるような静電気が発生する場所で使用しないでください。
 - ・保護装置が壊れ、電池パックが発熱、破裂、発火する原因になります。

注意

18. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・サービスマン以外の人は充電工具、充電器、電池パックを分解したり、修理・改造は行なわないでください。
- ・充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検・修理に出してください。
- ・この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い上げの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音 規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどし てください。

充電式インパクトドライバーご使用に際して

先に充電工具として共通の危険・警告・注意事項を述べましたが、充電式インパクトドライバーをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

魚警告

- 1. 作業中、本体が振回されることがあります。使用中は、本体を確実に保持してください。
 - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 2. 使用中は、工具類 (ビットなど) などに手や顔などを近づけないでください。 ・けがの原因になります。
- 3. 作業中、工具類(ビットなど)が電線管・水道管やガス管などの埋設物に触れると感電やガス漏れのおそれがあります。作業前に埋設物がないかどうか十分確認してください。
 - ・埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れのおそれがあり、事故の原因 になります。

♠警告

- 4. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類(ビットなど)や本体などに 破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- 5. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 6. 電池パックは発煙、発火、破裂のおそれがあります。次のようなことはしないでください。
 - ・端子に金属類を接触させないでください。
 - ・釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
 - 雨や水に濡らさないでください。
- 7. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着 剤などのある場所での使用や充電はしないでください。
 - 爆発や火災のおそれがあります。
- 8. 火災のおそれがありますので、次のようなことはしないでください。
 - ・段ボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
 - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、 燃えやすい物をさし込まないでください。
 - ・綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
- 9. 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片、水などの異物を近付けないでください。
- 10. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

∧ 注 意

- 1. 工具類(ビットなど)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
 - ・確実でないと外れたりし、けがの原因になります。
- 2. 使用中は、軍手などの巻込まれるおそれのある手袋は使用しないでください。 ・回転部に巻込まれ、けがの原因になります。
- 3. 作業直後のネジ、ビット、スリーブなどは非常に熱くなっているので、触れないでください。
 - やけどの原因になります。
- 4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。
 - ・材料や本体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 5. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。
 - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。



Li-ion


リチウムイオン電池の回収にご協力ください。


左のマークはリサイクルができるリチウムイオン電池を使用していることを表しています。希少資源のリサイクル活動と環境保護のため、使用済みのリチウムイオン電池の回収を行なっていますので、不要になったリチウムイオン電池(電池パック)は、お買い上げの販売店、または当社営業所へお持ちくださるようお願いいたします。

企注意

・ 不要になったリチウムイオン電池(電池パック)をそのまま放置されますと、端子部分の短絡により発熱することがありますので、端子部分にビニールテープなどを貼って短絡防止をしてください。

各部の名称





仕様・付属品・用途

●仕様

●本体

		•
・ネジ締め能力	小ネジ	,
	普通ボルト	M5 ~ M14
	高力ボルト	$\cdots M5 \sim M12$
・最大締付トルク		170N·m
(M14高力ボルト	(強度区分10.9)締付時間3秒)	
•電源		DC 18V
使用電池パック		B-1850LA
• 付属充電器		UBC-1802L
·本体寸法 ※1 (長	ed×幅×高さ)····································	157 × 58 × 236mm
· 質量 ※1		1.7 kg
※1 電池パック	(B-1850LA) 取付け時の値です	τ.

●電池パック(B-1850LA)

•	电上	DC 18V
•	電池	リチウムイオン電池
•	容量	5,000mAh
•	質量	0.62 kg

●充電器(UBC-1802L)

・電源 AC 100V 50/60Hz	
・定格出力電圧 DC 18V	
·標準充電時間 ······ 84 分 *	2
• 質量 0.54 kg	

※2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

◆上記は当社の基準に基づいた値です。

●付属品

・電池パック (B-1850LA) ····································
・充電器 (UBC-1802L)
・ベルトフック (本体取付)
・キャリングケース

●用途

・各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。

1 充電あたりの作業量(目安)(周囲温度 20℃)

- ※ ・表中の数値は満充電にしたときの参考値です。電池パックの電池容量および、 材質、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。
 - ・スイッチ(トリガ)をいっぱいに引いた状態での値です。

ネジ種類	ネジサイズ	材料	ネジ締数
木ネジ	4.1mm × 38mm	ラワン	2,060 本
(径×長さ)	5.0mm × 75mm	米松	350 本
	6.2mm × 63mm	米松	350 本
万能ビス	4.2mm × 60mm	米松	730 本
小ネジ	M8 × 16mm		7,300 本

(5,000mAh 電池パック使用時)

電池パック・充電器について

危険

- 1. 指定の充電式電池パック以外は使用しないでください。
 - ・ 改造した電池パック (分解してセルなどの内蔵部品を交換した電池パックを含む) も使用しないでください。充電工具本体の性能や安全性なども損なうおそれがあり、 けがや故障、発煙、発火などの原因になります。
- 2. 電池パックは指定以外の充電器で充電しないでください。
 - ・電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。

⚠警告

- 1. 正しく充電してください。
 - ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災のおそれがあります。
 - ・周囲の温度が 0℃以下、または周囲の温度が 40℃以上では電池パックを充電しないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - ・電池パックは換気の良い場所で充電してください。充電中、電池パックや充電器 を布などで覆わないでください。破裂や火災のおそれがあります。
 - ・使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。感電や火災のおそれがあります。
- 2. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所での使用や充電はしないでください。
 - 爆発や火災のおそれがあります。
- 3. 火災のおそれがありますので、次のようなことはしないでください。
 - ・段ボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上で は充電しないでください。
 - ・風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、 燃えやすい物をさし込まないでください。
 - ・綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

∧ 注意


- 1. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
 - ・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - ・コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。感電やショートして発火するおそれがあります。
- 2. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ・屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

電池パック・充電器について

●電池パックの取付け、取外し


(取付け)

・本体内側の溝に電池パックの凸部を合わせ、 矢印方向にまっすぐ奥までスライドさせ、確 実にさし込んでください。



(取外し)

・プッシュレバーを押えて、電池パックを矢印 方向にまっすぐ取外してください。




●充電方法

- ・ 充電中は充電器本体に多少の熱を持ちますが性能には影響ありません。 充電状態は充電器のランプで表示しています。(表1)
- 1. 充電器の電源プラグを電源コンセントに さし込みます。
- 2. 電池パックを充電器にさし込みます。



電池パックを奥まで確実にさし 込んでください。充電できない 場合があります。

- 3. 充電が完了したら電池パックをスライドして充電器から抜取ります。
- 4. 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。





- ・充電中、テレビ・ラジオなどに雑音が入ることがあります。この場合、充電器を テレビ、ラジオから離すか、別のコンセントを使用してください。
- ・リチウムイオン電池は、電池パックの温度が 0℃~40℃の間で充電できますが、 電池パックの温度が 10℃以下の場合は充電完了までの時間が長くなります。
- ・充電完了後は、必ず充電器から電池パックを取外してください。

充電器(UBC-1802L) ランプ表示

表 1

表示モード		ランプの表示	表示内容
充電前	緑	点滅	充電器をコンセントにさし込んだ状態。
充電中	赤	点 灯 ————	充電している状態。
保護充電中	赤	点滅	電池保護のための初期充電状態。※
充電完了	緑	点 灯 ————	充電が完了した状態。
温度待機	緑	短点滅 ●●●●●●●●	電池パックの温度が充電に適した温度でない状態。 ・充電に適した温度になると自動的に充電を開始します。
充電不可	緑・赤	短点滅 ●●●●●●●●●	充電できない状態。 ・電池寿命または電池パックの故障が考えられます。

※ 購入後、初めての使用時や、長期保管後の電池パックは、"保護充電中"になる場合があります。 保護充電が終了すると、自動で"充電中"に切り替わります。

電池パック・充電器について

●電池パック・充電器について

・本機に使用可能な電池パックおよび充電器で充電する場合の充電時間は、表2の通りです。 お手持ちの電池パック、充電器をご使用の場合、または購入される際は、表2をご確認 ください。

表2

	電池パック (18V)		リチウムイオン電池		
充電器		B-1815LA B-1815L (1,500mAh)	B-1850LA B-1850L (5,000mAh)	B-1860LA B-1860L (6,000mAh)	
	UBC-1802L ** 2		25分	84分	91分
× 1	UBC-1803L ** 2		69分	250分	262分
充電時間 BC-1800L	80%充電 ** 3 (実用充電)	18分	25分	31分	
		満充電	24分	37分	47分

- ※1 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。
- ※ 2 充電器 UBC-1802L (付属品), UBC-1803L は、満充電時の時間です。
- ※3 80%充電(実用充電)は、満充電の80%の充電状態です。

付属品以外の電池パック、充電器をご使用の場合は、各商品の説明書などをご確認ください。

●電池パックの保管について

企注意

- ・電池残容量が少ない状態で放置しないでください。
- ・満充電状態の電池パックを再度充電しないでください。
- ・長期間(6ヶ月以上)ご使用にならない場合は、満充電にして保管してください。
- ・電池パックを長期間保管する際は、必ず本体または充電器から取外して保管してください。

●電池寿命について

・正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合には、電池寿命とお考えいただき、 新しい電池パックをお買い求めください。

操作方法

●制御回路について

- ・本機には制御回路(保護機能)を搭載しています。 本機使用中、スイッチ(トリガ)を引いた状態でも下記の場合、モーターが停止する 場合があります。これは保護機能によるものであり、故障ではありません。
- ① 電池残容量が少なくなるとモーターが停止します。速やかに充電してください。
- ② 本体が過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。いったんスイッチを切り、過負荷の原因を取り除いてください。
- ③ 電池パックが過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。使用を中断し、本体から電池パックを取外して、<u>電池を冷却してください。</u>


●スイッチ操作

⚠警告

- ・トリガに指を掛けて運ばないでください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・スイッチはトリガ(引金)方式です。 トリガを引くと入り、放すと切れます。 回転数はトリガの引き具合により 0~2,500min-1の範囲で調整できます。

●正転・逆転の切換え

- ・スイッチ部の正逆切換レバーを操作して回転 方向を切換えることができます。
- ・先端部は、正逆切換レバーを右図の正転(R)の矢印方向に押すと正転(本体後方から見て右回転)、逆転(L)の矢印方向に押すと逆転(本体後方から見て左回転)になります。中央ではOFFとなり、スイッチは入りません。
- ・保管、輸送、ビットの交換時には正逆切換 レバーを中央(トリガの引けない)位置に セットしてください。
- ・正逆切換レバーは、モーターの回転が完全 に止まった状態で操作してください。





操作方法


● LED ライト

注 意

- ・LED ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てないでください。LED ライトの光が連続して目に当たると、目を痛める原因になります。
 - ・本機にはビットの先端を照らすためのLED ライトが付いています。
 - ・トリガを引くと点灯し、放すと消えます。 トリガから指を放した後も約5秒間点灯を 続けます。



- ・LEDライトのレンズ部に付着したゴミは、柔らかい布などでふき取り、 キズが付かないように注意してください。レンズ部にキズが付くと、明るさが低下する原因になります。
- ・レンズの清掃は、ガソリン、シンナー などを使用しないでください。 レンズを傷めます。



●ベルトフック

⚠警告

ベルトフックはしっかりと取付けてください。ベルトフックの取付けが不完全なまま使用すると、本体が落下するなどしてけがの原因になります。


- ・ベルトフックは左右どちら側にも取付け可能 です。
- ・ベルトフックの付替えは、次の要領で行ない ます。

(取外し)

ネジをゆるめてベルトフックを取外します。

(取付け)

本体の溝部にベルトフックをさし込み、ネジ を締付けて固定します。



●ビットの取付け、取外し

⚠ 警告


・ビットの取付け、取外しのときはスイッチを切り、本体から電池パックを取外してください。不意な始動によるけがの原因になります。

⚠ 注意

- ・ビットなどは取扱説明書に従って確実に取付けてください。確実でないと外れたりし、 けがの原因になります。
- ・作業直後のネジ、ビット、スリーブなどは非常に熱くなっているので、触れないでくだ さい。やけどの原因になります。


(取付け)

- ・本機はビットの取付けが簡単なワンタッチ機構付です。
- ・ビットの六角部をビットホルダの六角穴に まっすぐにさし込みます。ビットを軽く引っ 張っても抜けないことを確認してください。



(取外し)


スリーブを前方に引いた状態で、ビットを 引抜いてください。



操作方法

(使用できるビットの寸法、形状)

本機に使用できるビットは取付部の寸法が A=16mm、B=13mmのものです。




・ネジ・ボルトのサイズに合ったビットを使用してください。サイズの異なったビットを使用すると、適正な締付力が得られないだけでなく、ネジ・ボルトおよびビットを損傷します。




- ・ビットの先端および取付部の摩耗したものは使用しないでください。
- ・市販品のロングビットを使用した際、ビットの振れが目立つ場合があります。 この場合、ビットホルダの六角穴に対して、ビットを回してさし込み直すことに より、振れ方が変わります。振れの一番少ない位置で使用してください。
- ・ビットの取付け部の寸法、形状が上記以外のもの、取付け部の先端形状が © の ビットなどは取付けできません。使用中にビットが外れてけがの原因になったり、 ビットが抜けなくなったりする可能性がありますので、使用しないでください。


●締付トルクについて

- ・ネジ・ボルトの適正締付力は、材質やサイズ、締付物の状態などによって異なりますので、 作業条件にあった締付時間で作業してください。 特に小径のネジ・ボルトの場合、締付時間が長すぎると、伸びたり、切れることがあり ますので、事前に締付時間と締付力を確認してから作業してください。
- ・ネジ・ボルトのサイズ毎の締付トルクを下図に示しますので参考にしてください。 尚、締付トルクは締付条件によって変化しますので、一麻の目安としてください。
- ・締付トルクは電池パックの充電状態により変化します。完全放電状態に近くなると、打撃力が弱くなり、打撃数も少なくなって、急激に締付トルクが低下しますので、早めに電池パックの充電を行なってください。





ボルト締付トルク




操作方法

・締付けるネジに対して本体をまっすぐに保持 してください。本体が斜めになりますと、 ネジの頭部を傷めることがあります。



- ・締付時は、ビットをネジ頭部にさし込んではずれない程度に押さえて締付けてください。
- ・⊕ビット No.1、No.2、No.3 はビット先端の +字部分の大きさを表しています。 ネジのサ イズにあったビットを使用してください。



●締付トルクに影響する要因

1. 雷圧

電池パックが完全放電状態に近くなると電圧が降下し、締付トルクが低下します。

2. 締付時間

締付時間を長くすると締付トルクも増加しますが、一定時間を経過するとそれ以降締付 トルクは増加しません。また、ネジ・ボルトの適正締付力は、材質・サイズ・等級など により異なり、小径のネジ・ボルトを大きな締付力で締付けると伸びたり破断する可能 性がありますので、ネジ・ボルトに合った締付時間、締付トルクで締付けてください。

- 3. 締付物が異なる場合
 - 木材などの軟らかい材料にボルトを締付ける場合、鉄骨などの堅い材料に締付ける場合よりも締付トルクは大幅に低下します。
- 4. ネジ・ボルトの径が異なる場合
 - ネジ・ボルトの径が変わると締付トルクも変わります。一般に大きな径ほど締付トルクは高くなります。また、ネジ・ボルトのトルク係数・等級・長さなどによっても締付トルクは異なります。
- 5. トリガの引き具合 トリガを引込みきらない状態で使用しますと、締付トルクは小さくなります。
- 6. ドライバビット ネジ・ボルトに合ったサイズのドライバビットを使用しない場合、締付トルクは低下 します。

別販売品について



- ・別販売品は純正品をお買い求めください。 別販売品の詳細につきましては、総合カタログを参照していただくか、 お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ・別販売品は予告なく変更することがあります。


●各種ビット

● ⊕ドライバビット



名 称	L(mm)
	45
No.1	65
	110
	45
No.2	65
110.2	110
	250
	45
No.3	65
	110

● ⊝ドライバビット





A(mm)	B(mm)	L(mm)
6.0	0.8	45
0.0	0.0	70
8.0	1.2	45
0.0	1.2	70


• ソケットビット






ネジ径	A(mm)	L(mm)
МЗ	6.0	
M4	7.0	
M5	8.0	
	9.0	55
M6	10	
M8	13	
	14	

リケットアダプタ



_		
名 称	A(mm)	L(mm)
3分	9.5	55
4分	12.7	70

• ヘグザゴンドライバビット




ネジ径	A(mm)	L(mm)		
M4	3.0			
M5	4.0	100		
M6	5.0	100		
M8	6.0			

別販売品について

●ドリルチャックセット

(ドリルチャック・チャックハンドル)

・ドリルチャックセットを使用すると、ドリルビットを取付けることができ、木材への 穴あけができます。




●電池パック・充電器

・電池パック、充電器をお買い求めの際は、15ページ『●電池パック・充電器について』を参考にしてください。

●電池パックアダプタ (BA-180A)

・電池パックを充電工具本体ではなく、ベルトなどに取り付けることができます。本体の質量が軽くなるため、作業時の疲労が軽減します。

ご使用の際は、電池パックアダプタに同梱されている取扱説明書をよくお読みください。



保守と点検

♠警告

・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、本体より電池パックを取外してください。不意な始動によるけがの原因になります。

●ビットの交換

・ 先端部が摩耗したり折損したビットを使用すると、ネジ頭を傷めます。早めに交換してください。

●各部取付けネジの点検

・ネジなどのゆるみがないか、確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直して ください。

●使用後の手入れ

- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水を つけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、本体の水洗いは絶対に しないでください。

●作業後の保管

- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の おそれのあるところは避けてください。
- ・電池パックを長期間保管する場合は下記のことに注意してください。
 - a. リチウムイオン電池は、満充電にして保管すること。
 - b. 6ケ月に一度は充電すること。
 - c. 高温は避けること。特に 45℃以上の場所での長期保管は禁止する。
 - d. 20°C以下で保管しないこと。
 - e. 熱源の近くや直射日光の当たる場所で保管しないこと。
 - f. 結露するような温度変化が大きい場所に保管しないこと。
 - g. 湿度が高い場所に保管しないこと。
 - h. 水を付着させないこと。
 - i . 低湿度の乾燥した場所で保管すること。
 - i. 運搬・移動時において、落下、大きな振動を与えないこと。
 - k. 短絡を防ぐため金属物に接触させないこと。
 - 1. 必ず本体または充電器から取外して保管すること。

保守と点検

●修理について

・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、 お買い上げの販売店にご用命ください。その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上 ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

持込修理

保証書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書はお買い上げ日から 下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束する ものです。詳細は下記をご参照ください。

_								
ŧ:	デル名 DID1	806L5			製造番号			
5	お名前							
お客様	ご住所 〒							
					電話	()	
お買い上げ日		保証期間(お買い	\上げE	ヨより)				
	年	月	∃			1	年	
86	取扱販売店名・	住所・電話番	물물					
販売店								

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書に よってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の 場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせて いただきます。
 - (a) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示いただき、お申し付 けください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (a) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
 - 純正品以外の補修部品や先端工具を使用したことによる故障または損傷。
 - (b) 工場のライン作業など、連続して長時間したことによる故障または損傷。
 - (c) 保管や手入れの不備による故障や損傷。
 - (d) リースやレンタルなど使用者や使用状況が不明な場合。
 - (e) 水の浸入による故障または損傷。
 - (f) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
 - (g) 過剰な負荷で使用をされて生じた故障または損傷。
 - (h) 本書のご提示がない場合。
 - (i) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。
 - (j) モデル名、お買い上げ年月日、販売店名を記載したレシートの添付がない場合、あるいは字句を書き換え られた場合。
 - (k) 付属品(電池パック、充電器、キャリングケース含む)、別販売品、消耗品類の場合。
 - (1) 天災、異常電圧などによる故障または損傷。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (This warranty is valid only for Japan.)
- 4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

お客様の個人情報は、上記の目的以外には、一切使用いたしません。

■修理メモ			



京セラインダストリアルツールス 販売株式会社

〒468-8512 愛知県名古屋市天白区久方1-145-1 TEL 052 - 806 - 5111

レシート貼付

サービスネットワーク(営業所)

当社サービスネットワークは、以下のQRコードまたはURLから ご確認ください。



https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル 0570-666-787

受付時間:月曜日から金曜日(国民の祝日、当社指定休日を除く) 9時から12時まで、12時50分から17時30分まで

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、 ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

発売元

京セラインダストリアルツールス 販売株式会社

本 社

〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1 TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141

http://www.kyocera-industrialtools.co.jp

※ リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名を変更しました。

