

防災用150WLEDボールライトセット 屋外用 受注生産品



ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす
LEDボールライトのパワーアップタイプ

- 【セット内容】
- LEDボールライト×1
 - 三脚スタンド×1
 - 10mVCT延長コード×1

EA814EL-12

【灯体用ケース寸法】
H670×W520×D505mm

【三脚セット用ブラ段ケース寸法】
H185×W220×D1,425mm

【セット重量】14.5kg
(灯体+三脚)



型 式	灯体の電線仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)	
	長 さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
LLAX-15KS	*	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	100V・150W LED ×1灯	100V・150W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CBX-3N型三脚スタンド付	19.5	1

●上記機種は受注生産品の為、多少納期がかかります。●上記製品には2P①/2P接地付 ①兼用フキユートビプラグが付いています。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量は灯体入が11.1kg、三脚入が9.9kgとなり、ブラ段ケースを含んでいます。