

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	備 考	質量 (kg)
	長さ (m)	種類・太さ(mmF)・心数(C)	定 格	形状×個数						
●標準型										
ST-20●	20	VCT2.0×2	2P・15A・125V	㊦×4	125V-6A	—	●	—	図10	4.9
ST-30●	30									6.3
●標準型【温度センサー付】										
ST-20S●	20	VCT2.0×2	2P・15A・125V	㊦×4	125V-6A	—	●	—	図10	4.9
ST-30S●	30									6.3
●標準型【接地付】										
ST-20K●	20	VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	125V-6A	—	●	●	図10	5.4
ST-30K●	30									7.1
●標準型【温度センサー付】										
ST-20KS●	20	VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	125V-6A	—	●	●	図10	5.4
ST-30KS●	30									7.1
●高電遮断器付【接地付】										
BT-30K	30	VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	100V-6A	地絡	●	●	図10	7.3
●漏電遮断器付【接地・温度センサー付】										
BT-30KS	30	VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	100V-6A	地絡	●	●	図10	7.3
●標準型【3.5mm極太電線仕様】										
PT-20●	20	ソフトケーブル VCT3.5×2	2P・15A・125V	㊦×4	125V-10A	—	●	—	図10	6.0

- 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 円盤／鉄板製
- 全機種コンセント防塵扉付
- 温度センサー(電線溶融防止機能)は手動復帰型です。※PT-20型を除く